




# Luminária externo fina DL252

## DL252 G2 R SQ LED 400 30K 6W 4" WV

Luminária externo fina DL252, 6 W, 400 lm, 3000 K, Ângulo de foco 110°, Branco

Uma família completa que oferece iluminação superior com uniformidade e segurança ótimas. Escolha a melhor opção para cada projeto, entre vários pacotes de lúmen/potência, e aproveite um desempenho confiável e excelente sem manutenção.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fonte de luz substituível                | N                                                    |
| Número de unidades de equipamento        | Unidade                                              |
| Driver incluído                          | Sim                                                  |
| Ciclo de comutação                       | 12.500                                               |
| Lighting Technology                      | LED                                                  |
| Período de garantia                      | 1 anos                                               |
| Marca de inflamabilidade                 | Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis |
| Teste de Glow-wire                       | Temperatura de 650 °C, duração de 30 s               |
| Compatível com EU RoHS                   | Sim                                                  |
| Dados técnicos de luz                    |                                                      |
| Fluxo luminoso                           | 400 lm                                               |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 3000 K                                               |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)     | 66,00 lm/W                                           |
| Color rendering index (CRI)              | 80                                                   |

| Cor da fonte de luz                     | Branco quente 830    |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Tipo de ótica                           | Ângulo de foco 110°  |
| Propagação do feixe de luz da luminária | 110°                 |
| Dados elétricos e de operação           |                      |
| Tensão de entrada                       | 110 a 240 V          |
| Line Frequency                          | 50 or 60 Hz          |
| Frequência de entrada                   | 50º ou 60º Hz        |
| Corrente de irrupção                    | 13,4 A               |
| Tempo de irrupção                       | 0,5 ms               |
| Consumo de energia                      | 6 W                  |
| Fator de potência (fração)              | 0.5                  |
| Conexão                                 | Cabos/fios suspensos |
| Temperatura                             |                      |
| Intervalo de temperatura ambiente       | -10 a 40 °C          |

## Luminária externo fina DL252

### Controles e dimerização

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Regulável                                | Não                                                   |
| Driver/unidade de potência/transformador | Unidade de fonte de alimentação<br>(Ligado/Desligado) |
| Emissão de luz constante                 | N                                                     |

### Dados mecânicos e de compartimento

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Material do compartimento                   | Alumínio          |
| Material refletor                           | -                 |
| Material de óptica                          | Poliestireno      |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico    | Poliestireno      |
| Fixation material                           | Aço               |
| Cor do compartimento                        | Branco            |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico    | Fosco             |
| Comprimento geral                           | 120 mm            |
| Largura total                               | 120 mm            |
| Altura geral                                | 20 mm             |
| Dimensões (altura x largura x profundidade) | 20 x 120 x 120 mm |
|                                             | 0,15 kg           |

### Aprovação e aplicação

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Código de proteção de entrada               | IP20 [Proteção contra toques] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK03 [0,3 J]                  |
| Proteção/Classe IEC                         | Classe de segurança II        |
|                                             | 2 anos                        |
| EyeComfort                                  | Sim                           |

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Cromaticidade inicial | (0.4400 , , 0.4030) 6 SDCM |
|-----------------------|----------------------------|

### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Taxa de falhas do controlador a 5000 h | 0,015 %        |
| Vida útil média L70B50                 | 25.000 hora(s) |


### Condições de aplicação

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Adequado para uma comutação aleatória | Não se aplica |
|---------------------------------------|---------------|

### Dados do produto


|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome de produto da encomenda            | DL252 G2 R SQ LED 400 30K 6W 4" WV       |
| Nome do produto completo                | DL252 G2 R SQ LED 400 30K 6W 4" WV       |
| Full EOC                                | 871869974869200                          |
| Descrição do código local               | Luminária LED Emb Qd DL252 6W 400lm<br>Q |
| Código de encomenda                     | 929002345701                             |
| Nº do material (12NC)                   | 929002345701                             |
| Código local                            | 929002345701                             |
| Numerador — Quantidade por embalagem    | 1                                        |
| EAN/UPC - produto/caixa                 | 8718699748692                            |
| Numerador SAP — Embalagens por exterior | 20                                       |
| EAN/UPC - caixa                         | 8718699748708                            |

## Desenho dimensional




Luminária externo fina DL252

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - DL252 G2 R SQ LED 400 30K 6W 4" WV



General uniform lighting - DL252 G2 R SQ LED 400 30K 6W 4" WV

Vida útil



Life Expectancy Diagram - DL252 G2 R SQ LED 400 30K 6W 4" WV

