




# Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass



## CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G

Con un diseño tradicional clásico, estas bombillas LED CorePro de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, estas bombillas LED de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las bombillas convencionales. Las bombillas de alta luminosidad CorePro LED proporcionan una excelente calidad de luz. Iluminación LED de bajo consumo con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

### Datos del producto


| Información general                       |                    |                                              |             |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Base del casquillo                        | E27                | Eficacia luminica (nominal) (nom.)           | 153,00 lm/W |
| Vida útil nominal                         | 15.000 hora(s)     | Consistencia del color                       | <6          |
| Ciclo de encendido/apagado                | 20.000             | Índice de reproducción cromática (IRC)       | 80          |
| Lighting Technology                       | LED                | LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)      | 70 %        |
| Referencia de medición de flujo           | Sphere             | Valor de parpadeo (PstLM)                    | 1           |
| Marca CE                                  | Sí                 | Valor de efecto estroboscópico (SVM)         | 0,4         |
| Conforme con EU RoHS                      | Sí                 | Photobiological safety according to EN 62471 | RG1         |
| Datos técnicos de la luz                  |                    | Operativos y eléctricos                      |             |
| Código de color                           | 840 [CCT of 4000K] | Line Frequency                               | 50 to 60 Hz |
| Flujo luminoso                            | 2.000 lm           | Frecuencia de entrada                        | 50 a 60 Hz  |
| Designación de color                      | Blanco frío (CW)   | Consumo de energía                           | 13 W        |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4000 K             | Corriente de lámpara (nom.)                  | 120 mA      |
|                                           |                    | Equivalente de potencia                      | 120 W       |

# Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s         |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s         |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.51          |
| Voltaje (nom.)                                    | 220–240 V     |
| Temperatura                                       |               |
| Temperatura máxima (nom.)                         | 60 °C         |
| Controles y regulación                            |               |
| Regulable                                         | No            |
| Mecánicos y de carcasa                            |               |
| Acabado de la bombilla                            | Transparente  |
| Forma de la bombilla                              | A67 [A 67 mm] |
| Aprobación y aplicación                           |               |
| Clase de eficiencia energética                    | D             |


|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Consumo energético kWh/1000 h              | 13 kWh                                  |
| Número de registro EPREL                   | 374897                                  |
| EyeComfort                                 | Si                                      |
| Datos de producto                          |                                         |
| Nombre de producto del pedido              | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G |
| Nombre completo del producto               | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G |
| Full EOC                                   | 871951434651200                         |
| Código de pedido                           | 34651200                                |
| Código 12NC                                | 929002371602                            |
| Cantidad por paquete                       | 1                                       |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8719514346512                           |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10                                      |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8719514346529                           |

## Plano de dimensiones




| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G | 70 mm | 121 mm |

## Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G

# Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G

