



Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G

Dotées d'un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Référence de mesure du flux	Sphere
Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	2452 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)

Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	144,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	17 W
Courant lampe (nom.)	140 mA

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Puissance équivalente	150 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	A67 [A 67mm]


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	17 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374898

Données logistiques

Code de produit complet	871951434659800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G
Code barre produit	8719514346598
Code de commande	34659800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002372402
Poids net (pièce)	0,040 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G	70 mm	121 mm

Données photométriques




LEDbulb 17W A67 E27 840 CL



LEDbulb A67 E27 2452lm CL

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Données photométriques




LEDbulb 13W A67 E27 840 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

