



Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

Dotées d'un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies. d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.

Données du produit


Informations générales			
Culot	E27 [E27]	Flux lumineux	3 452 lm
Durée de vie nominale	15 000 h	Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Type de lampe	LED	Efficacité lumineuse (nominale)	150,00 lm/W
Référence de mesure de flux	Sphere	Cohérence des couleurs	<6
Marquage CE	Oui	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Conforme à RoHS	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Valeur de scintillement (PstLM)	1
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
		Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	23 W
Courant lampe (nom.)	200 mA
Puissance équivalente	200 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A95 [A 95 mm]



Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374909
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G
Code EOC	871951434669700
Code de commande	34669700
Code 12NC	929002373002
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514346697
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514346703

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

