



MASTER LEDbulb



MASTER LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb-serien i plast gir en glødende effekt som kan dimmes, og skaper en innbydende, varm atmosfære, noe som gjør den ideell som allmennbelysning i servicesektoren. Den unike designen utstråler varmt lys i alle retninger, og dette gjør den til et reelt alternativ til glødelamper. De er spesielt godt egnet for fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer og trappeoppganger, der lyset alltid er på. MASTER LEDbulb i plast er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatninger og gjør det enkelt å skifte ut glødelamper og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 25 000 timer reduserer den også vedlikeholdskostnadene. De kan brukes sammen med de fleste dimmere, som øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur er mellom -20° C and 45° C, Bare benyttes i tørre eller lett fuktige områder og bare i armaturer eller fatninger med nok luft rundt (minst 10 mm)

Produktdata

Generell informasjon			
Sokkelbase	E27 [E27]	Korrelert fargetemperatur (nom)	2200 2700 K
Nominell levetid	25 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100,00 lm/W
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	<6
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Referanse for fluksmåling	Sphere	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
CE-merke	Ja	Flimmerverdi (PstLM)	0,9
I samsvar med EU RoHS	Ja	Stroboskopisk effekt	0,4
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	822-827 [tunable warm white]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	806 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)		

MASTER LEDbulb

Effektforbruk	8 W
lyskildestrøm (nom.)	37 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------


Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	F
---------------------------	---

Målskisse



Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL

Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	614865
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL
Fullstendig produkt navn	MASTER LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL
Full EOC	871951430634900
Lokal kodebeskrivelse	3766307
Bestillingskode	30634900
Materialenr. (12NC)	929002490232
Lokal bestillingskode	3766307
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514306349
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514306356


Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL	60,5 mm	110 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL

