



MASTER LEDcandles og prismepærer i plast



MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restauranternæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyspærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	822-827 [tunable warm white]
Lysytelse	470 lm

Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2200 2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	85,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5,5 W
lyskildestrøm (nom.)	26 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P48 [P 48 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F

Målskisse




Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	614853
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL
Full EOC	871951430620200
Lokal kodebeskrivelse	3766331
Bestillingskode	30620200
Materialenr. (12NC)	929002491602
Lokal bestillingskode	3766331
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514306202
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514306219


Product	D	C
MAS LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	50 mm	93 mm

MASTER LEDcandles og prismepærer i plast


Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL




Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL




Spectral Power Distribution Colour

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL

MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

