



MASTER LEDspot MR16 Niedervolt- Reflektorlampen



MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	GU5.3	Lichtstrom	621 lm
Nennlebensdauer	40.000 Stunde(n)	Lichtstärke (Nom)	2.000 cd
Schaltzyklus	50.000	Lichtfarbe	Weiß (WH)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Nennlichtausbeute (nom.)	82,00 lm/W
CE-Zeichen	Ja	Farbkonsistenz	<4
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	90
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	621 lm
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1


MASTER LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	- Hz
Eingangsfrequenz	- Hz
Energieverbrauch	7,5 W
Lampenstrom (Nom)	720 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	90 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16 [2 Zoll/50 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	465191
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D
Gesamt-Produktcode	871951430754400
Bestellcode	30754400
Material-Nr. (12NC)	929002492302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514307544
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514307551


Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D	50 mm	45,5 mm



Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D


MASTER LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D

