



Luz empotrable externa fina DL252

DL252 G2 SF RD LED 2000 40K 24W 11" WV

Luz empotrable externa fina DL252, 24 W, 2000 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Blanco

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Datos del producto


Información general		Color de la fuente de luz	
Fuente de luz reemplazable	No	840 blanco neutro	
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Tipo óptico	
Controlador incluido	Sí	Haz de luz ancho	
Ciclo del interruptor	12.500	Ampliación de haz de luz de la luminaria	
Lighting Technology	LED	110°	
Periodo de garantía	1 años	Operación y aspectos eléctricos	
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Voltaje de entrada	
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s	110 a 240 V	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Frecuencia de línea	
Información técnica sobre la luz		50 or 60 Hz	
Flujo luminoso	2.000 lm	Frecuencia de entrada	
Temperatura de color correlacionada	4000 K	50 o 60 Hz	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	83,00 lm/W	Corriente de irrupción	
Índice de producción de color (IRC)	80	55 A	
		Tiempo de irrupción	
		0,1 ms	
		Consumo de energía	
		24 W	
		Factor de potencia (fracción)	
		0.5	
		Conexión	
		Unidad de conexiones de 2 polos	
		Cable	
		Cable de 0.2 m sin enchufe	
		Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	
		28	

Luz empotrable externa fina DL252

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida lumínica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Metal
Material del reflector	-
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Polipropileno
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Longitud total	286 mm
Ancho total	286 mm
Altura total	28 mm
Diámetro total	286 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	28 x 286 x 286 mm
	0,56 kg
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK01 [0.15 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
	2 años


EyeComfort	Sí
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+10%/-15%
Cromaticidad inicial	(0.380, 0.380) <6
Tolerancia del consumo de energía	+10%/-20%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0,05 %
Vida útil media L70B50	25.000 hora(s)
Condiciones de aplicación	
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DL252 G2 SF RD LED 2000 40K 24W 11" WV
Nombre del producto completo	DL252 G2 SF RD LED 2000 40K 24W 11" WV
Full EOC	871869974913200
Código del pedido	929002636201
N.º de material (12NC)	929002636201
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699749132
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8718699749149

Plano de dimensiones




Luz empotrable externa fina DL252

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - DL252 G2 SF RD LED 2000 40K 24W 11" WV



General uniform lighting - DL252 G2 SF RD LED 2000 40K 24W 11" WV

