



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 11 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, Ángulo del haz de 110°, Blanco, IP20/40

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Lighting Technology	LED
Escalera de valor	Esencial
Marca CE	Sí
Período de garantía	3 años
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	1.000 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	90 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80


Valor de parpadeo (PstLM)	0,2
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,3
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Tipo de óptica	Ángulo del haz de 110°
Apertura del haz de luz de la luminaria	110°
Índice de deslumbramiento unificado CEN	28
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Corriente de arranque	5,05 A
Consumo de energía	11 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos de 2 polos
Cable	Cable de 0,2 m sin clavija

Ledinaire SlimDownlight

Número de productos en MCB de 16 A tipo B	280
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Metal
Material del reflector	Revestimiento de policarbonato de aluminio
Material óptico	Policarbonato
Material del cierre óptico/lente	Policarbonato
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Mate
Altura global	45 mm
Diámetro global	175 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20/40 [Superficie de emisión, Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II


Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
índice de fallos del driver 5.000 h	0,6 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L65
Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD
Nombre completo del producto	DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD
Full EOC	871951432890700
Código de pedido	32890700
Código 12NC	929002663832
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514328907
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514328914

Plano de dimensiones




Ledinaire SlimDownlight

Datos fotométricos



General Uniform Lighting - DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD



Light Distribution Diagram - DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD

