



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 11 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, Unghi fascicul 110°, Alb, IP20/40

Gama LEDINAIRE conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare standard, dotate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficiență energetic și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

Informații generale	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Lighting Technology	LED
Tier	Valoare
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	3 ani
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Flux luminos	1.000 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	90 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80


Valoare pălpăire (PstLM)	0,2
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,3
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Unghi fascicul 110°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	110°
Indice unificat de orbire CEN	28
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Curent de pornire	5,05 A
Consum de curent	11 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Bloc de conectare prin înșurubare
Cablu	Cablu de 0,2 m fără conector
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	280

Ledinaire SlimDownlight

Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 până la +40 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Metal
Material reflector	Polycarbonat acoperit cu aluminiu
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Mat
Înălțime totală	45 mm
Diametru total	175 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/40 [Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03 [0,3 J]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II



Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	0,6 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L65
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Date despre produs	
Nume comandă produs	DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD
Numele complet al produsului	DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD
Full EOC	871951432892100
Cod de comandă	32892100
Număr material (12NC)	929002663932
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514328921
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8719514328938

Cote



Ledinaire SlimDownlight

Date fotometrice



General uniform lighting - DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD

