



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD

Ledinaire SlimDownlight, 20 W, 2000 lm, 4000 K, Mat, IP20/40

Gama LEDINAIRE conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare standard, dotate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.


Catalog de date

Informații generale		Culoare sursă de lumină	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Alb neutru 840	
Număr de unități de echipament	1 unitate	Tip de sistem optic	
Balast inclus	Da	Unghi fascicul 110°	
Tier	Valoare	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	
Marcaj CE	Da	110°	
Perioadă de garanție	3 ani	Funcționare și sistem electric	
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Tensiune de intrare	
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s	De la 220 până la 240 V	
În conformitate cu RoHS	Da	Frecvență linie	
Date tehnice lumină		50 or 60 Hz	
Flux luminos	2.000 lm	Frecvență de intrare	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	50 sau 60 Hz	
Randament luminos (nominal) (nom.)	100 lm/W	Curent de pornire	
Indice de redare a culorilor (IRC)	80	5,18 A	
Valoare pâlpâire (PstLM)	0,2	Consum de curent	
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,3	20 W	
		Factor de putere (fracție)	
		0.9	
		Conexiune	
		Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini	
		Cablu	
		Cablu de 0,2 m fără conector	
		Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	
		150	
		Temperatură	
		Interval temperatură ambientală	
		De la -20 până la +40 °C	

Ledinaire SlimDownlight


Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Metal
Material reflector	Polycarbonat acoperit cu aluminiu
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Mat
Înălțime totală	40 mm
Diametru total	225 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/40 [Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03 [0,3 J]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%

Cote




Cromatică inițială	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
Toleranță consum de energie	+/-10%
Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	0,6 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L65
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Date despre produs	
Nume comandă produs	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD
Numele complet al produsului	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD
Full EOC	871951432908900
Cod de comandă	32908900
Număr material (12NC)	929002664732
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514329089
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8719514329096

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD



General uniform lighting - DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD

