



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E27	Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Schaltzyklus	20.000	Ausstrahlungswinkel (Nom)	330 Grad
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	470 lm
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtfarbe	1800
CE-Zeichen	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
EU RoHS-konform	Ja	Nennlichtausbeute (nom.)	67 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	7 W
Lampenstrom (Nom)	43 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern

Abmessungsskizzen





Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	G200 [G 200 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Gesamt-Produktcode	871951431378100
Bestellcode	31378100
Material-Nr. (12NC)	929002983601
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514313781
Zähler – Pakete pro Außenkarton	2
EAN Umverpackung	8719514313798

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten




General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

