



Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)		2200 2700 K
Culot	E27	Efficacité lumineuse (nominale)	136 lm/W	
Durée de vie nominale	25 000 h	Cohérence des couleurs	<6	
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	90	
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur de scintillement (PstLM)	0,9	
Marquage CE	Oui	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4	
Conforme à RoHS	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0	
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité		
Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	
Flux lumineux	340 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Désignation de la couleur	Lumière chaleureuse (WG)			

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Consommation électrique	2,5 W
Courant lampe (nom.)	15 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,6
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	70 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1109138
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
Nom de produit complet	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
Code EOC	871951444939800
Code de commande	44939800
Code 12NC	929003012182
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514449398
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514449404

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

General uniform lighting - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

