

# MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

## MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

Classic filament LED-lyskilder kombinerer de velkjente formene til glødepærer i mignonform og prismeform, med fordelene med LED-teknologi. Det er et inspirasjonsprodukt som gir kundene en koselig atmosfære. MASTER LED-lys og prismepærer kan dimmes til forskjellige lumennivåer og ulike fargetemperaturer. MASTER LED-pærer av glass gir betydelige energibesparelser med 30 % mindre forbruk enn normale LED-lyskilder. De har enn levetid på 25 000 timer, og reduserer dermed vedlikeholdskostnadene.

### Produktdata

| Generell informasjon             |                              | Fargesamsvar                                                                          |              |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sokkelbase                       | E27                          | Fargegjengivelsesindeks (CRI)                                                         | <6           |
| Nominell levetid                 | 25 000 time(r)               | Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 90           |
| Brytersyklus                     | 20 000                       | Flimmerverdi (PstLM)                                                                  | 70 %         |
| Lighting Technology              | LED                          | Stroboskopisk effekt                                                                  | 0,9          |
| Referanse for fluksmåling        | Sphere                       | Photobiological safety according to EN 62471                                          | 0,4          |
| CE-merke                         | Ja                           |                                                                                       | RG0          |
| I samsvar med EU RoHS            | Ja                           |                                                                                       |              |
| Teknisk belysning                |                              | Drift og elektronikk                                                                  |              |
| Fargekode                        | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] | Line Frequency                                                                        | 50 to 60 Hz  |
| Lysytelse                        | 470 lm                       | Inngangsfrekvens                                                                      | 50 til 60 Hz |
| Fargebetegnelse                  | Varm glød (WG)               | Effektforbruk                                                                         | 3,4 W        |
| Korreleret fargetemperatur (nom) | 2200 2700 K                  | lyskildestrom (nom.)                                                                  | 24 mA        |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)       | 138 lm/W                     | Effekten som tilsvarer                                                                | 40 W         |
|                                  |                              | Starttid (nom.)                                                                       | 0,5 s        |

# MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tiden det tar før lyset er på 60 % | 0.5 s     |
| Effektfaktor (brøk)                | 0.6       |
| Spennning (nom.)                   | 220-240 V |

## Temperatur

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur                        | -20 °C til 45 °C |
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 70 °C            |

## Kontroller og dimming

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Kan dimmes | Kun med bestemte dimmere |
|------------|--------------------------|

## Mekanikk og innfatning

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Lyspæreoverflate | Matt          |
| Lyspæremateriale | Glass         |
| Lyspæreform      | B35 [B 35 mm] |

## Godkjenning og bruksområde


|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Energieffektivitetsklasse | D     |
| Energiforbruk kWh/1000 t  | 4 kWh |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| EPREL-registreringsnummer | 1109140 |
| EyeComfort                | Ja      |

## Produktdata


|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G |
| Fullstendig produktnavn           | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G |
| Full EOC                          | 871951444943500                        |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3757942                                |
| Bestillingskode                   | 44943500                               |
| Materialenr. (12NC)               | 929003012382                           |
| Lokal bestillingskode             | 3757942                                |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                      |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8719514449435                          |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10                                     |
| EAN/UPC – boks                    | 8719514449442                          |

## Målskisse




| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G | 35 mm | 95 mm |

## Fotometriske data



Technical Photometric Data Page 1/1




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G


# MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

