



# Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

## MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

### Données du produit

| Informations générales            |                              | Température de couleur corrélée (nom.)           |             |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Culot                             | E14                          | 2200 2700 K                                      |             |
| Durée de vie nominale             | 25 000 h                     | Efficacité lumineuse (nominale)                  | 138 lm/W    |
| Nombre de cycles d'allumage       | 20 000                       | Cohérence des couleurs                           | <6          |
| Type de lampe                     | LED                          | Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 90          |
| Référence de mesure de flux       | Sphere                       | LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %        |
| Marquage CE                       | Oui                          | Valeur de scintillement (PstLM)                  | 0,9         |
| Conforme à RoHS                   | Oui                          | Valeur d'effet stroboscopique (SVM)              | 0,4         |
| Données techniques de l'éclairage |                              | Sécurité photobiologique selon EN 62471          | RG0         |
| Code couleur                      | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] | Fonctionnement et électricité                    |             |
| Flux lumineux                     | 470 lm                       | Fréquence linéaire                               | 50 to 60 Hz |
| Désignation de la couleur         | Lumière chaleureuse (WG)     | Fréquence d'entrée                               | 50 à 60 Hz  |

## Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Consommation électrique         | 3,4 W     |
| Courant lampe (nom.)            | 24 mA     |
| Puissance équivalente           | 40 W      |
| Heure de démarrage (nom.)       | 0,5 s     |
| Temps de chauffe à 60 %         | 0.5 s     |
| Facteur de puissance (fraction) | 0.6       |
| Tension (nom.)                  | 220-240 V |

### Température

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Gamme de températures ambiantes        | -20 °C à 45 °C |
| Température maximale du produit (nom.) | 70 °C          |

### Commandes et gradation

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse | Uniquement avec certains variateurs |
|------------------------------------|-------------------------------------|

### Mécanique et boîtier

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Finition ampoule     | Transparent   |
| Matériaux des lampes | Verre         |
| Forme de la lampe    | P45 [P 45 mm] |


### Approbation et application

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Classe d'efficacité énergétique    | D       |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 4 kWh   |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 1109144 |
| EyeComfort                         | Oui     |

### Données du produit


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G |
| Nom de produit complet        | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G |
| Code EOC                      | 871951444951000                        |
| Code de commande              | 44951000                               |
| Code 12NC                     | 929003013182                           |
| Quantité par pack             | 1                                      |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8719514449510                          |
| Conditionnement par carton    | 10                                     |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8719514449527                          |

## Schéma dimensionnel




| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G | 45 mm | 80 mm |

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G



Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

# Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS


## Données photométriques




General Uniform Lighting - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

General uniform lighting - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

