



MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und - Tropfenformlampen

MASTER VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG

MASTER Value Glass LED-Tropfenformlampen haben ein klassisches, traditionelles Design. Diese LED-Glühfadenlampen kombinieren die vertrauten Formen von Kerzen und Tropfenlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Tropfenformlampen aus Glas bieten mehr Energieeinsparungen als normale LED-Kerzen und -Tropfenlampen. Gleichzeitig bieten sie den Kunden ein gutes Lichterlebnis, das durch die hervorragende Dimmbarkeit (dimmbare LED-Kerzen) noch verstärkt wird. MASTER Value Glass LED-Kerzen und -Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und -Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja


Lichttechnische Daten	
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	134,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90

MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	3,5 W
Lampenstrom (Nom)	24 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,6
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1109145
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG
Gesamt-Produktcode	871951438774400
Bestellcode	38774400
Material-Nr. (12NC)	929003013202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514387744
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514387751


Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG	45 mm	78 mm

MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG




General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG

MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

