

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.


Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	E14	2200	2700 K
Durée de vie nominale	25.000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	136 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	20.000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Référence de mesure de flux	Sphere	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Marquage CE	Oui	Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Conforme à RoHS	Oui	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Données techniques de l'éclairage		Sécurité photobiologique selon EN 62471	
Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	RG0	
Flux lumineux	806 lm	Fonctionnement et électricité	
Désignation de la couleur	Lumière chaleureuse (WG)	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fonctionnement et électricité		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS


Consommation électrique	5.9 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,6
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	70 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D

Schéma dimensionnel




Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1109147
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
Nom de produit complet	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
Code EOC	871951444957200
Code de commande	8719514449572
Code 12NC	929003013982
Code de commande local	44957200
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514449572
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514449589

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G



General uniform lighting - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G


Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927
B35 CL G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

