



MASTER LEDspot ExpertColor AR111



MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Hotel- und Gastgewerbe wie im eigenen Heim. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G53
Nennlebensdauer	40.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	927 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad
Lichtstrom	600 lm
Lichtstärke (Nom)	1.200 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	55 lm/W

Farbkonsistenz	<4
Farbwiedergabeindex (CRI)	95
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	600 lm
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1


Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	10,8 W
Lampenstrom (Nom)	1.000 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,7

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	AR111
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	11 kWh
EPREL Registrierungsnummer	648254



EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D
Gesamt-Produktcode	871951433395600
Bestellcode	33395600
Material-Nr. (12NC)	929003043402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514333956
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514333963

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D	111 mm	61 mm

Photometrische Daten




Accent Lighting Spots - MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D

Light Distribution Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D

Accent Lighting Spots - MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D


MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D

