



Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

Dotées d'un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restitution optimale des couleurs.

Données du produit


Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27	Cohérence des couleurs	<6
Durée de vie nominale	15.000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Nombre de cycles d'allumage	20.000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type de lampe	LED	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Marquage CE	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Conforme à RoHS	Oui	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Code couleur	927 [CCT of 2700K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	806 lm	Consommation électrique	5,9 W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Courant lampe (nom.)	35 mA
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Puissance équivalente	60 W

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh


Numéro d'enregistrement EPREL	574361
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Nom de produit complet	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Code EOC	871951434784700
Code de commande	8719514347847
Code 12NC	929003057502
Code de commande local	34784700
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514347847
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514347854

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG


Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

