



Lampes LED MASTER Value Flamme et Sphérique filament DIM

MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Les lustres LED en verre MASTER Value présentent un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules flamme et des lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Ces lustres LED en verre offrent plus d'économies d'énergie que les ampoules flamme et lustres LED normaux. Ils offrent également aux clients une bonne expérience lumineuse, renforcée par d'excellentes performances de gradation (ampoules flamme LED à intensité variable). Les lustres et lustres LED en verre MASTER Value offrent des économies d'énergie importantes, en utilisant 30 % d'énergie en moins par rapport aux ampoules flamme LED en verre normales et offrent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 15 000 heures, ces ampoules flamme et lustres LED à intensité variable réduisent également les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Données techniques de l'éclairage	
Culot	E14	Marquage CE	Oui
Durée de vie nominale	15 000 h	Conforme à RoHS	Oui
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Code couleur	927 [CCT of 2700K]
Type de lampe	LED	Flux lumineux	470 lm
Référence de mesure de flux	Sphere		

Lampes LED MASTER Value Flamme et Sphérique filament DIM

Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	138,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	3,4 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	574369
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Nom de produit complet	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Code EOC	871951435543900
Code de commande	35543900
Code 12NC	929003059502
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514355439
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514355446


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Lampes LED MASTER Value Flamme et Sphérique filament DIM


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG




General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Lampes LED MASTER Value Flamme et Sphérique filament DIM

