



MASTER LEDspot MR16 ExpertColor



MASTER LED ExpertColor 7.5–43W MR16 940 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Eine wunderschöne Beleuchtung. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	GU5.3
Nennlebensdauer	40.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	940 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad
Lichtstrom	520 lm
Lichtstärke (Nom)	1.650 cd
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	69,00 lm/W

Farbkonsistenz	<3
Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	520 lm
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	- Hz
Eingangsfrequenz	- Hz
Energieverbrauch	7,5 W
Lampenstrom (Nom)	720 mA
Äquivalente Leistung	43 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7


MASTER LEDspot MR16 ExpertColor

Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	93 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16 [2 Zoll/50 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	624219

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D
Gesamt-Produktcode	871951435875100
Bestellcode	35875100
Material-Nr. (12NC)	929003080202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514358751
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514358768


Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	50,5 mm	46 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D


MASTER LEDspot MR16 ExpertColor

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

