



MASTER LED-spot GU10 UltraEfficient

MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

Med Philips Ultra Efficient GU10 LED-spots har du den perfekte eftermonteringslampe til at hjælpe dine kunder med at spare energi og penge med højkvalitets-, langtidsholdbar og ultraenergieffektiv LED-lys.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	GU10
Normeret levetid	50.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	380 lm
Lysstyrke (nom.)	900 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	158 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	380 lm

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	27 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,35
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

MASTER LED-spot GU10 UltraEfficient

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Klar plast
Lyskildeform	PAR16
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	B
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1330819
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB



Målskitse



Det fulde produkt navn	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB
Full EOC	871951442174500
Beskrivelse af lokal kode	2057816423
Ordrekode	929003163102
Materialenr. (12NC)	929003163102
Lokal ordrekode	2057816423
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514421745
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514421752

Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB	50 mm	54 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

