



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Angolo del fascio 110°, Bianco, IP20/44

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale


Dati del prodotto

Informazioni generali			
Sorgente luminosa sostituibile	No	Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Driver incluso	Sì	Tipo di ottica	Angolo del fascio 110°
Lighting Technology	LED	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	110°
Tier	Valore	Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	28
Marchio CE	Marchio CE	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Periodo di garanzia	3 anni	Funzionamento e parte elettrica	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Conformità a RoHS EU	Sì	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Flusso luminoso	1.200 lm	Corrente di spunto	3,85 A
Temperatura del colore correlata	3000 K	Consumo energetico	12 W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Connessione	Morsettiera con connettori a vite 2 poli
Valore di tremolio (PstLM)	0.7	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	74
Effetto stroboscopico	0.4		

Ledinaire SlimDownlight

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo/Plastica
Materiale del riflettore	-
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	175 mm
Larghezza complessiva	175 mm
Altezza complessiva	45 mm
Diametro complessivo	175 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	45 x 175 x 175 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20/40 [Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%



Disegno tecnico



Cromaticità iniziale	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Mantenimento lumen alla vita utile media*	L65
50.000 ore	
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
Nome completo prodotto	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
Full EOC	871951446427800
Descrizione codice locale	46427800
Codice d'ordine	46427800
Codice materiale (12NC)	929003250532
Codice locale	46427800
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514464278
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8719514464285

Ledinaire SlimDownlight

Fotometrie



General uniform lighting - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

