



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 12 W, 150x150 mm, 1200 lm, 4000 K, Ángulo del haz de 110°, Blanco, IP20/40

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Sí
Light source engine type	LED
Lighting Technology	LED
Escalera de valor	Esencial
Marca CE	Marca CE
Periodo de garantía	3 años
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	1.200 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Valor de parpadeo (PstLM)	0,7


Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo de óptica	Ángulo del haz de 110°
Apertura del haz de luz de la luminaria	110°
Índice de deslumbramiento unificado CEN	28
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Corriente de arranque	3,85 A
Consumo de energía	12 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos, 2 polos
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	74

Ledinaire SlimDownlight


Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Metal-Plástico
Material del reflector	-
Color de la carcasa	Blanco
Longitud global	175 mm
Anchura global	175 mm
Altura global	45 mm
Diámetro global	175 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	45 x 175 x 175 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20/40 [Superficie de emisión, Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L65
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ
Nombre completo del producto	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ
Full EOC	871951446441400
Código de pedido	46441400
Código 12NC	929003251232
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514464414
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514464421


Plano de dimensiones



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ



General uniform lighting - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ

