



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Abertura de feixe 110°, Branco, IP20/44

A gama LEDINAIRE contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os níveis de qualidade elevados da Philips a um preço competitivo.

Dados do produto

Informações gerais			
Fonte de luz substituível	Não	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de	0,7
Driver incluído	Sim	cintilação em conformidade com a norma EN	
Tecnologia de iluminação	LED	61000-3-3	
Escala de valor	Valor	Medida de visibilidade do efeito	0,4
Marca CE	Marca CE	estroboscópico (SVM)	
Período de garantia	3 anos	Cor da fonte de luz	Temperatura multicolor
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Tipo de ótica	Abertura de feixe 110°
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Difusão do feixe de luz da luminária	110°
Caraterísticas técnicas da luz		Classificação de encandeamento unificada	28
Fluxo Luminoso	2.000 lm	CEN	
Temperatura de cor correlacionada	3000 4000 6500 K	Segurança fotobiológica de acordo com a	RGO
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	105 lm/W	norma EN 62471	
Color rendering index (CRI)	80	Tipo "Tudo incluído"	"All-in" Multi Color Temperature
		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
		Tensão de entrada	220 a 240 V

Ledinaire SlimDownlight

Frequência de linha	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Corrente de irrupção	4,92 A
Consumo de Energia	19 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Bloco de ligação por parafuso, 2 polos
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	55

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
---	--------------

Controlos e regulação

Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/ apagado)
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	metal/plástico
Material refletor	-
Cor do compartimento	Branco
Comprimento global	225 mm
Largura total	225 mm
Altura total	45 mm
Diâmetro global	225 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	45 x 225 x 225 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20/44 [Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos]
-------------------------------	---

Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%


Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L65
---	-----


Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Nome do produto completo	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Código do produto completo	871951446445200
Código de encomenda	46445200
N.º material (12NC)	929003251432
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514464452
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8719514464469


Desenho dimensional



Dados fotométricos



General uniform lighting - DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD



Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

