



MASTER UltraEfficient LED- lyspære

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon

Sokkelbase	E27
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	840 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4 W
lyskildestrøm (nom.)	45 mA
Effekten som tilsvare	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spennning (nom.)	220-240 V


MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60
FR G UE

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G
UE

