

CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle PL-T Kompaktleuchtstofflampen als 4 Pin Version (HF: EVG für PL-C) Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.

Hinweise

- Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/Ledtube

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Socket	GX24q-4	RG1	
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	200.000	Netzfrequenz	20K-80K Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	20K-80K Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Energieverbrauch	18,5 W
CE-Zeichen	Ja	Lampenstrom (max.)	400 mA
EU RoHS-konform	Ja	Lampenstrom (min.)	250 mA
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 Grad	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Lichtstrom	2.100 lm	Spannung (Nom)	20-60 V
Lichtfarbe	Weiß (WH)	LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	42 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Einschaltstrom am Netz	-
Nennlichtausbeute (nom.)	113 lm/W	Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	-
Farbkonsistenz	<6	Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – KVG-	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Vorschaltgerät ohne komp. Cap.	-
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – KVG-	-
		Vorschaltgerät mit komp. Cap.	-

CorePro LED PLT 4P

Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – KVG-	-
Vorschaltgerät ohne komp. Cap.	
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – KVG-	-
Vorschaltgerät mit komp. Cap.	

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 35 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	200 mm
Kolbenform	PL-T

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	F
------------------------	---

Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS konform TUV CE Zeichen KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1361426

Produktdaten


Bestell-Produktname	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
Gesamt-Produktcode	87195144878800
Bestellcode	48788800
Material-Nr. (12NC)	929003576902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514487888
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8719514487895

Abmessungsskizzen




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm		139 mm	151 mm	166 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour – CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4



Light Distribution Diagram – CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

CorePro LED PLT 4P


Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4


Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4



Lumen Maintenance Diagram



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

CorePro LED PLT 4P

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

