

CorePro LEDtube EM/ Mains T8



CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8

Philips CorePro LED-lysrör är ett snabbt och enkelt sätt att ersätta T8-lysrör eller andra LED-lysrör med en snabb återbetalningstid. Cores utbud av LED-lysrör har inte bara en låg investeringskostnad, utan LED-energieffektiviteten ger även omedelbara besparingar som du kan lita på under lysrörets långa och tillförlitliga livslängd. Dessutom kommer du aldrig att märka skillnad eftersom de har samma lampstorlek och ljusfördelning som lysrörsalternativen. Det finns två sätt att installera de här LED-lysrören: omkoppling av befintliga lysrörsarmaturer så att CorePro LED-lysrören fungerar direkt på elnätet, eller helt enkelt byta ut lysrörständern mot en LED-tändare som kan användas med dina elektromagnetiska driftdon.

Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa ljuskällor kommer att variera beroende på utförande.
- Installationen ska utföras enligt installationsdiagrammen som medföljer ljuskällan eller som finns tillgängliga online. Installationen ska utföras av en certifierad fackman

Produktdata

Allmän information		Ljusteknik	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Nominell livslängd	50 000 h	Spridningsvinkel (nom)	240 °
Driftcykel	200 000	Ljusflöde	2 500 lm
Lighting Technology	LED	Färgbeteckning	Vit (WH)
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	104 lm/W
		Färgbeständighet	<6
		Färgåtergivningsindex	80

CorePro LEDtube EM/Mains T8

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	24 W
Lampström (nom)	120 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Produktens längd	1 500 mm

Lampform	T8
----------	----


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh
EPREL-registreringsnummer	1384734

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8
Full EOC	871951448648500
Beskrivning av lokal kod	8298187
Beställningsnummer	929003577632
Materialnummer (12NC)	929003577632
Lokal kod	8298187
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514486485
Räknare – antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC – Hölje	8719514486492


Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

CorePro LEDtube EM/Mains T8


Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8




General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8

Livslängd




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8

