



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P

La lampe Philips CorePro LED PLL est la solution idéale pour le remplacement des plafonniers et luminaires dans des applications d'éclairage général très diverses. Elle intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique, pour fournir des économies d'énergie importantes sur une durée de vie deux fois plus longue que les options fluorescentes.

Données du produit

Informations générales	
Culot	2G11
Durée de vie nominale	30 000 h
Nombre de cycles d'allumage	200 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)
Flux lumineux	3 400 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	141 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0


Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	24 W
Courant lampe (nom.)	127 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	55 W
Courant d'appel sur secteur	9,6
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	80
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast	80
EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast	16
EM avec culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	128
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast	128
EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast	25
EM avec culot comp.	

CorePro LED PLL

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	75 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	500 mm
Forme de la lampe	PL-L
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS TUV Marquage CE Certificat KEMA Keur


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1370830
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
Nom de produit complet	CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
Code EOC	872016915713200
Code de commande	15713200
Code 12NC	929003592902
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169157132
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169157149

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P	17 mm		453 mm	528 mm	535 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P




General uniform lighting - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P


Durée de vie




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P

CorePro LED PLL

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P

