PHILIPS

Профессиональное освещение

Каталог световых решений

для промышленных предприятий, складов и административных помещений

2022

Каталог
световых решений
для промышленных предприятий, складов и административных помещений

2022

Освещение
для промышленных
предприятий, складов
и административных
помещений

Содержание

Излучающие вниз светильники

Встраиваемые светильники

Накладные и подвесные светильники

GreenPerform

Стр. 53

CoreLine

Стр. 55

SlimBlend

Стр. 57

SmartBalance

Стр. 59

TrueLine

Стр. 61

KeyLine

Стр. 63

Встраиваемые акцентные светильники

CoreLine Recessed Spot

Стр. 67

GreenSpace Accent Cardanic/Elbow

Стр. 69

LuxSpace Accent

Стр. 71

Реечные светильники

GreenPerform Batten

Стр. 77

SmartBright Luxline LED Batten

Стр. 79

Магистральные системы

CoreLine Trunking

Стр. 83

Maxos Fusion

Стр. 87

Maxos Fusion IP54

Стр. 89

Пылевлагозащищенные светильники

Smart Bright WT068

Стр. 97

Low Voltage Waterproof

Стр. 99

Coreline Waterproof

Стр. 101

Pacific LED Gen5

Стр. 103

GreenUp Wellglass

Стр. 105

Ledinaire Square Wall-mounted

Стр. 107

Ledinaire Wall-mounted

Стр. 109

Coreline Wall-mounted

Стр. 111

Cleanroom CR150B/CR250B

Стр. 113

Светильники для высоких и средних пролетов

BY570P

Стр. 117

BY628P

Стр. 119

GreenPerform HighBay Elite

Стр. 121

GreenPerform Highbay HT

Стр. 123

GentleSpace GEN3

Стр. 125

Mini 300 LED

Стр. 128

Взрывозащищенные светильники

SolidGuard Wellglass

Стр. 133

GentleSPace Gen3 ATEX

Стр. 135

Pacific LED ATEX

Стр. 137

Наружное освещение

Tango Mini

Стр. 141

Tango G3

Стр. 143

Tango G4

Стр. 145

Tango G4 Glass

Стр. 147

Clearflood

Стр. 149

Clearflood Large

Стр. 151

SportsStar

Стр. 153

SmartBright

Стр. 155

RoadFlair BRP390

Стр. 157

RoadFlair

Стр. 159

GreenVision Xceed Gen2



Стр. 161

RoadFlair G2

Стр. 163

DigiStreet



Стр. 165

Аварийно-эвакуационные светильники

ONTEC S

Стр. 171

ONTEC G

Стр. 172

Конфигураторы и их значения

ИЗЛУЧАЮЩИЕ ВНИЗ СВЕТИЛЬНИКИ

DN570B LED12S/840 PSE-E C WH

- **Код семейства** — DN570B
- **Световой поток** — LED12S
- **Индекс цветопередачи** — 8
- **Цветовая температура** — 40
- **Драйвер** — PSE-E
- **Оптика** — C
- **Цвет корпуса** — WH

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	827	CRI: >80, CCT: 2700 K
	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	930	CRI: >90, CCT: 3000 K
	...–3000	CRI: >80, CCT: 3000 K
	...–4000	CRI: >80, CCT: 4000 K
	TWH	CRI: >80, CCT: 2700–6500 K (регулируемая)
Тип драйвера	PSE-E	Внешний нерегулируемый драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC)
	PSED-E	Внешний, регулируемый по протоколу DALI драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC)
	PSED-CLO	Внешний, регулируемый по протоколу DALI драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC) и с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
	PSU-E	Внешний нерегулируемый драйвер
	POE	Интегрированный регулируемый драйвер с питанием и управлением через Power over Ethernet (PoE)
	WIA-E	Внешний управляемый беспроводной драйвер для системы Interact
	DIA-E	Внешний, управляемый по DALI драйвер для системы Interact
	DIA-VLC-E	Внешний, управляемый по DALI драйвер для систем Interact и Indoor Positioning
Оптика	C	Зеркальный отражатель
	M	Матовый отражатель
	F	Фацетный отражатель
	WR	Белый отражатель
Класс IP	PG	Прозрачное защитное стекло (IP54)
	PGO	Матовое защитное стекло (IP54)
	IP44	IP44
	WP	IP65
БАП	EL3	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELB3	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELD3	Блок аварийного освещения DALI с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELP3	Блок аварийного освещения PRO с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
Цвет	WH	Белый цвет обода
	GR	Серый цвет обода
	BK	Черный цвет обода
Другое	SG-O	Матовое подвесное стекло
	SG-FRC	Подвесное стекло с матированным центром
	SG-HR-FR	Подвесное стекло с матированным ободом
	RML	Корпус без обода для скрытой установки в гипсокартонный потолок
	II	Класс электробезопасности
	PI6	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания, 6-полюсная (2 x 3)

ВСТРАИВАЕМЫЕ АКЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH

- Код семейства
- Световой поток
- Оптика
- Индекс цветопередачи
- Цветовая температура
- Драйвер
- Подключение
- Цвет корпуса

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	827	CRI: >80, CCT: 2700 K
	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	930	CRI: >90, CCT: 3000 K
	940	CRI: >90, CCT: 4000 K
	CH	Модуль Champagne для освещения свежих продуктов питания. CRI: >80, CCT: 2700 K
	CRW	Модуль CrispWhite для освещения одежды. CRI: >90, CCT: 3000 K
	PW9	Модуль PremiumWhite для освещения одежды. CRI: >90, CCT: 3000 K
	FMT	Модуль FreshMeat для освещения мяса. CRI: >85
	ROSE	Модуль ROSE для освещения мяса. CRI: >80
Тип драйвера	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
	PSU-E	Внешний нерегулируемый драйвер
	PSR	Интегрированный, регулируемый по переднему или заднему фронту фазы драйвер
	PSE-E	Внешний нерегулируемый драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC)
	PSD-E	Внешний, регулируемый по протоколу DALI драйвер
	PSD-CLO-E	Внешний, регулируемый по протоколу DALI драйвер с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	WIA-E	Внешний управляемый беспроводной драйвер для системы Interact
	DIA-E	Внешний, управляемый по DALI драйвер для системы Interact
	DIA-VLC-E	Внешний, управляемый по DALI драйвер для систем Interact и Indoor Positioning
Оптика	...-32-...	32 градуса
	...-36-...	36 градусов
	NB	Узкий пучок
	MB	Средний пучок
	WB	Широкий пучок
	VWB	Сверхширокий пучок
Подключение	PI6	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания, 6-полюсная (2 x 3)
Цвет корпуса	WH	Белый
	GR	Серый
	BK	Черный
	SI	Серебристый

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC W

- Код семейства
- Световой поток
- Индекс цветопередачи
- Цветовая температура
- Драйвер
- Размеры
- Тип потолка
- Цвет корпуса

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	TWH	CRI: >80, CCT: 2700–6500 K (регулируемая)
Тип драйвера	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
	PSD	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер
	PSD-CLO	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	POE	Интегрированный регулируемый драйвер с питанием и управлением через Power over Ethernet (PoE)
	WIA	Интегрированный управляемый беспроводной драйвер для системы Interact
	SRD	Интегрированный, управляемый по DALI драйвер для системы Interact
Размеры корпуса	W60L60	Размер корпуса 597 x 597 мм
	W30L120	Размер корпуса 297 x 1197 мм
	W8L113	Размер корпуса 75 x 1130 мм
	W8L117	Размер корпуса 75 x 1170 мм
	W8L120	Размер корпуса 75 x 1197 мм
	W8L141	Размер корпуса 75 x 1410 мм
	W8L145	Размер корпуса 75 x 1450 мм
	W8L150	Размер корпуса 75 x 1497 мм
Тип потолка	BCV	Для монтажа в реечный потолок
	CPC	Для монтажа в потолок со скрытым T-профилем
	PCV	Для монтажа в гипсокартонный потолок
	VPC	Для монтажа в потолок с открытым T-профилем
БАП	EL3	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELB3	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELD3	Блок аварийного освещения DALI с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELP3	Блок аварийного освещения PRO с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
Подключение	PIP	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
	PI5	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания, 5-полюсная
	PI7	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания, 7-полюсная
	W	Разъем Wieland
Другое	IP	Пластина 40 мм для увеличения длины светильника
	ACL	Интегрированная система управления ActiLume
	SC	Страховочный трос
	NOC	UGR>19
	OC	UGR<19

НАКЛАДНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SP482P LED40S/830 PSD ACC-MLO SM2

Подвес

Световой поток

Оптика

Драйвер

Индекс цветопередачи

Цветовая температура

Код семейства

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	865	CRI: >80, CCT: 6500 K
Тип драйвера	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
	PSD	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер
	PSD-CLO	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	POE	Интегрированный регулируемый драйвер с питанием и управлением через Power over Ethernet (PoE)
	WIA	Интегрированный управляемый беспроводной драйвер для системы Interact
	SRD	Интегрированный, управляемый по DALI драйвер для системы Interact
Размеры корпуса	W60L60	Размер корпуса, округленный до 600 х 600 мм
	W20L120	Размер корпуса, округленный до 200 х 1200 мм
	W60L120	Размер корпуса, округленный до 600 х 1200 мм
	L1130	Длина корпуса 1130 мм
	L1135	Длина корпуса 1135 мм
	L1170	Длина корпуса 1170 мм
	L1410	Длина корпуса 1410 мм
	L1415	Длина корпуса 1415 мм
	L1450	Длина корпуса 1450 мм
Тип подвесов	SM1	Комплект подвесов без накладной потолочной чашки с 2 точками крепления к потолку
	SM2	Комплект подвесов с накладной потолочной чашкой с 2 точками крепления к потолку
	SM4	Комплект подвесов с накладной потолочной чашкой с 4 точками крепления к потолку
	SMT	Комплект подвесов с накладной потолочной чашкой с 2 точками крепления к потолку
	SMT1	Комплект подвесов для Т-профиля с 2 точками крепления к потолку
	SMTT	Комплект подвесов для Т-профиля с 1 или 2 точками крепления к потолку, в зависимости от модели
	SW2	Комплект подвесов без накладной потолочной чашки с 1 или 2 точками крепления к потолку, в зависимости от модели
БАП	EL1.5-LED	Блок аварийного освещения с аккумулятором для автономной работы на 1,5 часа
	ELB3	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELD3	Блок аварийного освещения DALI с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELP3	Блок аварийного освещения PRO с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
Подключение	PIP	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
	PI3	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания, 3-полюсная
	PI5	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания, 5-полюсная
	PI7	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания, 7-полюсная
Цвет корпуса	WH	Белый
	ALU	Анодированный алюминий
	SI	Серебристый
Другое	IP	Пластина 40 мм для увеличения длины светильника
	ACL	Интегрированная система управления ActiLume
	SWZ	Модель для системы SpaceWize
	MDU	Интегрированный датчик движения
	D/I	Прямого и отраженного света
	ACC-MLO	Микролинзовая оптика из ПММА
	NOC	UGR>19
	OC	UGR<19
	LE1	Модель для линии, начальная, подключение питания
	LF1	Модель для линии, продолжение или конечная

РЕЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

BN189C LED60 NW ACF L1500 G2

Второе поколение

Световой поток

Длина

Цветовая температура

Рассеиватель

Код семейства

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	WW	CRI: >80, CCT: 3000 K
	NW	CRI: >80, CCT: 4000 K
	CW	CRI: >80, CCT: 6500 K
Тип драйвера	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
Размеры корпуса	L300	Длина корпуса, округленная до 300 мм
	L600	Длина корпуса, округленная до 600 мм
	L900	Длина корпуса, округленная до 900 мм
	L1200	Длина корпуса, округленная до 1200 мм
	L1500	Длина корпуса, округленная до 1500 мм
Оптика	ACC	Прозрачный рассеиватель
	ACF	Матовый рассеиватель
Другое	BR	Монтажные скобы в комплекте

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH

Код семейства
Световой поток
Индекс цветопередачи
Цветовая температура
Драйвер
Оптика
Тип разъема
Цвет корпуса

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	835	CRI: >80, CCT: 3500 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	850	CRI: >80, CCT: 5000 K
	865	CRI: >80, CCT: 6500 K
Тип драйвера	PSU	Один интегрированный нерегулируемый драйвер
	1x PSU	
	2x PSU	Два интегрированных нерегулируемых драйвера
	PSD	Один интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер
	1x PSD	
	2x PSD	Два интегрированных, регулируемых по протоколу DALI драйвера
	PSED-E	Один интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC)
Оптика	A	Асимметричный пучок 30°
	A20	Асимметричный пучок 20°
	DA20	Двойной асимметричный пучок 20°
	DA25N	Двойной асимметричный пучок 25°, узкий
	DA25W	Двойной асимметричный пучок 25°, широкий
	DA35W	Двойной асимметричный пучок 35°, широкий
	DA45W	Двойной асимметричный пучок 45°, широкий
	O	Опаловые линзы
	PCO	Опаловый рассеиватель
	XNB	Сверхузкий пучок
	NB	Узкий пучок
	MB	Средний пучок
	WB	Широкий пучок
	VWB	Сверхширокий пучок
Внутренняя проводка	5	5-жильная сечением 1,5 мм²
	5X2.5	5-жильная сечением 2,5 мм²
	7	5-жильная сечением 1,5 мм² или 2,5 мм², в зависимости от модели
	7X2.5	7-жильная сечением 2,5 мм²
	9	9-жильная сечением 2,5 мм²
	13	12-жильная сечением 2,5 мм²
БАП	EL3	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELD1	Блок аварийного освещения DALI с аккумулятором для автономной работы на 1 час
	ELD3	Блок аварийного освещения DALI с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELP1	Блок аварийного освещения PRO с аккумулятором для автономной работы на 1 час
	ELP3	Блок аварийного освещения PRO с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
Цвет корпуса	WH	Белый
	BK	Черный
	SI	Серебристый
Другое	CLO	С функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы
	XT	Версия Extreme с увеличенным сроком службы до 100 000 часов (L70B50)

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

WT472C LED80S/840 PSD NB L1600

Длина светильника
Световой поток
Оптика
Драйвер
Индекс цветопередачи
Цветовая температура
Код семейства

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	NW	
	865	CRI: >80, CCT: 6500 K
	CW	
Тип драйвера	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
	PSD	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер
	PSD-CLO	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
Оптика	L-B	Косинусное светораспределение
	O	Опаловые линзы
	A50	Асимметричный пучок 50°
	HRO	Для стеллажей и проездов
	NB	Узкий пучок
	MB	Средний пучок
	WB	Широкий пучок
	VWB	Сверхширокий пучок
Внутренняя проводка	TW1	Сквозная проводка, 1 фаза
	TW3	Сквозная проводка, 3 фазы
	TC	Проходное соединение, 3 проводника
	TC5	Проходное соединение, 5 проводников
Длина корпуса	L700	Длина корпуса, округленная до 700 мм
	L1300	Длина корпуса, округленная до 1300 мм
	L1600	Длина корпуса, округленная до 1600 мм
Цвет	WH	Белый
	SI	Серебристый
Монтажные аксессуары	BR	Скоба для потолочного монтажа
	SMT	Комплект подвесов (длина 4 метра)
	SMT-HD	Комплект подвесов (длина 4 метра), усиленные
	MBW	Скоба для настенного монтажа
Цвет	G	Утолщенное закаленное стекло
	SWP	Специальное защитное покрытие для применения в бассейнах

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	NW	
	850	CRI: >80, CCT: 5000 K
	865	CRI: >80, CCT: 6500 K
	CW	
Тип драйвера	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
	PSD	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер
	PSD-CLO	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	PSED	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC)
	PSED-CLO	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC) и с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	WIA	Интегрированный управляемый беспроводной драйвер для системы Interact
Оптика	L-B	Косинусное светораспределение
	B-W	Широкое светораспределение
	O	Опаловые линзы
	NB	Узкий пучок
	WB	Широкий пучок
	VWB	Сверхширокий пучок
Внутренняя проводка	TW1	Сквозная проводка, 1 фаза
	TW3	Сквозная проводка, 3 фазы
	TC	Проходное соединение, 3 проводника
	TC5	Проходное соединение, 5 проводников
Системы управления	ACW	Интегрированная система управления ActiLume Wireless без датчика движения
	ACWH	Интегрированная система управления ActiLume Wireless с датчиком движения
	ACW-CLO	Интегрированная система управления ActiLume Wireless без датчика движения и с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	ACWH-CLO	Интегрированная система управления ActiLume Wireless с датчиком движения и с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	MDU	Интегрированный датчик движения
БАП	EL1	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 1 час
	EL3	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELD1	Блок аварийного освещения DALI с аккумулятором для автономной работы на 1 час
	ELD3	Блок аварийного освещения DALI с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELP1	Блок аварийного освещения PRO с аккумулятором для автономной работы на 1 час
	ELP3	Блок аварийного освещения PRO с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
Длина корпуса	L600	Длина корпуса, округленная до 600 мм
	L700	Длина корпуса, округленная до 700 мм
	L1200	Длина корпуса, округленная до 1200 мм
	L1300	Длина корпуса, округленная до 1300 мм
	L1500	Длина корпуса, округленная до 1500 мм
	L1600	Длина корпуса, округленная до 1600 мм
Цвет корпуса	WH	Белый
	GR	Серый
Размеры корпуса	W60L60	Размер корпуса, округленный до 600 х 600 мм
	W30L120	Размер корпуса, округленный до 300 х 1200 мм
Другое	II	Класс электробезопасности
	IP54	Класс IP
	IP65	

BBP400 GRN94-3S/757 I PRM WH CFRM-1

- **Код семейства** — BBP400
- **Световой поток** — GRN94
- **Индекс цветопередачи** — 7
- **Цветовая температура** — 57
- **Класс электробезопасности** — I
- **Тип оптики** — PRM
- **Цвет корпуса** — WH
- **Дополнительное обозначение** — CFRM-1

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	740	CRI: >70, CCT: 4000 K
	757	CRI: >68, CCT: 5700 K
	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	NW	
	850	CRI: >80, CCT: 5000 K
	865	CRI: >80, CCT: 6500 K
	CW	
Тип драйвера	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
	PSR	Интегрированный, регулируемый по протоколу 1–10 В драйвер
	PSD	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер
	PSD-CLO	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	PSED	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC)
	SIA	Интегрированный управляемый драйвер для системы Interact
	SEIA	Интегрированный управляемый драйвер для системы Interact с возможностью работы от DC
Оптика	A50	Асимметричный пучок 50°
	ENB	Сверхузкий пучок
	VNB	
	NB	Узкий пучок
	MB	Средний пучок
	WB	Широкий пучок
	HRO	Для стеллажей и проездов
	PRM	Симметричный средний пучок
	PRW	Симметричный широкий пучок
	PAM	Асимметричный средний пучок
	DM	Дорожная оптика, средняя
	S	Симметричный сверхширокий пучок
	A	Асимметричный широкий пучок
Плафон	GC	Закаленное стекло
	PC	Поликарбонат
	AC	ПММА
	G	Утолщенное закаленное стекло
Системы управления	ACW2	Интегрированная система управления ActiLume Wireless
	ACW	
	ACW 4	
	ACW-CLO	Интегрированная система управления ActiLume Wireless с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	MDU	Интегрированный датчик движения
	PIR	
	MDU-CLO	Интегрированный датчик движения с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	DDF1	Интегрированный автоматический диммер Dynadimmer (режим диммирования 1)
	DDF2	Интегрированный автоматический диммер Dynadimmer (режим диммирования 2)
	DDF3	Интегрированный автоматический диммер Dynadimmer (режим диммирования 3)
	CLO-DDF1	Интегрированный автоматический диммер Dynadimmer (режим диммирования 1) с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	CLO-DDF2	Интегрированный автоматический диммер Dynadimmer (режим диммирования 2) с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	CLO-DDF3	Интегрированный автоматический диммер Dynadimmer (режим диммирования 3) с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	CLO	Функция поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы
	D9	С возможностью внешнего управления по протоколу DALI
	MWS	С интегрированным датчиком (Master)
	SNS	Без интегрированного датчика (Slave)
	PH	Интегрированный датчик освещенности
	PIR	Интегрированный датчик движения
Монтажные аксессуары	BR	Скоба для потолочного монтажа
	SMT	Комплект подвесов (длина 4 метра)
	SMT-HD	Комплект подвесов (длина 4 метра), усиленные
	MBW	Скоба для настенного монтажа
	SMS	Комплект подвесов
	CFRM-1	Монтажная рама тип 1 (360 x 360 мм)
	CFRM-2	Монтажная рама тип 2 (470 x 470 мм)
	CFRM-3	Монтажная рама тип 3 (560 x 410 мм)
Цвет корпуса	WH	Белый
	GR	Серый
	BK	Черный
	SI	Серебристый
Другое	XT	Версия Extreme с увеличенным сроком службы до 100 000 часов (L70B50) или максимальная допустимая рабочая температура окружающей среды +60 °C (при 70 000 часов @L70B50)
	SWP	Специальное защитное покрытие для применения в бассейнах
	MSP	Специальное защитное покрытие от морской соли
	I	Класс электробезопасности
	II	
	SRG10	Устройство защиты от высокого напряжения до 10 кВ

BVP650 LED440-4S/757 PSA DX51 ALU D13

- Код семейства
- Световой поток
- Индекс цветопередачи
- Цветовая температура
- Тип драйвера
- Тип оптики
- Цвет корпуса
- Тип управления световым потоком

BGP760 LED120/740 I DN10 DGR CLO D18 62

- Код семейства
- Световой поток
- Индекс цветопередачи
- Цветовая температура
- Класс электро-безопа-сности
- Тип оптики
- Цвет корпуса
- Система поддер-жания постоян-ного све-тового потока
- Тип управ-ления световым потоком
- Шпигот

	Обозначение	Описание
Тип драйвера	PSU	Нерегулируемый драйвер
	PSR	Регулируемый драйвер по переднему/заднему фронту фазы
	PSD	Регулируемый драйвер по протоколу DALI
	PSA	Регулируемый драйвер с использованием AmpDim
	PSDD	Регулируемый драйвер с использованием DynaDim
	PSD-SR	Регулируемый драйвер с использованием DALISys
Класс электро-безопасности	I	Class I
	II	Class II
Плоский втычной разъем	N	Без разъема
	KC	Наличие разъема
Цвет корпуса	N	Не окрашен
	DGR	Темный серый цвет (RAL10714)
	RAL	Другой цвет (RAL+кодировка цвета)
Тип оптики	DM10	См. диаграмму
	DM11	См. диаграмму
	DM12	См. диаграмму
	DM30	См. диаграмму
	DM31	См. диаграмму
	DM32	См. диаграмму
	DM33	См. диаграмму
	DM50	См. диаграмму
	DM70	См. диаграмму
	DN09	См. диаграмму
	DN10	См. диаграмму
	DN11	См. диаграмму
	DPL1	См. диаграмму
	DPR1	См. диаграмму
	DS50	См. диаграмму
	DW10	См. диаграмму
	DW12	См. диаграмму
	DW50	См. диаграмму
	DX10	См. диаграмму
	DX50	См. диаграмму
	DX51	См. диаграмму
	DX70	См. диаграмму
Наличие ограничителя	BL1	Ограничение светового потока в верхнюю полусферу
	BL2	Ограничение светового потока по всей сфере
Управление световым потоком	N	Без управления
	D9	Управление по DALI
	D11	Сквозной выключатель для серии светильников
	D12	Сквозной включатель для серии светильников
	D13	Управление с использованием Ampdimming
	D18	Управление с использованием предустановленного DynaDimmer
	D24	Управление с использованием предустановленного DynaDimmer и незапрограммированного DALI
Система управления световым потоком	N	Без системы управления
	CLO	Система поддержания постоянного светового потока
	DDF1	Система управления DynaDimmer v1
	DDF2	Система управления DynaDimmer v2
	DDF3	Система управления DynaDimmer v3
	DDF27	Система управления DynaDimmer v27
	CLO-DDF1	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v1
	CLO-DDF2	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v2
	CLO-DDF3	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v3
	CLO-DDF27	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v27
Защита от перена-пряжения	STD	Стандартная защита от перенапряжения 6 кВ
	SRG10	Защита от перенапряжения 10 кВ
Тип разъ-ема для монтажа	32–48	Шпигот 32–48 мм
	62	Шпигот 62 мм
	76	Шпигот 76 мм

BGP76X		LEDXXX		/XXX	
BGP760	Корпус Micro	LED10 – LED340	Световой поток равен произведению цифры, стоящей после «LED», на 100	830	Цветовая температура 3000 K, индекс цветопередачи 80
BGP761	Корпус Mini			740	Цветовая температура 4000 K, индекс цветопередачи 70
BGP762	Корпус Medium			757	Цветовая температура 5700 K, индекс цветопередачи 70
BGP763	Корпус Large				

Возможно изготовление светильников для наружного освещения под заказ под требования заказчика

Виды оптик для различного применения

DN10

DN11

DM10

DM11

DM12

DW10

DX10


DM50

DW50

DS50

DX50

DX51


Optics+BL1

Optics+BL2

DM70

DX70

DM30

DM31

DPL1

DPR1


Излучающие вниз светильники

Излучающие вниз светильники

interact ready.

Luxspace 2 Compact
Стр. 17

interact ready.

Luxspace 2 Mini
Стр. 20

interact ready.

CoreLine Downlight
Стр. 23

GreenSpace Surface
Стр. 25

interact ready.

GreenSpace
Стр. 27

Luxspace 2 Compact

interact ready.

IP20 IP54 | IK02 | 220В | EL3 | DALI | PoE

Информация о продукте

Тип	DN570B – стандартная модель (UGR22) DN571B – углубленная модель (UGR19) DN572B – квадратная модель (UGR22)
Драйвер	Внешний: нерегулируемый (PSU-E) нерегулируемый, возможна работа на DC (PSE-E) регулируемый, DALI, VLC (DIA-VLC-E) регулируемый, DALI, VLC, возможна работа на DC (DIA-VLC-E) регулируемый, DALI, CLO (DIA-CLO-E) регулируемый, Power over Ethernet (POE-E)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	12–53 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1000–5900 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 145 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К
Индекс цветопередачи	>80, >90
Полезный срок службы	L90B50 – 50 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да. DALI (PSED-E) или Power over Ethernet (POE)
Оптика	Зеркальный отражатель (C) Матовый отражатель (M) Фацетный отражатель (F) Белый отражатель (WR)
Материал	Корпус и обод: алюминий. Отражатель: пластик с алюминиевым покрытием
Цвет	Обод: белый (WH, RAL9010), серый (GR, RAL9006), черный (BK, RAL9004)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Крепление пружинными зажимами
Степень защиты	IP20, IP54 (с PG или PGO)
Опции	Блок аварийного освещения: 3 часа (ELP3, ELD3) Прозрачное защитное стекло (PG) Матовое защитное стекло (PGO) Подвесные стекла: матовое (SG-O), с матовым кругом (SG-FRC) и матовым ободом (SG-HR-FR) Модель без обода для скрытой установки в гипсокартонные потолки (RML) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Версия для работы от центральной батареи (DC)
Рекомендованные области применения	Офисы, предприятия розничной торговли, больницы, гостиницы, аэропорты

Габаритные размеры, мм



DN570B LED12S/830 PSE-E C WH



DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH



DN571B LED12S/830 PSE-E C WH



DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH

Luxspace 2 Compact

Изображение продукта

DN572B

DN570B
белый отражатель (WR)

DN570B
матовый отражатель (M)

DN570B
зеркальный отражатель (C)

DN570B
фацетный отражатель (F)

Фотометрическая кривая в полярных координатах



DN570B C



DN570B WR



DN571B C



DN571B WR



DN570B F



DN570B M



DN571B M



DN571C F



DN572B

Luxspace 2 Compact

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910505100834	DN570B LED12S/830 PSU-E C WH	1300	10	1,1
910505100835	DN570B LED12S/840 PSU-E C WH	1300	9	1,1
910505100836	DN571B LED12S/830 PSU-E C WH	1300	10	1,1
910505100837	DN571B LED12S/840 PSU-E C WH	1300	9	1,1
910505100838	DN570B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1300	10	1,1
910505100839	DN570B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1300	10	1,1
910505100840	DN571B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1300	10	1,1
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1300	9	1,1
910505100842	DN570B LED20S/830 PSU-E C WH	2200	16	1,1
910505100843	DN570B LED20S/840 PSU-E C WH	2200	14	1,1
910505100844	DN570B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	2200	19	1,1
910505100845	DN570B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	2200	17	1,1
910505100846	DN571B LED20S/830 PSU-E C WH	2200	16	1,1
910505100847	DN571B LED20S/840 PSU-E C WH	2200	14	1,1
910505100848	DN571B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH	2200	19	1,1
910505100849	DN571B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH	2200	17	1,1
910505100850	DN570B LED20S/830 PSU-E C PG WH	2200	16	1,1
910505100851	DN570B LED20S/840 PSU-E C PG WH	2200	14	1,1
910505100852	DN570B LED20S/830 PSU-E F WH	2200	16	1,1
910505100853	DN570B LED20S/840 PSU-E F WH	2200	14	1,1
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	2200	16	1,1
910505100855	DN570B LED20S/840 PSU-E M WH	2200	14	1,1
910505100856	DN570B LED20S/830 PSU-E WR WH	2200	16	1,1
910505100857	DN570B LED20S/840 PSU-E WR WH	2200	14	1,1
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	2200	16	1,1
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2200	14	1,1
910505100860	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2200	19	1,1
910505100861	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2200	17	1,1
910505100862	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C PG WH	2200	16	1,1
910505100863	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C PG WH	2200	14	1,1
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	2200	16	1,1
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2200	14	1,1
910505100866	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2200	19	1,1
910505100867	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH	2200	17	1,1
910505100868	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH	2600	20	1,1
910505100869	DN570B LED24S/840 PSU-E C WH	2600	18	1,1
910505100870	DN571B LED24S/830 PSU-E C WH	2600	20	1,1
910505100871	DN571B LED24S/840 PSU-E C WH	2600	18	1,1
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2600	20	1,1
910505100873	DN570B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	2600	18	1,1
910505100874	DN571B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2600	20	1,1
910505100875	DN571B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	2600	18	1,1
910505100884	DN570B LED40S/830 PSU-E C WH	4400	33	1,1
910505100885	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH	4400	30	1,1
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	4400	33	1,1
910505100887	DN571B LED40S/840 PSU-E C WH	4400	30	1,1
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	4400	33	1,1
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4400	30	1,1
910505100890	DN571B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	4400	33	1,1
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4400	30	1,1
910505100903	DN570B LED60S/830 PSU-E C WH	6200	48	1,1
910505100904	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH	6200	44	1,1
910505100905	DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH	6200	48	1,1
910505100906	DN570B LED60S/840 DIA-VLC-E C WH	6200	44	1,1
910505100943	DN572B LED12S/830 PSU-E C WH	1300	10	1,4
910505100944	DN572B LED12S/840 PSU-E C WH	1300	9	1,4
910505100945	DN572B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1300	10	1,4
910505100946	DN572B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1300	9	1,4
910505100947	DN572B LED20S/830 PSU-E C WH	2200	16	1,4
910505100948	DN572B LED20S/840 PSU-E C WH	2200	14	1,4
910505100949	DN572B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	2200	16	1,4
910505100950	DN572B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2200	14	1,4
910505100951	DN572B LED24S/830 PSU-E C WH	2600	20	1,4
910505100952	DN572B LED24S/840 PSU-E C WH	2600	18	1,4
910505100953	DN572B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2600	20	1,4
910505100954	DN572B LED24S/840 DIA-VLC-E C WH	2600	18	1,4

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910503586403	DN570G CFRM-RML	Монтажная рама для скрытой установки		0,158
910503586401	DN570G PG	Защитное стекло (IP54), прозрачное		0,166
910503586402	DN570G PGO	Защитное стекло (IP54), матовое		0,176

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

Luxspace 2 Mini

interact ready.

IP20 IP54 | IK02 | 220В | EL3 | DALI

Информация о продукте

Тип	DN560B – стандартная модель (UGR22) DN561B – углубленная модель (UGR19)
Драйвер	Внешний: нерегулируемый (PSU-E) нерегулируемый, возможна работа на DC (PSE-E) регулируемый, DALI, VLC (DIA-VLC-E) регулируемый, DALI, VLC, возможна работа на DC (DIA-VLC-E) регулируемый, Power over Ethernet (POE-E)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	8–11 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	640–1200 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 145 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К
Индекс цветопередачи	> 80, >90
Полезный срок службы	L90B50 – 50 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °С до +40°С
Возможность умень-шения яркости света	Да, DALI

Оптика	Зеркальный отражатель (C) Матовый отражатель (M) Фацетный отражатель (F) Белый отражатель (WR)
Материал	Корпус и обод: алюминий. Отражатель: пластик с алюминиевым покрытием
Цвет	Обод: белый (WH, RAL9010), серый (GR, RAL9006), черный (BK, RAL9004)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Крепление пружинными зажимами
Степень защиты	IP20, IP54 (с PG или PGO)
Опции	Блок аварийного освещения: 3 часа (ELP3, ELD3) Защитное стекло (PG или PGO, лицевая сторона IP54) Подвесные стекла: матовое (SG-O), с матовым кругом (SG-FRC) и матовым ободом (SG-HR-FR) Модель без обода для скрытой установки в гипсокартонные потолки (RML) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Версия для работы от центральной батареи (DC)
Рекомендованные области применения	Офисы, предприятия розничной торговли, больницы, гостиницы, аэропорты

Габаритные размеры, мм



DN560B LED12S/
830 PSE-E C WH



DN561B LED12S/
830 PSE-E C WH



DN560B LED12S/
830 PSE-E RML C GR



DN561B LED12S/
830 PSE-E RML C GR

Luxspace 2 Mini

Изображение продукта

DN560B
белый отражатель (WR)

DN560B
матовый отражатель (M)

DN560B
зеркальный отражатель (C)

DN560B
фацетный отражатель (F)

Фотометрическая кривая в полярных координатах



DN560B C



DN560B WR



DN561B C



DN561B WR



DN561B M



DN561B F



DN560B M



DN560B F

Luxspace 2 Mini

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910505100907	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH	840	6	0,7
910505100908	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH	840	6	0,7
910505100909	DN561B LED8S/830 PSU-E C WH	840	6	0,7
910505100910	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	840	6	0,7
910505100911	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	840	6	0,7
910505100912	DN560B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	840	6	0,7
910505100913	DN561B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	840	6	0,7
910505100914	DN561B LED8S/840 DIA-VLC-E C WH	840	6	0,7
910505100915	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	1350	11	0,7
910505100916	DN560B LED12S/840 PSU-E C WH	1350	10	0,7
910505100917	DN560B LED12S/830 PSU-E C PG WH	1350	11	0,7
910505100918	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	1350	10	0,7
910505100919	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	1350	11	0,7
910505100920	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH	1350	10	0,7
910505100921	DN560B LED12S/830 PSU-E C ELP3 WH	1350	14	0,7
910505100922	DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH	1350	13	0,7
910505100923	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH	1350	11	0,7
910505100924	DN560B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1350	10	0,7
910505100926	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1350	10	0,7
910505100927	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	2200	18	0,7
910505100928	DN560B LED20S/840 PSU-E C WH	2200	16	0,7

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910503706523	DN560G PG	Защитное стекло (IP54), прозрачное		0,104
910503706524	DN560G PGO	Защитное стекло (IP54), матовое		0,104

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

CoreLine Downlight

Информация о продукте

Тип	DN140B
Драйвер	Встроенный нерегулируемый (PSU) Внешний регулируемый, DALI (PSD-E)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	LED10S: 9,5 Вт LED20S: 19 Вт
Световой поток	LED10S: 1100 лм LED20S: 2200 лм
Светоотдача	До 116 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000 К, 4000 К
Индекс цветопередачи	80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов

Диапазон рабочих температур	От –20 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Белый (WR) или зеркальный (C) отражатель
Материал	Корпус: поликарбонат Отражатель: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL9010)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Крепление пружинными зажимами
Степень защиты	IP20, IP54
Опции	Блок аварийного питания на 3 часа (ELB3)
Рекомендованные области применения	Офисы, предприятия розничной торговли, больницы, гостиницы, аэропорты

Габаритные размеры, мм





Изображение продукта


DN140B LED20S WH


DN140B LED10S WH


DN140B LED10S ALU


DN140B LED20S ALU

CoreLine Downlight

Фотометрическая кривая в полярных координатах



DN140B LED10S WR



DN140B LED10S C



DN140B LED20S C



DN140B LED20S WR

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401631005	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	1100	9,5	0,4
911401631105	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	1100	9,5	0,4
911401631205	DN140B LED10S/830 PSED-E WR	1100	11,5	0,6
911401631305	DN140B LED10S/840 PSED-E WR	1100	11,5	0,6
911401631405	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	2200	19	0,7
911401631505	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	2200	19	0,7
911401631605	DN140B LED20S/830 PSED-E WR	2200	20,5	0,8
911401631705	DN140B LED20S/840 PSED-E WR	2200	20,5	0,8
911401631805	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	1100	9,5	0,4
911401631905	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	1100	9,5	0,4
911401632005	DN140B LED10S/830 PSED-E C	1100	11,5	0,6
911401632105	DN140B LED10S/840 PSED-E C	1100	11,5	0,6
911401632205	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	2200	19	0,7
911401632305	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	2200	19	0,7
911401632405	DN140B LED20S/830 PSED-E C	2200	20,5	0,8
911401632505	DN140B LED20S/840 PSED-E C	2200	20,5	0,8
911401632605	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	1100	9,5	0,4
911401632705	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	1100	9,5	0,4
911401632805	DN140B LED10S/830 PSED-E WR IP54	1100	11,5	0,6
911401632905	DN140B LED10S/840 PSED-E WR IP54	1100	11,5	0,6
911401633005	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	2200	19	0,7
911401633105	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	2200	19	0,7

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401633205	DN140B LED20S/830 PSED-E WR IP54	2200	20,5	0,8
911401633305	DN140B LED20S/840 PSED-E WR IP54	2200	20,5	0,8
911401633405	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	1100	9,5	0,4
911401633505	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	1100	9,5	0,4
911401633605	DN140B LED10S/830 PSED-E C IP54	1100	11,5	0,6
911401633705	DN140B LED10S/840 PSED-E C IP54	1100	11,5	0,6
911401633805	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	2200	19	0,7
911401633905	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	2200	19	0,7
911401634005	DN140B LED20S/830 PSED-E C IP54	2200	20,5	0,8
911401634105	DN140B LED20S/840 PSED-E C IP54	2200	20,5	0,8
911401639405	DN140B LED10S/830 PSED-E WR ELB3	1100	14,5	1,2
911401639505	DN140B LED10S/840 PSED-E WR ELB3	1100	14,5	1,2
911401639605	DN140B LED20S/830 PSED-E WR ELB3	2200	23,5	1,4
911401639705	DN140B LED20S/840 PSED-E WR ELB3	2200	23,5	1,4
911401639805	DN140B LED10S/830 PSED-E C ELB3	1100	14,5	1,2
911401639905	DN140B LED10S/840 PSED-E C ELB3	1100	14,5	1,2
911401640005	DN140B LED20S/830 PSED-E C ELB3	2200	23,5	1,4
911401640105	DN140B LED20S/840 PSED-E C ELB3	2200	23,5	1,4

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

GreenSpace Surface

IP20 IP65 | IK02 | 220В

Информация о продукте

Тип	SM291C – 1000 лм, SM293C – 2000 лм, SM294C – 3800 лм, SM295C – 6600 лм DN397C – 12 000 лм
Драйвер	Встроенный нерегулируемый (PSU) Встроенный регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	SM291C: 10 Вт SM293C: 19 Вт SM294C: 38 Вт (WP – 36 Вт) SM295C: 66 Вт DN397C: 102 Вт
Световой поток	SM291C: 950, 1000 лм SM293C: 1900, 2000 лм SM294C: 3500, 3800, 4100 лм SM295C: 6200, 6700 лм DN397C: 12 000 лм
Светоотдача	До 100 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000 К, 4000 К, 6500 К
Индекс цветопередачи	80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 40 000 часов L90B50 – 20 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –20 °С до +40 °С
Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	SM29xC: зеркальный отражатель DN397C: линзы MB (30–35°) и WB (50–55°)
Материал	Корпус: металл Отражатель: алюминий
Цвет	Белый (RAL9003)
Подключение/ соединение	Винтовая клеммная колодка
Установка	Накладной
Степень защиты	IP20, IP65 (WP)
Рекомендованные области применения	Торговые центры, входные группы, ж/д станции, аэропорты, стадионы

Габаритные размеры, мм



	A (мм)	B (мм)
SM295C LED70 WP / SM294C LED40 WP	200	239
SM295C LED70	200	239
SM294C LED40	160	170
SM293C LED20 / SM291C LED10	160	135
DN397C PSU	220	236
DN397C PSD	220	361

Изображение продукта

SM294C IP20

SM291C, SM293C

DN397C PSU

DN397C PSD

GreenSpace Surface

Фотометрическая кривая в полярных координатах



SM291C



SM293C



SM294C



SM295C

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401847199	SM291C LED10/830 PSU WH GM	950	10	0,6
911401847299	SM291C LED10/840 PSU WH GM	1000	10	0,6
911401847499	SM293C LED20/830 PSU WH GM	1900	19	0,6
911401847599	SM293C LED20/840 PSU WH GM	2000	19	0,6
911401848599	SM294C LED40/830 PSU WH GM	3500	38	0,8
911401848399	SM294C LED40/830 PSU WP WH GM	3800	36	2,2
911401848699	SM294C LED40/840 PSU WH GM	3800	38	0,8
911401847999	SM294C LED40/840 PSU WP WH GM	4100	36	2,2
911401848499	SM295C LED70/830 PSU WH GM	6200	66	2,2
911401847899	SM295C LED70/830 PSU WP WH GM	6200	66	2,2
911401848899	SM295C LED70/840 PSU WH GM	6700	66	2,2

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401847799	SM295C LED70/840 PSU WP WH GM	6700	66	2,2
911401557351	DN397C LED12/830 PSU WH WB GM	12 000	102	4,7
911401557451	DN397C LED12/840 PSU WH WB GM	12 000	102	4,7
911401557651	DN397C LED12/830 PSU WH MB GM	12 000	102	4,7
911401557751	DN397C LED12/840 PSU WH MB GM	12 000	102	4,7
911401557951	DN397C LED12/840 PSD WH WB GM	12 000	102	6,2
911401558051	DN397C LED12/840 PSD WH MB GM	12 000	102	6,2
911401558151	DN397C LED12/830 PSU WH WB S GM	12 000	102	4,7
911401558251	DN397C LED12/840 PSU WH WB S GM	12 000	102	4,7
911401558451	DN397C LED12/830 PSU WH MB S GM	12 000	102	4,7
911401558551	DN397C LED12/840 PSU WH MB S GM	12 000	102	4,7

*Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

GreenSpace

interact ready.

IP20 IP54 | IK02 | 220В | EL3 | DALI | CE | PoE

Информация о продукте

Тип	DN460B – встраиваемая версия Mini UGR>19 DN461B – встраиваемая версия Mini UGR<19 DN462B – встраиваемая версия Mini UGR>19 IP54 DN463B – встраиваемая версия Mini UGR<19 IP54 DN470B – встраиваемая версия Compact UGR>19 DN471B – встраиваемая версия Compact UGR<19 DN472B – встраиваемая версия Compact UGR>19 IP54 DN473B – встраиваемая версия Compact UGR<19 IP54
Драйвер	Внешний: нерегулируемый (PSU-E) регулируемый, DALI (PSED-VLC-E) регулируемый, Power over Ethernet (POE) регулируемый, 1–10 В (PSR-E)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	9–25 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1100–3500 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 131 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000 K, 4000 K
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов

Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да. DALI (PSD-VLC-E), Power over Ethernet (POE) или 1–10 В (PSR-E)
Оптика	Зеркальный отражатель (C) Белый отражатель (WR)
Материал	Корпус: поликарбонат Отражатель: пластик с алюминиевым покрытием
Цвет	Обод: белый (WH, RAL9010), серый (GR, RAL9006), черный (BK, RAL9004)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Крепление пружинными зажимами
Степень защиты	IP20, IP54 (DN462B, DN463B, DN472B, DN473B)
Опции	Блок аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа (ELB3, ELP3, ELD3) Прозрачное защитное стекло (GCC) Матовое защитное стекло (GCO) Прозрачный защитный плафон из поликарбоната (PCC) Матовый защитный плафон из поликарбоната (PCO) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO)
Рекомендованные области применения	Офисы, предприятия розничной торговли, больницы, гостиницы, аэропорты

Габаритные размеры, мм



DN460B LED11S



DN470B LED20S

Изображение продукта

DN462B

DN463B

DN472B

DN473B

GreenSpace

Фотометрическая кривая в полярных координатах



DN473B PCC



DN472B PCO



DN472B PCC



DN471B C



DN470B WR



DN470B C



DN463B PCC



DN462B PCO



DN462B PCC



DN461B C



DN460B WR



DN460B C

GreenSpace

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
912500100536	DN460B LED11S/830 PSD-VLC-E C ELP3 WH P	1100	14	1,3
912500100516	DN460B LED11S/830 PSD-VLC-E C WH P	1100	11	0,6
912500100616	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELB3 WH P	1100	14	1,3
912500100534	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1100	14	1,3
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1100	11	0,6
912500100537	DN460B LED11S/840 PSD-VLC-E C ELP3 WH P	1100	14	1,3
912500100517	DN460B LED11S/840 PSD-VLC-E C WH P	1100	11	0,6
912500100617	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELB3 WH P	1100	14	1,3
912500100535	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1100	14	1,3
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1100	11	0,6
912500100540	DN461B LED11S/830 PSD-VLC-E C ELP3 WH P	1100	14	1,3
912500100520	DN461B LED11S/830 PSD-VLC-E C WH P	1100	11	0,6
912500100618	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELB3 WH P	1100	14	1,3
912500100538	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1100	14	1,3
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1100	11	0,6
912500100541	DN461B LED11S/840 PSD-VLC-E C ELP3 WH P	1100	14	1,3
912500100521	DN461B LED11S/840 PSD-VLC-E C WH P	1100	11	0,6
912500100619	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELB3 WH P	1100	14	1,3
912500100539	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1100	14	1,3
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1100	11	0,6
912500100532	DN462B LED11S/830 PSD-VLC-E C PCO WH	1100	11	0,6
912500100530	DN462B LED11S/830 PSU-E PCO WH	1100	11	0,6
912500100533	DN462B LED11S/840 PSD-VLC-E C PCO WH	1100	11	0,6
912500100531	DN462B LED11S/840 PSU-E PCO WH	1100	11	0,6
912500100548	DN470B LED20S/830 PSD-VLC-E C ELP3 WH P	2000	21,5	1,5
912500100524	DN470B LED20S/830 PSD-VLC-E C WH P	2000	18,5	0,8
912500100620	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELB3 WH P	2000	21,5	1,5
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	2000	21,5	1,5
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	2000	18,5	0,8
912500100625	DN470B LED20S/840 PSD-VLC-E C ELB3 WH P	2000	21,5	1,5
912500100549	DN470B LED20S/840 PSD-VLC-E C ELP3 WH P	2000	21,5	1,5
912500100525	DN470B LED20S/840 PSD-VLC-E C WH P	2000	18,5	0,8
912500101433	DN470B LED20S/840 PSED-E C BK P	2000	18,5	0,8
912500100622	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELB3 WH P	2000	21,5	1,5
912500100547	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	2000	21,5	1,5
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	2000	18,5	0,8
912500101324	DN470B LED30S/830 PSD-VLC-E C ELP3 WH P	3000	29	1,5
912500101310	DN470B LED30S/830 PSD-VLC-E C WH P	3000	26	0,8
912500101322	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	3000	29	1,5
912500101305	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	3000	26	0,8
912500101325	DN470B LED30S/840 PSD-VLC-E C ELP3 WH P	3000	29	1,5
912500101311	DN470B LED30S/840 PSD-VLC-E C WH P	3000	26	0,8
912500101323	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	3000	29	1,5

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
912500101307	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	3000	26	0,8
912500100552	DN471B LED20S/830 PSD-VLC-E C ELP3 WH P	2000	21,5	1,5
912500100528	DN471B LED20S/830 PSD-VLC-E C WH P	2000	18,5	0,8
912500100623	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELB3 WH P	2000	21,5	1,5
912500100550	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	2000	21,5	1,5
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	2000	18,5	0,8
912500100626	DN471B LED20S/840 PSD-VLC-E C ELB3 WH P	2000	21,5	1,5
912500100553	DN471B LED20S/840 PSD-VLC-E C ELP3 WH P	2000	21,5	1,5
912500100529	DN471B LED20S/840 PSD-VLC-E C WH P	2000	18,5	0,8
912500100624	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELB3 WH P	2000	21,5	1,5
912500100551	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	2000	21,5	1,5
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	2000	18,5	0,8
912500101496	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	2000	18,5	0,8
912500101328	DN471B LED30S/830 PSD-VLC-E C ELP3 WH P	3000	29	1,5
912500101318	DN471B LED30S/830 PSD-VLC-E C WH P	3000	26	0,8
912500101326	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	3000	29	1,5
912500101314	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	3000	26	0,8
912500101329	DN471B LED30S/840 PSD-VLC-E C ELP3 WH P	3000	29	1,5
912500101319	DN471B LED30S/840 PSD-VLC-E C WH P	3000	26	0,8
912500101327	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	3000	29	1,5
912500101315	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	3000	26	0,8
912500100544	DN472B LED20S/830 PSD-VLC-E C PCO WH	2000	21,5	0,8
912500100651	DN472B LED20S/830 PSD-VLC-E CELP3PCCWHP	2000	21,5	1,5
912500100542	DN472B LED20S/830 PSU-E PCO WH	2000	21,5	0,8
912500100545	DN472B LED20S/840 PSD-VLC-E C PCO WH	2000	21,5	0,8
912500100652	DN472B LED20S/840 PSD-VLC-E CELP3PCCWHP	2000	21,5	1,5
912500101688	DN472B LED20S/840 PSU-E C ELP3 PCC WH	2000	21,5	1,5
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E PCO WH	2000	21,5	0,8
912500101334	DN472B LED30S/830 PSD-VLC-E C ELP3PCCWH	3000	29	1,5
912500101332	DN472B LED30S/830 PSD-VLC-E C PCC WH	3000	26	0,8
912500101330	DN472B LED30S/830 PSU-E C PCC WH	3000	26	0,8
912500101335	DN472B LED30S/840 PSD-VLC-E C ELP3PCCWH	3000	29	1,5
912500101333	DN472B LED30S/840 PSD-VLC-E C PCC WH	3000	26	0,8
912500101331	DN472B LED30S/840 PSU-E C PCC WH	3000	26	0,8
912500101340	DN473B LED30S/830 PSD-VLC-E C ELP3PCCWH	3000	29	1,5
912500101338	DN473B LED30S/830 PSD-VLC-E C PCC WH	3000	26	0,8
912500101336	DN473B LED30S/830 PSU-E C PCC WH	3000	26	0,8
912500101341	DN473B LED30S/840 PSD-VLC-E C ELP3PCCWH	3000	29	1,5
912500101339	DN473B LED30S/840 PSD-VLC-E C PCC WH	3000	26	0,8
912500101337	DN473B LED30S/840 PSU-E C PCC WH	3000	26	0,8

Встраиваемые светильники

Встраиваемые светильники

SmartBright Slim Panel
Стр. 33

SmartBright Slim Panel Project
Стр. 35

interact ready.

GreenPerform
Стр. 37

interact ready.

CoreLine
Стр. 39

interact ready.

FlexBlend
Стр. 41

interact ready.



CoreLine Panel
Стр. 43

interact ready.

SlimBlend
Стр. 45

interact ready.

PowerBalance
Стр. 47

TrueLine
Стр. 49

SmartBright Slim Panel

Информация о продукте

Тип	RC091
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	0,9
Потребляемая мощность	36 Вт
Световой поток	3600 лм
Светоотдача	100 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	CW (6500 K); NW (4000 K)
Индекс цветопередачи	80
Полезный срок службы	30 000 ч
Диапазон рабочих температур	От –10 °C до +35 °C

Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Симметричная
Материал	Корпус изготовлен из алюминия, Рассеиватель: органическое стекло (PMMA)
Цвет	Белый
Подключение/соединение	Драйвер предподключен
Установка	Возможен подвесной и накладной монтаж (аксессуары заказываются отдельно)
Степень защиты	IP40 лицевая сторона (IP20 задняя сторона)
Рекомендованные области применения	Для внутреннего освещения офисов, бизнес-центров
Габаритные размеры	597 x 597 x 8,5 мм

Габаритные размеры, мм



RC091V DRIVER

Изображение продукта



SmartBright Slim Panel

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC091V

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401868881	RC091V LED36S/840 PSU W60L60 RU	3600	36	1,7
911401868981	RC091V LED36S/865 PSU W60L60 RU	3600	36	1,7

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта
911401724272	RC091Z SMB-597x597	Монтажная рама для установки в гипсокартон

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.*

SmartBright Slim Panel Project

IP40 IK02 220В

Информация о продукте

Тип	RC101
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	0,9
Потребляемая мощность	36 Вт
Световой поток	4000 лм
Светоотдача	114 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	CW (6500 K); NW (4000 K)
Индекс цветопередачи	80
Полезный срок службы	30 000 ч
Диапазон рабочих температур	От –10 °C до +35 °C
Возможность уменьшения яркости света	Нет

Оптика	Симметричная
Материал	Корпус изготовлен из алюминия, Рассеиватель: органическое стекло (PMMA)
Цвет	Белый
Подключение/ соединение	Драйвер предподключен
Установка	Универсальный монтаж с помощью дополнительных аксессуаров
Степень защиты	IP40/IK03
Рекомендованные области применения	Для внутреннего освещения офисов, бизнес-центров
Габаритные размеры	597 x 597 x 8,5 мм

Габаритные размеры, мм



RC101 DRIVER

Изображение продукта



SmartBright Slim Panel Project

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC101V

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401869281	RC101V LED40S/840 PSU W60L60 RU	4000	36	1,8
911401869381	RC101V LED40S/865 PSU W60L60 RU	4000	3	1,8

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта
911401724272	RC091Z SMB-597x597	Монтажная рама для установки в гипсокартон
911401824680	RC048Z SME-2	Для подвеса
911401824780	RC048Z SC	Страховочный трос
911401824580	RC048Z SMB-PLC	Клипсы

GreenPerform

interact ready.

IP20 IK02 220В PoE

Информация о продукте

Тип	RC100B – стандартная версия RC100X – версия Power over Ethernet
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	23–45 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2700–5400 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 120 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE
Оптика	Стандартная версия: полупрозрачный рассеиватель, UGR<23 OC версия: полупрозрачный рассеиватель, 3D-линзы, UGR<19
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL9016)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; в потолки с видимым T-образным профилем, в гипсокартон (по запросу)
Степень защиты	IP20
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм



RC100B W60L60



RC100B W30L120

GreenPerform

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC100B W30L120



RC100B W30L120 OC



RC100B W60L60



RC100B W60L60 OC

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	2700	23	2,8
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	3700	31	2,8
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	3700	31	2,8
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	5400	45	5
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	3700	31	2,8

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	3700	31	2,8
911401508351	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU OC G3	2700	23	2,8
911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	3700	31	2,8
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	3700	31	2,8

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

CoreLine

interact ready.

IP44 IK02 220В DALI EL3

Информация о продукте

Тип	RC136B
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	22–31 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2800–4300 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 140 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L80B50 – 50 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °С до +40 °С

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Версия NOC: микропризматический рассеиватель, UGR<22 Версия OC: 3D-линзы, микропризматический рассеиватель, UGR<19
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL9003)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; в потолки с видимым Т-образным профилем, в гипсокартон (аксессуары заказываются отдельно)
Степень защиты	IP44 (лицевая сторона)
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELB3)
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм



RC136B-W30L120 PSD



RC136B-W60L60 PSU

Изображение продукта

CoreLine

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC136B SM136V OC



RC136B SM136V OC



RC136B SM136V NOC

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401880881	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	2800/3400/4000	22/26/31	3,0
910505101244	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	2800/3400/4000	25/29/34	4,0
911401880681	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	2800/3400/4000	22/26/31	3,5
911401880281	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	2800/3400/4000	22/26/31	3,4
911401880981	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	3100/3700/4302	22/26/31	3,0
910505101245	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	3100/3700/4303	25/29/34	4,0
911401880581	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	3100/3700/4304	22/26/31	3,4
911401880781	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	3100/3700/4304	22/26/31	3,5
910505101241	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	3100/3700/4301	25/29/34	4,5
910505101243	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	3100/3700/4304	25/29/34	4,5
911401880381	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	3100/3700/4304	22/26/31	3,4
911401880481	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	3100/3700/4300	22/26/31	3,5
910505101242	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	3100/3700/4304	25/29/34	4,5

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
911401892280	RC132Z SME-3 WH	Комплект подвесов для PSU-версии		0,29
911401892380	RC132Z SME-4 WH	Комплект подвесов для PSD-версии		0,3
910930031018	RC132Z SMB W60L60	Комплект для накладного монтажа		1
911401892180	RC132Z SMB-PLC	Комплект для установки в гипсокартон		0,1

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.*

FlexBlend

interact ready.

IP20 IK02 220В

DALI EL3 PoE

Информация о продукте

Тип	RC340B
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, Power over Ethernet (POE) Регулируемый, DALI, с функцией CLO
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	220–52 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2800–4200 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 144 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 K) Нейтральный белый (4000 K)
Индекс цветопередачи	>90
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE
Оптика	Текстурированный рассеиватель, UGR<19 (PCS) Микролинзовая оптика, UGR<19 (MLO) Опаловый рассеиватель (O)

Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: ПММА
Цвет	Белый (RAL 9003)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; в потолки с видимым Т-образным профилем (VPC), со скрытым Т-профилем (CPC), в гипсокартон (PCV)
Степень защиты	IP20
Опции	Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELB3/ELD3/ELP3) Встроенная система управления ActiLume (ACL) Power over Ethernet (POE) Система управления освещением SpaceWise (SWZ)
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Изображение продукта

RC340B W30L120



Микролинзовая оптика (MLO)

Опаловый рассеиватель (O)

Текстурированный рассеиватель (PCS)

FlexBlend

Габаритные размеры, мм



RC340B CPC_PCV W60L60



RC340B FLC W60L60



RC340B VPC W30L120



RC340B VPC W60L60

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC34XB MLO



RC34XB O



RC34XB PCS

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910925867020	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	3600	41,5	3,7
910925867016	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	3600	37	3,2
910925866979	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	3600	37	4,3
910925866977	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	3600	37	4,3
910925867045	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	3600	25	4,3
910925866964	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 FLC MLO PIP	3600	37	3,9
910925866978	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	3600	37	5,2
910925866975	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ACL	3600	37,5	4,4
910925866989	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	3600	41,5	4,8
910925866969	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	3600	37	4,3
910925866987	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	3600	33	4,8
910925866967	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	3600	29	4,3
910925866991	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	3600	29,5	4,8
910925866973	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	3600	25	4,3
910925867019	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	3600	41	3,7
910925867015	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	3600	36	3,2
910925867046	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	3600	36	4,3
910925867044	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	3600	25	4,3
910925866988	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	3600	41	4,8
910925866968	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	3600	36	4,3
910925866986	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	3600	32,5	4,8
910925866966	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	3600	28,5	4,3
910925866990	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	3600	29	4,8

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910925866972	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	3600	25	4,3
910925867056	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 CPC MLO SWZ	3600	37	4,4
910925866974	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO SWZ	3600	37	4,4
910925867022	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4200	49	3,7
910925867018	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	4200	44,5	3,2
910925867048	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	4200	44,5	4,3
910925867050	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	4200	30	4,3
910925866999	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4200	44,5	4,3
910925867007	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4200	37,5	4,8
910925867002	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	4200	33,5	4,3
910925867009	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	4200	34	4,8
910925867004	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4200	30	4,3
910925867021	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	4200	48	3,7
910925867017	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	4200	44	3,2
910925867047	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	4200	44	4,3
910925867049	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	4200	29,5	4,3
910925867043	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4200	44	4,3
910925867006	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4200	48	4,8
910925867001	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	4200	33	4,3
910925867008	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	4200	33,5	4,8
910925867003	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4200	29,5	4,3
910925867058	RC340B LED42S/940 SRD W60L60 CPC MLO SWZ	4200	44,5	4,4
910925867054	RC340B LED42S/940 SRD W60L60 VPC MLO SWZ	4200	44,5	4,4

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

CoreLine Panel

interact ready.

IP44 IK02 220В DALI CE EL3

Информация о продукте

Тип	RC132V
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	29–35 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	3000 К: 3400 лм 4000 К: 3600, 4300 лм
Светоотдача	До 125 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI

Оптика	OC: URG<19 NOC: UGR>22
Материал	Корпус: алюминий Рассеиватель: ПММА
Цвет	Белый (RAL9016)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; в потолки с видимым Т-образным профилем, в гипсокартон (аксессуары заказываются отдельно), накладной монтаж (аксессуары заказываются отдельно), подвесная установка (аксессуары заказываются отдельно)
Степень защиты	IP44
Опции	Подвесная установка с помощью подвесов (аксессуары заказываются отдельно), в гипсокартон (аксессуары заказываются отдельно), накладной монтаж (аксессуары заказываются отдельно) Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELB3)
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм



RC132V PSU W60L60



RC132V PSU W30L120



RC132V PSD W60L60



RC132V PSD W30L120

Изображение продукта

CoreLine Panel

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC132V LED36S W30L120



RC132V LED36S W60L60

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401877980	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC	3600	29	2,7
911401878080	RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC	3400	29	2,7
911401878580	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC	3600	29	2,7
911401878680	RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC	3400	29	2,7
911401878880	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC	3600	29	2,7
911401878980	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC	3600	29	2,8
911401879080	RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC	3400	29	2,8
911401879580	RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC	3600	29	2,8
911401879680	RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC	3400	29	2,8
911401878480	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC	3600	29	2,7
911401878180	RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC	4300	34,5	3,3
911401879180	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC	4300	34,5	3,1
911401879880	RC132V G4 LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC	3400/ 3600/ 4000/ 4300	30/35	2,7

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401880080	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W30L120 OC	3400/ 3600/ 4000/ 4300	30/35	2,7
910505100545	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	3600	29	2,7
910505100533	RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3600	29	2,7
910505100536	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3600	29	2,7
910505100532	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3600	29	2,7
910505100537	RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	3600	29	2,7
910505100541	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3	4300	29	2,9
910505100546	RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3400	29	2,7
910505100547	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	3600	29	2,7
910505100550	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 NOC ELB3	4300	34,5	3,3

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910930031018	RC132Z SMB W60L60	Комплект для накладного монтажа, для модификации W60L60		1,0
910930031218	RC132Z SMB W30L120	Комплект для накладного монтажа, для модификации W30L120		1,2
911401892180	RC132Z SMB-PLC	Комплект для установки в гипсокартон		0,1
911401892280	RC132Z SME-3 WH	Комплект подвесов для PSU-версии		0,29
911401892380	RC132Z SME-4 WH	Комплект подвесов для PSD-версии		0,29

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.*

SlimBlend

interact ready. IP40 IK02 220В DALI CE EL3 PoE

Информация о продукте

Тип	RC400B
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	25–38 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2800–4200 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 117 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE

Оптика	Микролинзовая, UGR<19 (MLO)
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: ПММА
Цвет	Белый (RAL 9003)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; в потолки с видимым Т-образным профилем (VPC), со скрытым Т-профилем (CPC), в гипсокартон (PCV)
Степень защиты	IP40
Опции	Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELB3/ELD3/ELP3) Встроенная система управления ActiLume (ACL) Power over Ethernet (POE)
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм



RC400B W60L60



RC400B W30L120

Изображение продукта

RC400B с блоком аварийного питания (ELP3, ELD3)

RC400B для установки в потолок из гипсокартона (PCV)

RC400B с ActiLume (ACL)

RC400B для установки в потолок со скрытым Т-профилем (CPC)

SlimBlend

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC400B

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910500459902	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC PIP	3600	34	5,6
910500459912	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC PIP	3600	30	5,7
910500459946	RC400B LED36S/840 PSU W60L60 VPC PIP	3600	34	5,6
910500459949	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC ACL PIP	3600	34	5,6
910500459953	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 PCV PIP	3600	34	5,6
910500459954	RC400B LED36S/840 POE W60L60 VPC	3600	33	5,6

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910500459956	RC400B LED42S/840 PSU W60L60 VPC PIP	4200	40	5,6
910500459958	RC400B LED36S/840 PSU W30L120 VPC PIP	3600	30	5,7
910500459960	RC400B LED42S/840 PSD W30L120 PCV PIP	4200	36	5,7
910771118661	RC400B LED42S/840 PSD W60L60 VPC PIP	4200	40	5,6
910771119199	RC400B LED42S/840 PSD W60L60 PCV PIP	4200	40	5,6

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.*

PowerBalance

interact ready.

IP20 IK02 220В DALI EL3 PoE

Информация о продукте

Тип	RC315B – версия с 8 ячейками для реечного потолка шириной 20 см RC360B – версия с 8 ячейками RC415B – версия с 8 ячейками для реечного потолка шириной 15 см RC461B – версия с 16 ячейками RC464B – версия с регулируемой цветовой температурой
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD, DIA) Регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	19–55 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	LED28S: 2800 лм LED34S: 3400 лм LED40S: 4000 лм LED60S: 6000 лм LED80S: 8000 лм (только для TW9)
Светоотдача	До 152 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К) Регулируемая 2700–6300 К (TW9)
Индекс цветопередачи	>90
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов

Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE
Оптика	UGR<16
Материал	Корпус: сталь и поликарбонат Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL 9016)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; в потолки с видимым Т-образным профилем (VPC), со скрытым Т-профилем (CPC), в гипсокартон (PCV)
Степень защиты	IP20
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELB3/ELD3/ELP3) Встроенная система управления ActiLume (ACL) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Power over Ethernet (POE)
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм



RC360B LED34S/840 PSD W60L60 VPC W



RC360B LED34S/840 PSD W30L120 VPC W

PowerBalance

Изображение продукта

RC360B прямоугольный

RC360B квадратный

RC461B с ActiLume

RC461B, RC464B

RC315B

RC415B

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC360B



RC461B

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910505100235	RC461B LED40S/940 PSD W30L120 VPC PIP	4000	29	5,3
910505100241	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP	3400	24	4,7
910505100245	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP	3400	24	4,7
910505100250	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP	4000	29	4,7
910505100252	RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P	4000	29	5,3
910505100262	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC ELP3 P	3400	24	5,3
910505100274	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC ACL PIP	3400	24	4,7
910505100277	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 PCV PIP	3400	24	4,7

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910771126351	RC461B LED40S/930 PSU W60L60 VPC PIP	4000	29	4,7
910771126353	RC461B LED40S/940 PSU W60L60 VPC PIP	4000	29	4,7
910771126831	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC ESS PIP	3400	24	4,7
910771127095	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC PIP	3400	24	4,7
910771127096	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC ELD3	3400	24	5,3
910771127097	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 CPC PIP	3400	24	4,7
910771127098	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 CPC PIP EL	3400	24	5,3

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

TrueLine

IP40 IK02 220В EL3
DALI PoE

Информация о продукте

Тип	RC530B – одиночный UGR<19 (OC) RC531B – одиночный UGR<28 (NOC) RC532B – для линии UGR<19 (OC) RC533B – для линии UGR<28 (NOC) RC534B – одиночный, с асимметричным световым пучком RC535B – для линии, с асимметричным световым пучком
Драйвер	Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	10–39 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1500–5000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 153 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>90
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE

Оптика	RC530B, RC532B: 3D-линзы, полупрозрачный рассеиватель, UGR<19 RC531B, RC533B: опаловый рассеиватель, UGR<28 RC534B, RC535B: 3D-линзы, полупрозрачный рассеиватель
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: поликарбонат (RC531B, RC533B) или ПММА (RC530B, RC532B, RC534B, RC535B)
Цвет	Белый (RAL 9003)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания. Сквозная проводка 5-полюсная (PI5) или 7-полюсная (PI7)
Установка	Индивидуально (RC530B, RC531B, RC534B) или в линию (RC532B, RC533B, RC535B); в потолки с видимым Т-образным профилем (VPC), в гипсокартон (PCV)
Степень защиты	IP40
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELP3) Встроенная система управления ActiLume (ACL) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO)
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм



RC530B W8L120 VPC



RC530B W8L150 VPC

TrueLine

Изображение продукта


Оптика NOC (RC531B, RC533B)


Асимметричная оптика (RC534B, RC535B)


Оптика OC (RC530B, RC532B)


Версия для установки в гипсокартон (PCV)


С системой управления ActiLume (ACL)

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC530B, RC532B



RC531B, RC533B



RC534B_RC535B

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910505100192	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	3100	22	3
910505100196	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1900	13	3,2
910505100197	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	1500	14	2,7
910505100201	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	1500	14	2,7
910505100204	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	1500	14	2,7
910505100206	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	3400	23,5	2,6
910505100207	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	2500	17,5	2,7
910505100208	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	1500	14	2,7
910505100211	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	5000	34	3,2

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910505100212	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	1900	13	3,2
910505100213	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	4300	28,5	3,2
910505100216	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	4300	28,5	3,2
910505100218	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	4000	27	2,6
910505100219	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	2500	17,5	2,6
910505100220	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	1500	14	2,7
910771126508	RC530B LED25S/930 PSD W8L113 PCV PI5	2500	17,5	2,7
910771126673	RC533B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	2500	17,5	2,7

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910403219703	RC530Z EP WH SET (2PCS)	Торцевые крышки для RC532B, RC533B, RC535B		0,08

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

Накладные
и подвесные
светильники

Накладные и подвесные светильники

interact ready.

GreenPerform
Стр. 53

interact ready.



CoreLine
Стр. 55

interact ready.

SlimBlend
Стр. 57

interact ready.

SmartBalance
Стр. 59

interact ready.

TrueLine
Стр. 61

interact ready.

KeyLine
Стр. 63

GreenPerform

interact ready.

IP20 | IK02 | 220В | PoE | DALI | CE

Информация о продукте

Тип	SM100C
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	23–45 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2700–5400 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 120 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °С до +40 °С

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE
Оптика	Стандартная версия: полупрозрачный рассеиватель, UGR<23 ОС версия: полупрозрачный рассеиватель, 3D-линзы, UGR<19
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL9016)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; накладного или подвесного (аксессуары заказываются отдельно) монтажа
Степень защиты	IP20
Рекомендованные области применения	Офисы, школы и магазины

Габаритные размеры, мм



SM100C W60L60



SM100C W20L120

GreenPerform

Фотометрическая кривая в полярных координатах



SM136V NOC

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	3700	31	4,4
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	2700	23	4,4
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	3700	31	4,4

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

CoreLine

interact ready.

IP20 | IK02 | 220В | EL3 | DALI | CE

Информация о продукте

Тип	SM136V
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	22–31 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2800–4300 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 140 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L80B50 – 50 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Версия NOC: микропризматический рассеиватель, UGR<22 Версия OC: 3D-линзы, микропризматический рассеиватель, UGR<19
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL9003)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; накладного или подвесного (аксессуары заказываются отдельно) монтажа
Степень защиты	IP20
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELB3)
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм



SM136V-W20L120 PSU



SM136V-W20L150 PSU

Изображение продукта




CoreLine

Фотометрическая кривая в полярных координатах



SM136V NOC

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910505101249	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	3100/3700/4300	25/29/34	4,9
911401881881	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	3100/3700/4300	22/26/31	3,5
910505101247	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	3100/3700/4300	25/29/34	3,5
911401882481	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	3100/3700/4300	22/26/31	4,0
911401882681	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	3100/3700/4300	22/26/31	3,8
911401882181	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	3100/3700/4300	22/26/31	3,3
911401881981	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	3100/3700/4300	22/26/31	3,2
911401881781	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	3100/3700/4300	22/26/31	3,4

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401881681	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	2800/3400/4000	22/26/31	3,4
911401882081	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	2800/3400/4000	22/26/31	3,3
910505101248	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	3100/3700/4300	25/29/34	4,8
910505101246	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	3100/3700/4300	25/29/34	4,4
911401882281	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	2800/3400/4000	22/26/31	3,9
911401882581	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	2800/3400/4000	22/26/31	3,8
911401882381	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	3100/3700/4300	22/26/31	3,9

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.*

SlimBlend

interact ready.

IP20 IK02 220В PoE EL3 DALI

Информация о продукте

Тип	SM400C – накладной SP400P – подвесной
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	25–48 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2800–5000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 120 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °С до +40 °С
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE

Оптика	Микролинзовая, UGR<19 (MLO)
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: ПММА
Цвет	Белый (RAL9003)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; накладного (SM...) или подвесного (SP...) монтажа. Комплекты подвеса (поставляются вместе со светильником): SM4 – с накладной потолочной чашкой с 4 точками крепления к потолку SMT – с накладной потолочной чашкой с 2 точками крепления к потолку SMTT – для Т-профиля
Степень защиты	IP20
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELD3, ELP3) Встроенная система управления ActiLume (ACL) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Power over Ethernet (POE)
Рекомендованные области применения	Офисы, школы и магазины

Габаритные размеры, мм



SlimBlend

Изображение продукта

Светильник с ActiLume (ACL)

Подвесная прямоугольная версия SP400P W30L120

Подвесная квадратная версия SP400P W60L60

Подвесная версия с прямым и отраженным светом DI

Накладная прямоугольная версия SM400C W30L120

Накладная квадратная версия SM400C W60L60



Комплект подвесов SMTT (поставляются вместе со светильником)

Комплект подвесов SMT (поставляются вместе со светильником)

Комплект подвесов SM4 (поставляются вместе со светильником)

Фотометрическая кривая в полярных координатах



SM400C



SP400P LED50S D/I

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910500465003	SP400P LED50S/840 PSD W30L120 D/I SMT	5000	45	7,4
910500465004	SP400P LED50S/840 PSD W30L120 D/I ACL SM	5000	45	7,4
910500465005	SP400P LED50S/830 PSD W30L120 D/I SMT	5000	48	7,4
910500465219	SP400P LED28S/840 PSD W30L120 SMT	2800	25	7,4
910500465220	SP400P LED36S/840 PSD W30L120 SMT	3600	30	7,4
910771118964	SP400P LED42S/840 PSD W30L120 SMT	4200	36	7,4

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910500459962	SM400C LED36S/840 PSU W60L60	3600	34	6,6
910500459963	SM400C LED36S/840 PSD W60L60	3600	34	6,6
910500459964	SM400C LED36S/830 PSU W60L60	3600	36	6,6
910500459965	SM400C LED36S/830 PSD W60L60	3600	36	6,6
910500459966	SM400C LED36S/830 PSD W30L120	3600	33	6,7
910500459967	SM400C LED36S/840 PSD W30L120	3600	30	6,7

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

SmartBalance

interact ready. IP40 IK02 220В EL DALI CE

Информация о продукте

Тип	SM480C – накладной SP480P – подвесной прямого света SP482P – подвесной прямого/отраженного света
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	25–35 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	SM480C, SP480P: 3000, 3500 лм SP482P: 4100 лм
Светоотдача	До 120 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 K) Нейтральный белый (4000 K)
Индекс цветопередачи	>90
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Микролинзовая, UGR<19 (ACC-MLO)

Материал	Корпус: поликарбонат Оптика: ПММА
Цвет	Белый (WH, RAL9016) Серебристый (SI, RAL9006)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально или в линию до 3 (только SP...); накладного (SM...) или подвесного (SP...) монтажа Комплекты подвеса (поставляются вместе со светильником): SM1 – без накладной потолочной чашки SM2 – с накладной потолочной чашкой SMTT – для Т-профиля
Степень защиты	IP40
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 1,5 часа автономной работы (EL1.5-LED) Встроенная система управления ActiLume (ACL) Кронштейн для соединения светильников в линию (SP480Z CP WH) Модель для системы SpaceWize (SWZ)
Рекомендованные области применения	Офисы, школы и магазины

Габаритные размеры, мм



SM480C LED35S/840 PSD ACC-MLO

Фотометрическая кривая в полярных координатах



SM480C LED35S/840 ACC-MLO



SP480P LED35S ACC-MLO



SP482P LED40S ACC-MLO

SmartBalance

Изображение продукта

Соединение светильников в линию

Серебристый цвет RAL 9006 (SI)

Версия прямого и отраженного света SP482P

Микролинзовая оптика ACC-MLO

Комплект подвесов SM1 (поставляются вместе со светильником)

Комплект подвесов SMTT (поставляются вместе со светильником)

Комплект подвесов SM2 (поставляются вместе со светильником)

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910505100499	SM480C LED35S/940 PSD ACC-MLO WH	3500	30	4,5
910505100279	SM480C LED35S/930 PSD ACC-MLO	3500	32	4,5
910505100284	SP482P LED40S/940 PSD ACC-MLO SM2 WH	4100	34	4,5
910505100282	SP480P LED35S/930 PSD ACC-MLO SM2	3500	32	4,65

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910505100507	SP482P LED50S/940 PSD ACC-MLO SM2	4100	35	4,65
910504085603	SP482P LED40S/830 PSD ACC-MLO SM2	4100	35	4,65
910504101203	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1	3500	30	4,65

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910403218203	SP480Z CP WH	Соединитель		0,3

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

TrueLine



interact ready.

IP40 | IK02 | 220В | EL3 | DALI | PoE | CE

Информация о продукте

Тип	SM530C – накладной UGR<19 (OC) SM531C – накладной UGR<28 (NOC) SM534C – накладной с асимметричным световым пучком SP530P – подвесной прямого света UGR<19 (OC) SP531P – подвесной прямого света UGR<28 (NOC) SP532P – подвесной прямого/отраженного света UGR<19 (OC) SP533P – подвесной прямого/отраженного света UGR<28 (NOC) SP534P – подвесной с асимметричным световым пучком
Драйвер/ПРА	Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	10–39 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1500–7000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 153 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>90
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE

Оптика	SM530C, SM534C, SP530P, SP532P, SP534P: 3D-линзы, полупрозрачный рассеиватель, UGR<19 SM531C, SP531P, SP533P: опаловый рассеиватель, UGR<28
Материал	Корпус: алюминий Рассеиватель: ПММА (SM530C, SM534C, SP530P, SP532P, SP534P) или поликарбонат (SM531C, SP531P, SP533P)
Цвет	Анодированный алюминий (ALU) Белый (WH, RAL9003)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания Сквозная проводка 5-полюсная (PI5) или 7-полюсная (PI7)
Установка	Индивидуально или в линию (LE1, LF1); накладного (SM...) или подвесного (SP...) монтажа Комплекты подвеса (поставляются вместе со светильником): SM2 – с накладной потолочной чашкой SMTT – для Т-профиля SW2 – без накладной потолочной чашки
Степень защиты	IP40
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELP3) Встроенная система управления ActiLume (ACL) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO)
Рекомендованные области применения	Офисы, школы и магазины

Габаритные размеры, мм



SP53xC/SP54xP L1410



SP53xC/SP54xP L1130

Фотометрическая кривая в полярных координатах



SM530C, SP530P



SM531C, SP531P



SP533P



SP532P

TrueLine

Изображение продукта


Подвесы SMTT в комплектации к версии для линии LF1


Подвесы SM2 в комплектации к версии для линии LF1


Подвесы SW2 в комплектации к версии для линии LF1


Оптика NOC (SM531C, SP531P, SP533P)


Оптика OC (SM530C, SP530P, SP532P)


Подвесы SW2 в комплектации к версии для линии LF1 или индивидуальной установки


Подвесы SMTT в комплектации к версии для линии LE1 или индивидуальной установки


Подвесы SM2 в комплектации к версии для линии LE1 или индивидуальной установки белого цвета


Подвесы SM2 в комплектации к версии для линии LE1 или индивидуальной установки серого цвета

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910505100142	SM530C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	1900	13	3,8
910505100126	SM530C LED19S/940 PSD PI5 L1410 WH	1900	13	3,8
910505100130	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	3400	23,5	3,2
910505100146	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	4000	27	3,2
910505100149	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	4300	28,5	3,8
910505100190	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 WH	4300	28,5	3,8
910505100174	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 WH	5000	34	3,8
910505100131	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	1900	18	3,8
910505100113	SM534C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	4000	34	3,2
910505100109	SM534C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	5000	34	3,8
910505100116	SP530P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	1500	14	3,2
910505100120	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	3400	23,5	3,2
910505100169	SP530P LED40S/940 PSD ACL SM2 L1170 ALU	4000	28	3,4
910505100124	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4300	28,5	3,8
910505100173	SP530P LED50S/940 PSD ACL PI5SM2L1450ALU	5000	35	4,1

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910505100163	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	5000	34	3,8
910505100139	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1500	14	3,2
910505100140	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	2900	19,5	3,8
910505100103	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	3600	24,5	3,2
910505100136	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	3600	24,5	3,2
910505100111	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4750	32	3,8
910505100153	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4950	37	3,3
910505100123	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	5850	40,5	3,3
910505100114	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	7700	56,5	3,8
910505100183	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	2400	20,5	3,2
910505100117	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4100	32,5	3,3
910505100185	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000	34	3,2

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

KeyLine

interact ready. IP20 IK02 220В DALI

Информация о продукте

Тип	SM350C
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый беспроводной для системы Interact (WIA)
Сетевое напряжение	220–240, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	7–37 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	900–5000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 142 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L80B50 – 50 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или Interact
Оптика	Текстурированный рассеиватель, UGR<19
Материал	Корпус: алюминий Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (WH, RAL9003) Черный (BK, RAL9004) Алюминиевый (ALU)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально или в линию подвесного или накладного монтажа
Степень защиты	IP20
Опции	Угловая секция 90° 600 x 600 мм (SM350X)
Рекомендованные области применения	Офисы, школы и магазины

Габаритные размеры, мм



	A1/A2 (мм)	B (мм)	C (мм)	D min (мм)	D max (мм)
SM350C L600	562	70	70	300	360
SM350C L600	568	70	70	300	360
SM350C L1200	1122	70	70	800	920
SM350C L1200	1128	70	70	800	920
SM350C L1500	1402	70	70	1000	1200
SM350C L1500	1408	70	70	1000	1200

Изображение продукта





KeyLine

Фотометрическая кривая в полярных координатах



SM350C

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910770226436	SM350C 14S/840 PSU PCS L600 ALU	1400	10,4	1,4
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	2700	20	2,6
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	2700	20	2,6
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	2700	19,6	2,6
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	2700	19,6	2,6
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	2700	20	2,6
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	2700	20	2,6
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	2700	20	2,6
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	2700	19,6	2,6
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	2700	19,6	2,6
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	2700	19,6	2,6
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	2700	20	2,6
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	2700	20	2,6
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	2700	20	2,6
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	3400	25	3,1
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	3400	25	3,1
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	3400	24	3,1
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	3400	24	3,1
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	3400	24	3,1

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	4000	30	2,6
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	4000	30	2,6
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	4000	30	2,6
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	4000	30	2,6
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	4000	30	2,6
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	4000	30	2,6
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	4000	30	2,6
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	4000	30	2,6
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	4000	30	2,6
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	4000	30	2,6
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	4000	30	2,6
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	4000	30	2,6
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	4000	30	2,6
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	5000	37,5	3,1
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	5000	37,5	3,1
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	5000	37,5	3,1
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	5000	37	3,1
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	5000	37	3,1
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	5000	37	3,1

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910925868341	SP350Z EP WH	Торцевая крышка, белая (2 шт.)		0,22
910925868342	SP350Z EP BK	Торцевая крышка, черная (2 шт.)		0,22
910925868343	SP350Z EP SI	Торцевая крышка, алюминиевая (2 шт.)		0,22
910925868344	SP350Z CP	Соединитель светильников		0,3
910925868345	SP350Z CMB	Монтажная скоба для на установки на поверхность (2 шт.)		0,06

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910925868346	SP350Z SM2 WH	Комплект подвесов с потолочной чашкой для кабеля питания, белый		0,41
910925868347	SP350Z SM2 SI	Комплект подвесов с потолочной чашкой для кабеля питания, серебристый		0,41
910925868348	SP350Z SW2	Комплект подвесов упрощенный, серебристый		0,33
910925868349	SP350Z C1700P3 SI	Кабель питания для версии PSU или WIA, длина 1,7 м		0,15
910925868350	SP350Z C1700P5 SI	Кабель питания/ управления для версии PSD, длина 1,7 м		0,20

Встраиваемые акцентные светильники

Встраиваемые акцентные светильники

CoreLine Recessed Spot
Стр. 67

interact ready.

GreenSpace Accent Cardanic/Elbow
Стр. 69

interact ready.

LuxSpace Accent
Стр. 71

CoreLine Recessed Spot

IP44 IP65 | IK02 | 220В | ELV

Информация о продукте

Тип	RS140B – круглая фиксированная версия RS141B – круглая регулируемая версия RS142B – квадратная регулируемая версия RS143B – квадратная углубленная версия
Драйвер/ПРА	Регулируемый внешний драйвер
Сетевое напряжение	220–240 В, 50 Гц
Коэффициент мощности	0,9
Потребляемая мощность	LED6S: 8 Вт LED9S: 11 Вт LED12S: 15 Вт
Световой поток	LED6S: 650 лм LED9S: 900 лм LED12S: 1200 лм
Светоотдача	До 82 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов

Диапазон рабочих температур	От 0 °С до +35 °С
Возможность уменьшения яркости света	По переднему или заднему фронту фазы
Оптика	32°
Материал	Алюминий
Цвет	Белый (WH, RAL9003) Черный (BK, RAL9004) Алюминиевый (ALU)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Встраиваемый в потолок, крепление пружинными зажимами
Степень защиты	RS140B: IP65 RS141B: IP44
Рекомендованные области применения	Отели, рестораны, кафе, магазины, общественные места (коридоры/туалеты, залы/зоны рецепции, витрины)

Габаритные размеры, мм



RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU



RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH

CoreLine Recessed Spot

Изображение продукта

RS141B WH

RS140B WH

RS141B BK

RS141B ALU

RS140B WH

RS142B WH

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RS141B LED12-36



RS141B LED6-32



RS140B LED6-32

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
912401483031	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	650	8	0,33
912401483032	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	650	8	0,33
912401483033	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	650	8	0,33
912401483034	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	650	8	0,33
912401483035	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	650	8	0,33
912401483036	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	650	8	0,33
912401483037	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	900	11	0,33
912401483038	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	900	11	0,33
912401483039	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	900	11	0,33
912401483040	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	900	11	0,33
912401483045	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	650	8	0,33
912401483046	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	650	8	0,33

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
912401483047	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	650	8	0,33
912401483048	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	650	8	0,33
912401483049	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	650	8	0,33
912401483050	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	650	8	0,33
912401483051	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	900	11	0,33
912401483052	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	900	11	0,33
912401483041	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	1200	15	0,52
912401483042	RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	1200	15	0,52
912401483043	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	1200	15	0,52
912401483044	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	1200	15	0,52
912401483053	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	1200	15	0,52
912401483054	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU	1200	15	0,52

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.*

GreenSpace Accent Cardanic/Elbow

IP20 IK02 220В EL3 DALI CE

Информация о продукте

Название семейства	GreenSpace Accent Cardanic/Elbow
Тип	RS342B – выдвижная версия RS343B – регулируемая версия
Драйвер/ПРА	Неуправляемый (PSU-E) Управляемый по DALI (DIA-VLC-E)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	14,5–41 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1650–5200 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 133 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К Champagne, CCT = 2700 К (CH) Frost, CCT = 4000 К (FR) CrispWhite, CCT = 3000 К (CRW) PremiumWhite 3000 К, CCT = 3000 К (PW930) PremiumWhite 4000 К, CCT = 4000 К (PW940)
Индекс цветопередачи	>80, >90
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов

Диапазон рабочих температур	От +10 °С до +40 °С
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Узкий пучок, 11–14° (NB) Средний пучок, 23–24° (MB) Широкий пучок, 34–36° (WB) Сверхширокий пучок, 60° (VWB)
Материал	Алюминий и пластик
Цвет	Белый (WB, RAL9003) Черный (BK, RAL9004) Серебристый (SI, RAL9006)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Встраиваемый в потолок, крепление пружинными зажимами
Степень защиты	IP20
Опции	Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Работа с системой Indoor Positioning (VLC)
Рекомендованные области применения	Продуктовые супермаркеты, магазины одежды, торговые центры

Габаритные размеры, мм



RS342B



RS343B

Изображение продукта

RS343B WH

RS342B BK

RS342B SI

RS342B WH

GreenSpace Accent Cardanic/Elbow

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RS342B/RS343B MB



RS342B/RS343B WB



RS342B VWB



RS342B/RS343B NB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910771142062	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP SI	1700	14	1,3
910505101463	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	1700	14	1,3
910771142332	RS342B 17S/840 PSU-E VWB CP WH	1700	14	1,3
910771142320	RS342B 17S/PW930 PSU-E VWB CP WH	1700	16	1,3
910771142069	RS342B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	1700	16	1,3
910771142071	RS342B 27S/830 DIA-VLC-E MB CP WH	2700	24	1,3
910771142072	RS342B 27S/830 PSU-E MB CP BK	2700	24	1,3
910771142074	RS342B 27S/830 PSU-E MB CP WH	2700	24	1,3
910771142335	RS342B 27S/840 DIA-VLC-E VWB CP WH	2700	24	1,3
910771142077	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP WH	2700	24	1,3
910771142078	RS342B 27S/840 PSU-E VWB CP WH	2700	24	1,3
910771142081	RS342B 27S/840 PSU-E WB CP WH	2700	24	1,3
910771142083	RS342B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	2700	24	1,3
910771142085	RS342B 39S/827 PSU-E MB CP WH	3900	32	1,3
910505101479	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	3900	32	1,3
910771142086	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP BK	3900	32	1,3
910505101480	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	3900	32	1,3
910771143043	RS342B 39S/830 PSU-E VWB CP WH	3900	32	1,3
910771142087	RS342B 39S/830 PSU-E WB CP BK	3900	32	1,3
910771142089	RS342B 39S/830 PSU-E WB CP WH	3900	32	1,3
910771142318	RS342B 39S/840 DIA-VLC-E WB CP WH	3900	32	1,3
910771142090	RS342B 39S/840 PSU-E MB CP BK	3900	32	1,3
910771142091	RS342B 39S/840 PSU-E MB CP WH	3900	32	1,3
910771142092	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP BK	3900	32	1,3
910771142308	RS342B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB CP WH	3900	39	1,3
910771142094	RS342B 39S/PW930 PSU-E MB CP WH	3900	39	1,3
910505101483	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	3900	39	1,3
910771142360	RS342B 49S/827 PSU-E MB CP WH	4900	39	1,3
910771142361	RS342B 49S/830 PSU-E MB CP WH	4900	39	1,3
910771142362	RS342B 49S/840 PSU-E MB CP WH	4900	39	1,3

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910771142363	RS343B 17S/827 PSU-E MB CP WH	1700	14	1,1
910771142364	RS343B 17S/830 PSU-E MB CP WH	1700	14	1,1
910771142343	RS343B 17S/840 DIA-VLC-E MB CP WH	1700	14	1,1
910771142096	RS343B 17S/840 PSU-E MB CP WH	1700	14	1,1
910771142322	RS343B 17S/840 PSU-E VWB CP BK	1700	14	1,1
910771142323	RS343B 17S/PW930 PSU-E MB CP BK	1700	16	1,1
910771142097	RS343B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	1700	16	1,1
910771142298	RS343B 27S/827 PSU-E WB CP WH	2700	24	1,1
910771142328	RS343B 27S/830 DIA-VLC-E WB CP WH	2700	24	1,1
910771142099	RS343B 27S/830 PSU-E MB CP WH	2700	24	1,1
910771142342	RS343B 27S/840 DIA-VLC-E WB CP WH	2700	24	1,1
910771142365	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP BK	2700	24	1,1
910771142366	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP SI	2700	24	1,1
910771142339	RS343B 27S/840 PSU-E VWB CP WH	2700	24	1,1
910771143794	RS343B 27S/840 PSU-E WB CP BK	2700	24	1,1
910771142102	RS343B 27S/840 PSU-E WB CP WH	2700	24	1,1
910771142104	RS343B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	2700	24	1,1
910771142334	RS343B 39S/827 DIA-VLC-E VWB CP WH	3900	32	1,1
910771142337	RS343B 39S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH	3900	32	1,1
910771143830	RS343B 39S/830 PSU-E MB CP BK	3900	32	1,1
910771142295	RS343B 39S/830 PSU-E MB CP WH	3900	32	1,1
910771143795	RS343B 39S/830 PSU-E VWB CP WH	3900	32	1,1
910771143831	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP BK	3900	32	1,1
910505101499	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	3900	32	1,1
910771142368	RS343B 39S/840 DIA-VLC-E MB CP WH	3900	32	1,1
910771142336	RS343B 39S/840 DIA-VLC-E WB CP WH	3900	32	1,1
910771142109	RS343B 39S/840 PSU-E VWB CP WH	3900	32	1,1
910505101501	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	3900	32	1,1
910771142111	RS343B 39S/PW930 PSU-E MB CP WH	3900	39	1,1
910771142369	RS343B 49S/840 DIA-VLC-E MB CP WH	4900	39	1,1

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

LuxSpace Accent

interact ready.

IP20 | IK02 | 220В | DALI | CE

Информация о продукте

Название семейства	LuxSpace Accent
Тип	RS730B – неповоротная версия Mini RS731B – поворотная версия Mini RS771B – версия Compact поворотная RS772B – версия Compact выдвижная RS781B – версия Performance поворотная RS782B – версия Performance выдвижная
Драйвер/ПРА	Неуправляемый (PSU-E) Управляемый по DALI (PSD-E) Управляемый по DALI, совместим с системой InterAct (DIA-E) Управляемый по DALI, совместим с системой InterAct и Indoor Positioning (DIA-VLC-E) Управляемый, беспроводной (WIA-E)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	10,5–50 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1150–6500 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 148 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К Champagne, CCT = 2700 К (CH) Frost, CCT = 4000 К (FR) CrispWhite, CCT = 3000 К (CRW) PremiumWhite 3000 К, CCT = 3000 К (PW930) PremiumWhite 4000 К, CCT = 4000 К (PW940)
Индекс цветопередачи	>80, >90
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов

Диапазон рабочих температур	От +10 °С до +40 °С
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Пластиковый отражатель PerfectAccent: узкий пучок, 10° (NB) средний пучок, 24° (MB) широкий пучок, 36° (WB) сверхширокий пучок, 60° (VWB) овальный горизонтальный пучок, 24° x 66° (OVL-H) Металлический отражатель PerfectAccent: узкий пучок, 10° (HNB) средний пучок, 24° (HMB) широкий пучок, 36° (HWB) сверхширокий пучок, 60° (HVWB) овальный горизонтальный пучок, 24° x 66° (HOVL-H) прямоугольный отражатель (HRCT)
Материал	Отражатель: пластик или алюминий Корпус: алюминий Рассеиватель: закаленное стекло
Цвет	Белый (WB, RAL9003) Черный (BK, RAL9004) Серебристый (SI, RAL9006)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Встраиваемый в потолок, крепление пружинными зажимами
Степень защиты	IP20
Опции	Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Работа с системой Indoor Positioning (VLC)
Рекомендованные области применения	Продуктовые супермаркеты, магазины одежды, торговые центры, офисы

Изображение продукта

RS772B WH

RS771B WH

RS772B SI

RS772B WH

RS782B BK

LuxSpace Accent

Габаритные размеры, мм



RS772B



RS782B



RS771B



RS781B



RS730B



RS731B

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RS730 731 WB



RS730 731 MB



RS730 731 NB



RS771 772 HMB



RS771 772 HNB



RS771 772 HVWB



RS771 772 HWB



RS771 772 MB

LuxSpace Accent



RS771 772 NB



RS771 772 VWB



RS771 772 WB



RS772 HRCT



RS772 OVL-H



RS772B HOVL-H



RS782B OVL-H



RS782B HOVL-H



RS781 782 NB



RS781 782 HNB



RS781 782 VWB



RS781 782 MB



RS781 782 HWB



RS781 782 HVWB



RS781 782 WB



RS781 782 HMB

LuxSpace Accent

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910771142889	RS771B 17S/827 PSU-E MB WH	1700	14	0,7
910771143517	RS771B 17S/830 PSU-E WB FG WH	1600	14	0,7
910771143518	RS771B 17S/840 PSU-E MB WH	1700	14	0,7
910771143519	RS771B 17S/840 PSU-E VWB WH	1700	14	0,7
910771142736	RS771B 17S/840 PSU-E WB WH	1700	14	0,7
910771143520	RS771B 17S/PW930 PSU-E HWB FG WH	1700	14	0,7
910771143521	RS771B 17S/PW930 PSU-E WB FG WH	1600	14	0,7
910771143522	RS771B 19S/FMT PSU-E MB WH	1900	22	0,7
910771143523	RS771B 19S/FMT PSU-E VWB WH	1900	22	0,7
910771143524	RS771B 19S/FMT PSU-E WB FG WH	1800	22	0,7
910505101577	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	2900	24	0,7
910771142892	RS771B 27S/930 PSU-E MB WH	2900	26	0,7
910771143525	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB FG WH	2800	25	0,7
910771143526	RS771B 27S/PC930 PSU-E WB FG WH	2600	26	0,7
910771143527	RS771B 27S/PW930 PSU-E WB FG WH	2800	26	0,7
910771143528	RS771B 39S/840 DIA-VLC-E VWB FG WH	4000	28	0,7
910771143529	RS772B 17S/PW930 PSU-E WB FG WH	1600	14	0,7
910771142739	RS772B 17S/PW930 PSU-E WB WH	1700	14	0,7
910771142738	RS772B 39S/830 PSU-E WB WH	4100	28	0,7
910771143579	RS781B 27S/ROSE PSU-E WB WH	2700	29	1,2
910771143580	RS781B 39S/840 DIA-VLC-E MB FG WH	3800	28	1,2
910771143581	RS781B 39S/840 DIA-VLC-E WB FG WH	3800	28	1,2
910771143582	RS781B 39S/840 DIA-VLC-E WB WH	3900	28	1,2
910771143583	RS781B 49S/840 DIA-VLC-E MB FG WH	5000	39	1,2
910771143584	RS781B 49S/840 DIA-VLC-E MB WH	5100	39	1,2
910771143585	RS781B 49S/840 DIA-VLC-E WB FG WH	5000	39	1,2
910771143586	RS781B 49S/840 DIA-VLC-E WB WH	5100	39	1,2
910771143587	RS782B 27S/830 DIA-VLC-E HVWB FG WH	2600	19	1,4
910771143588	RS782B 27S/840 DIA-VLC-E HVWB FG BK	2600	19	1,4
910771143591	RS782B 27S/840 DIA-VLC-E HVWB FG WH	2600	19	1,4
910771143592	RS782B 27S/ROSE DIA-VLC-E HVWB FG BK	2800	29	1,4
910771143593	RS782B 39S/830 PSU-E HVWB SI	3800	28	1,4
910771143594	RS782B 39S/830 PSU-E HVWB WH	3800	28	1,4
910771143595	RS782B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	3900	28	1,4
910771143596	RS782B 39S/930 DIA-VLC-E WB FG WH	3800	35	1,4
910771143597	RS782B 49S/827 DIA-VLC-E HWB FG BK	4700	39	1,4
910771143598	RS782B 49S/840 DIA-VLC-E HVWB FG WH	5000	39	1,4
910771143599	RS782B 49S/840 DIA-VLC-E HWB FG BK	5000	39	1,4
910500459055	RS741B LED20S/PW930 PSED-VLC-E NB WH	1800	21,5	0,7
910500459054	RS741B LED20S/PW930 PSE-E NB WH	1800	21,5	0,7
910500457333	RS741B LED27S/827 PSE-E MB WH	2750	22,5	0,7
910500457643	RS741B LED27S/827 PSU-E MB WH	2750	22,5	0,7
910500457644	RS741B LED27S/827 PSU-E WB WH LIN	2750	22,5	0,7
910500458927	RS741B LED27S/830 PSED-VLC-E WB WH	2850	22,5	0,7
910500457335	RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH	2850	22,5	0,7
910500457337	RS741B LED27S/840 PSE-E WB WH	3000	22,5	0,7
910771118723	RS741B LED27S/840 PSU-E MB BK	3000	22,5	0,7
910500457645	RS741B LED27S/840 PSU-E WB WH	3000	22,5	0,7
910500457339	RS741B LED27S/930 PSE-E MB WH	2700	25,5	0,7
910771119127	RS741B LED27S/PW930 PSE-E VWB WH	2700	25,5	0,7

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910500457295	RS741B LED39S/827 PSE-E MB WH	3750	31,5	0,7
910500457299	RS741B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN	3750	31,5	0,7
910500457296	RS741B LED39S/830 PSE-E WB WH	3850	31,5	0,7
910771125448	RS741B LED39S/840 PSED-VLC-E MB WH	4050	31,5	0,7
910500458066	RS741B LED39S/840 PSE-E MB WH	4050	31,5	0,7
910500457297	RS741B LED39S/840 PSE-E WB WH	4050	31,5	0,7
910771125447	RS741B LED39S/PC930 PSED-VLC-E MB WH	3900	41	0,7
910500459056	RS741B LED39S/PW930 PSE-E MB WH	3900	38,5	0,7
910500459060	RS741B LED49S/830 PSE-E MB WH	4900	40	0,7
910771119403	RS741B LED49S/830 PSE-E VWB WH	4900	40	0,7
910771119404	RS741B LED49S/830 PSE-E VWB WH LIN	4900	40	0,7
910771118988	RS741B LED49S/830 PSE-E WB WH	4900	40	0,7
910771117766	RS741B LED49S/840 PSE-E MB WH	5150	40	0,7
910771119405	RS741B LED49S/840 PSE-E VWB WH	5150	40	0,7
910771119406	RS741B LED49S/840 PSE-E VWB WH LIN	5150	40	0,7
910771118032	RS741B LED49S/840 PSE-E WB WH	5150	40	0,7
910771126927	RS742B LED17S/830 PSED-VLC-E MB BK	1700	14,4	0,6
910500459490	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	1700	14,4	0,6
910500459492	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	1950	19,6	0,6
910771119256	RS742B LED20S/840 PSU-E NB BK	2100	19,6	0,6
910771119482	RS742B LED39S/830 PSE-E VWB WH	3850	31,5	0,6
910771126885	RS742B LED39S/840 PSED-VLC-E MB WH	4050	31,5	0,6
910771118499	RS742B LED39S/840 PSE-E WB WH	4050	31,5	0,6
910771119262	RS742B LED39S/840 PSU-E WB BK	4050	31,5	0,6
910771125996	RS742B LED39S/930 PSED-VLC-E VWB WH	3900	38,5	0,6
910500459497	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	3900	38,5	0,6
910500458347	RS750B LED39S/830 PSE-E VWB WH	3850	31,5	1,4
910771124692	RS750B LED49S/830 PSE-E VWB BK	4900	40	1,4
910500459853	RS751B LED39S/840 PSED-VLC-E NB WH	4000	39	1,4
910771117830	RS751B LED39S/840 PSED-VLC-E VWB WH	4050	31,5	1,4
910500458569	RS751B LED39S/840 PSED-VLC-E WB WH	4050	31,5	1,4
910500459852	RS751B LED39S/840 PSE-E NB WH	4000	39	1,4
910500458869	RS751B LED39S/840 PSE-E WB WH	4050	31,5	1,4
910500459860	RS751B LED49S/840 PSED-VLC-E MB WH	5150	40	1,4
910500459862	RS751B LED49S/840 PSED-VLC-E WB WH	5150	40	1,4
910500459859	RS751B LED49S/840 PSE-E MB WH	5150	40	1,4
910771118485	RS751B LED49S/840 PSE-E WB WH	5150	40	1,4
910500457326	RS752B LED27S/827 PSE-E WB WH LIN	2750	22,5	1,3
910500457312	RS752B LED27S/830 PSE-E WB WH	2850	22,5	1,3
910500457322	RS752B LED27S/840 PSE-E VWB WH	3000	22,5	1,3
910500457318	RS752B LED27S/930 PSE-E MB WH	2700	25,5	1,3
910500457316	RS752B LED39S/827 PSE-E MB WH	3750	31,5	1,3
910500457327	RS752B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN	3750	31,5	1,3
910500457313	RS752B LED39S/830 PSE-E WB WH	3850	31,5	1,3
910500457323	RS752B LED39S/840 PSE-E VWB WH	4050	31,5	1,3
910500457319	RS752B LED39S/930 PSE-E MB WH	3900	38,5	1,3
910771124693	RS752B LED49S/830 PSE-E VWB BK	4900	40	1,3
910500459440	RS752B LED49S/830 PSE-E WB WH	4900	40	1,3

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

Реечные светильники

Реечные светильники

GreenPerform Batten
Стр. 77

SmartBright Luxline LED Batten
Стр. 79

GreenPerform Batten

IP20 | IK02 | 220В

Информация о продукте

Тип	BN398C
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, DALI, для системы Indoor Positioning (CL) Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	14–68 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2000–9000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 144 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 K) Нейтральный белый (4000 K) Холодный белый (6500 K)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы,	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –15 °C до +35 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Опаловый рассеиватель (OP), прозрачный рассеиватель широкий пучок (WB), прозрачный рассеиватель двойной асимметричный пучок (DA)
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (WH, RAL9010)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка или адаптер для 3-фазного шинопровода (только TC)
Установка	На поверхность с помощью монтажных скоб (BY398Z CM-S), на шпильку или трубу (BY398Z SPM-S), на 3-фазный шинопровод (TC)
Степень защиты	IP20
Рекомендованные области применения	Легкая промышленность, сборочный цех, склад, метро, супермаркет, мастерские, административные помещения, офисы

Габаритные размеры, мм



	A (мм)	B (мм)	C (мм)
L1500	1416	1126±20	1146±20
L1200	1135	823±20	843±20
L600	573	365±20	385±20

Изображение продукта

BN398C с оптикой WB или DA

BN398C с оптикой OP

GreenPerform Batten

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BN398C DA



BN398C OP



BN398C WB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401585751	BN398C LED20/CW L600 PSU WB	2000	16	1,0
911401585651	BN398C LED20/NW L600 PSU WB	2000	16	1,0
911401584551	BN398C LED69/CW L1200 PSD OP	6800	49	1,7
911401584451	BN398C LED69/NW L1200 PSD OP	6800	49	1,7
911401588251	BN398C LED40/NW L1200 PSD OP TC	4100	30	1,8

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401589351	BN398C LED40/CW L1200 CL OP TC	4100	31	1,8
911401589251	BN398C LED40/NW L1200 CL OP TC	4100	31	1,8
911401587351	BN398C LED40/CW L1200 POE OP	4100	30	1,7
911401585551	BN398C LED87/CW L1500 PSU DA	8700	68	2,0
911401585451	BN398C LED87/NW L1500 PSU DA	8700	68	2,0

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
911401503461	BY398Z CM-S	Монтажные скобы для установки на поверхность (2 шт.)		0,024
911401503561	BY398Z SPM-S	Монтажные скобы для установки на шпильку (2 шт.)		0,026

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

SmartBright Luxline LED Batten

IP20 | IK02 | 220В

Информация о продукте

Тип	BN006C
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	0,5–0,9, в зависимости от версии
Потребляемая мощность	8,5–32 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	800–3200 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 100 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 30 000 часов L80B50 – 20 000 часов L90B50 – 10 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –20 °С до +40 °С
Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель, торцевые крышки: поликарбонат
Цвет	Белый (WH, RAL9010)
Подключение/соединение	Кабель питания 15 см
Установка	На поверхность с помощью монтажных скоб (скобы в комплекте)
Степень защиты	IP20
Рекомендованные области применения	Легкая промышленность, мастерские, офисы, склады, магазины

Габаритные размеры, мм



SmartBright Luxline LED Batten BN006C

	A (мм)	B (мм)	C (мм)
BN006C L600	667	54	36
BN006C L1200	1187,5	54	36

Изображение продукта







SmartBright Luxline LED Batten

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BN006C

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401543821	BN006C LED30 WW L1200	3200	32	0,6
911401543921	BN006C LED30 NW L1200	3200	32	0,6
911401544221	BN006C LED15 NW L1200	1600	17	0,6
911401544321	BN006C LED15 WW L1200	1600	17	0,6

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401544521	BN006C LED15 NW L600	1600	17	0,4
911401544621	BN006C LED15 WW L600	1600	17	0,4
911401544821	BN006C LED8 WW L600	800	8,5	0,4
911401544921	BN006C LED8 NW L600	800	8,5	0,4

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

Магистральные системы

Магистральные системы

CoreLine Trunking
Стр. 83

Maxos Fusion
Стр. 87

Maxos Fusion IP54
Стр. 89

Coreline Trunking

interact ready.

IP20 IK02 220В EL3 DALI CE

Информация о продукте

Тип	LL212X – стандартная версия, длина 1,13 м LL217X – стандартная версия, длина 1,7 м LL234X – стандартная версия, длина 3,4 м
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	LL212X: 19–50 Вт, в зависимости от версии LL217X: 27–80 Вт, в зависимости от версии LL234X: 57–160 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	LL212X: 3000–8000 лм, в зависимости от версии LL217X: 4500–12 000 лм, в зависимости от версии LL234X: 9000–24 000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 160 лм/Вт, в зависимости от версии
Коррелированная цветовая температура	3000 К, 4000 К, 6500 К
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –20 °C до +35 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Опаловые линзы (O) Узкий пучок, 38° (NB) Средний пучок, 76° (MB) Широкий пучок, 104° (WB) Сверхширокий пучок, 144° (VWB) Асимметричный пучок, 30° (A) Двойной асимметричный пучок, 2x20° (DA20)
Материал	Корпус: сталь Линзы: ПММА или поликарбонат (для версий аварийного освещения)
Цвет	Белый (WH, RAL9003)
Подключение/соединение	Встроенные разъемы типа папа/мама 7-и 9-полюсные Сквозная проводка 5 x 1,5 мм, 5 x 2,5 мм, 7 x 1,5 мм, 7 x 2,5 мм или 9 x 1,5 мм или 7 x 2,5 мм + 2 x 1,5 мм жил
Установка	Подвесной монтаж на трос (монтажные скобы входят в комплект поставки), на цепь (LL200Z CB WH (5PCS)); монтаж на поверхность (LL200Z SMB WH (5PCS)), на Т-профиль (LL200Z PB WH (5PCS))
Степень защиты	IP20
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы длиной 1,7 м (ELB3, ELP3) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Отдельно располагаемая версия (BV) Версии с повышенной светоотдачей (HE)
Рекомендованные области применения	Супермаркеты, гипермаркеты, склады, промышленность

Coreline Trunking

Габаритные размеры, мм



LL234X



LL212X



LL217X

Изображение продукта

Фотометрическая кривая в полярных координатах



LL212_217_234X A



LL212_217_234X DA



LL212_217_234X MB



LL212_217_234X NB



LL212_217_234X O



LL212_217_234X VWB



LL212_217_234X WB

Coreline Trunking

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910925868109	LL212X 30S/830 1x PSD NB 7x1.5 VLC	2900	19	2,4
910770223061	LL212X 53S/840 1x PSD MB 7x1.5	5300	34	2,4
910770217074	LL212X 53S/840 1x PSD O 7x1.5 VLC	5300	34	2,4
910770217071	LL212X 53S/840 1x PSD O 7x1.5 VLC HE	5300	33	2,4
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	5300	34	2,4
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	5300	33	2,4
910925867523	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	5300	33	2,4
910770217075	LL212X 53S/840 1x PSU DA25 5x1.5	5300	34	2,4
910770217076	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5	5300	34	2,4
910925867495	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	5300	33	2,4
910925867524	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	5300	33	2,4
910925867503	LL212X 53S/865 1x PSU WB 5x1.5	5300	34	2,4
910925867504	LL212X 80S/865 1x PSD WB 7x2.5 HE	8000	49	2,4
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	12 000	79	2,8
910925867527	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	12 000	79	2,8
910925867528	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	12 000	79	2,8
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	12 000	80	2,8
910925867529	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	12 000	80	2,8
910925867506	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	12 000	80	2,8
910925867501	LL217X 120S/840 1x PSU WB 7x2.5 ELP3 HE	12 000	83	2,8
910770222892	LL217X 45S/830 1x PSU O 5x1.5	4000	28	2,8
910925868239	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	4200	28	2,8
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	4500	28	2,8
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	4500	28	2,8
910925868767	LL217X 45S/840 1x PSU A 5x1.5	4500	28	2,8
910925868238	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	4200	28	2,8
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	4500	28	2,8
910770222891	LL217X 45S/840 1x PSU O 5x1.5	4200	28	2,8
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	4500	28	2,8
910770222894	LL217X 80S/830 1x PSU A 5x1.5	8000	51	2,8
910925868208	LL217X 80S/840 1x PSD A 7x1.5	8000	50	2,8
910925868242	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	7400	50	2,8
910770223060	LL217X 80S/840 1x PSD MB 7x1.5	8000	50	2,8
910770217073	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x1.5 VLC	7400	50	2,8
910770217070	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x1.5 VLC HE	7400	49	2,8
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	7400	50	2,8
910925867530	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	7400	49	2,8
910925867496	LL217X 80S/840 1x PSD O 9 ELP3	7400	53	2,8
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	8000	49	2,8
910925868207	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 VLC	8000	50	2,8
910925867536	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	8000	50	2,8
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	8000	49	2,8
910925867509	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	8000	50	2,8
910925867532	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	8000	49	2,8
910925868214	LL217X 80S/840 1x PSU A 5x1.5	8000	51	2,8
910925868241	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	7400	51	2,8
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	8000	51	2,8
910925868216	LL217X 80S/840 1x PSU DA25 5x1.5	8000	51	2,8
910770222893	LL217X 80S/840 1x PSU O 5x1.5	7400	51	2,8
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	8000	51	2,8
910925867534	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	8000	49	2,8
910925867538	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	8000	51	2,8
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	8000	49	2,8
910925867505	LL217X 80S/840 1x PSU WB 7x2.5 ELB3	8000	54	2,8
910925868117	LL217X 80S/865 1x PSD NB 7x1.5 VLC HE	8000	49	2,8
910770222888	LL234X 160S/830 2x PSU A 5x1.5	15 000	102	5,5
910770222890	LL234X 160S/830 2x PSU WB 5x1.5	15 000	102	5,5
910925868132	LL234X 160S/840 1x PSD A 7x1.5	16 000	100	5,4
910770223059	LL234X 160S/840 1x PSD MB 7x1.5	16 000	100	5,4
910925868220	LL234X 160S/840 1x PSD O 7x1.5	15 000	100	5,4
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	16 000	100	5,4
910925867513	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x2.5	16 000	100	5,4
910925868209	LL234X 160S/840 2x PSD A 7x2.5 VLC	16 000	100	5,5
910925868211	LL234X 160S/840 2x PSD DA25 7x2.5 VLC	16 000	100	5,5
910925867551	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	15 000	100	5,5
910770217072	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5 VLC	15 000	100	5,5
910770217069	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5 VLC HE	15 000	97	5,5
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	15 000	100	5,5
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	16 000	100	5,5
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	16 000	97	5,5
910925868206	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 VLC	16 000	100	5,5
910925867554	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	16 000	100	5,5
910925867541	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	16 000	97	5,5
910925867555	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	16 000	100	5,5
910925867542	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	16 000	97	5,5
910925868213	LL234X 160S/840 2x PSU A 5x1.5	16 000	102	5,5
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	16 000	102	5,5
910925868215	LL234X 160S/840 2x PSU DA25 5x1.5	16 000	102	5,5
910925868217	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	16 000	102	5,5
910925867556	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	15 000	102	5,5
910925867557	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	15 000	102	5,5
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	16 000	102	5,5
910925867543	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	16 000	98	5,5
910925867559	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	16 000	102	5,5
910925867544	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	16 000	98	5,5
910925868131	LL234X 240S/840 2x PSD A 7x1.5 HE	24 000	158	5,5
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	24 000	158	5,5
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	24 000	158	5,5
910925867546	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	24 000	158	5,5
910925867547	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	24 000	158	5,5
910925867548	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	24 000	160	5,5
910925867549	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	24 000	160	5,5
910925867512	LL234X 240S/865 2x PSU WB 5x2.5 HE	24 000	160	5,5
910770222889	LL234X 90S/830 2x PSU O 5x1.5	8000	56	5,5
910925868233	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	9000	57	5,4
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	9000	57	5,5
910770222921	LL234X 90S/840 2x PSU BV O	8400	56	5,5
910770222887	LL234X 90S/840 2x PSU O 5x1.5	8400	56	5,5
910925868232	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	9000	56	5,5

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

Coreline Trunking

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910925867564	LL200Z EC7-M-F (5PCS)	Комплект электрических разъемов, 7 жил (5 комплектов в упаковке)		0,165
910925867562	LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	Комплект подключения светильников (монтажная скоба под трос, комплект торцевых крышек, разъем питания 7 жил, держатели для кабеля, кабельный сальник, пластиковая заглушка, декоративная накладка)		0,435
910925867563	LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH	Комплект подключения светильников (монтажная скоба под трос, комплект торцевых крышек, разъем питания 9 жил, держатели для кабеля, кабельный сальник, пластиковая заглушка, декоративная накладка)		0,443
910925867566	LL200Z MB-SW WH (2PCS)	Монтажная скоба под трос (до 2 мм)		0,198
910925867569	LL200Z PB WH (5PCS)	Монтажная скоба для установки на Т-профиль (5 шт.)		0,28
910925867568	LL200Z SMB WH (5PCS)	Монтажная скоба для установки на поверхность (5 шт.)		0,183
910925867567	LL200Z CB WH (5PCS)	Монтажная скоба для подвешивания на цепи (5 шт.)		0,195
910925867570	LL200Z SW2-1250	Стальной трос с петлей, длина 1,25 м		0,025
910925867571	LL200Z SW2-3000	Стальной трос с петлей, длина 3 м		0,06
910925867572	LL200Z SW2-5000	Стальной трос с петлей, длина 5 м		0,10
910925867583	LL212X 7x1.5 BC	Магистральная секция, закрытая пластиковой заглушкой, 7 жил, длина 1130 мм		1,65
910925867589	LL217X 7x1.5 BC	Магистральная секция, закрытая пластиковой заглушкой, 7 жил, длина 1700 мм		1,95
910925867595	LL234X 7x1.5 BC	Магистральная секция, закрытая пластиковой заглушкой, 7 жил, длина 3400 мм		3,45

Maxos Fusion

interact ready. IP20 IK02 220В EL3 DALI CE

Информация о продукте

Тип	LL512X – светодиодная панель IP20, длина 1,15 м LL523X – светодиодная панель IP20, длина 2,3 м
Драйвер/ПРА	Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый с возможностью работы на постоянном токе от центральной батареи, DALI (PSED) Регулируемый, DALI для Interact (DIA) Регулируемый для Interact (SIA)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	19–93 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	3100–16 000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 185 лм/Вт, в зависимости от версии
Коррелированная цветовая температура	3000 К, 3500 К, 4000 К, 5000 К, 6500 К
Индекс цветопередачи	>80, >90 (только для 3000 К и 4000 К)
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –20 °C до+35 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Асимметричный пучок 20° (A20) Двойной асимметричный пучок 25° узкий (DA25N) Двойной асимметричный пучок 25° широкий (DA25W) Двойной асимметричный пучок 35° широкий (DA35W) Двойной асимметричный пучок 45° (DA45) Широкий пучок (WB) Широкий пучок, UGR<19 (WB-OC) Средний пучок (MB) Узкий пучок (NB) Сверхузкий пучок (XNB) Опаловый рассеиватель (PCO)
Материал	Корпус: сталь. Оптика: поликарбонат
Цвет	Белый (WH, RAL9003), черный (BK, RAL9004), серебристый (SI, RAL9006)
Подключение/соединение	Панели устанавливаются и подключаются к специальному шинопроводу (заказывается отдельно): LL512T – шинопровод IP20, длина 1,15 м; LL523T – шинопровод IP20, длина 2,3 м; LL546T – шинопровод IP20, длина 4,6 м. Шинопровод со сквозной проводкой (7, 9 или 13 токопроводящих жил)
Установка	Шинопровод может быть подвешен на стальном тросе, цепи, установлен на Т-профиль, на поверхность. Аксессуары заказываются отдельно
Степень защиты	IP20
Опции	Индекс цветопередачи >90 X, L, T – соединители Возможность установки прожекторов StyliD ST770X, ST770S, GSA projector ST321S и панелей StoreSet ST505S Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Версия XT с полезным сроком службы L70B50 – 100 тыс. часов (XT) Встроенный БАП на 3 часа автономной работы (ELP3, ELD3)
Рекомендованные области применения	Склады, промышленность

Габаритные размеры, мм



LL512X



LL523X

Maxos Fusion

Изображение продукта


Оптика PCO


Оптика WB


Разъем

Фотометрическая кривая в полярных координатах



LL512X/LL523X DA25N



LL512X/LL523X MB



LL512X/LL523X NB



LL512X/LL523X WB



LL512X/LL523X XNB



LL512X/LL523X A20

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	3100	21	1,4
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	3100	21	1,4
910925864293	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	2700	21	1,4
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	3100	21	1,4
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	3100	21	1,4
910770203567	LL512X LED61S/830 PSD DA25N 7 WH	6100	45	1,4
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	6100	45	1,4
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	6100	45	1,4
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	6100	45	1,4
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	6100	45	1,4
910925864295	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	5300	45	1,4
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	6100	45	1,4
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	6100	45	1,4
910770203566	LL523X LED123S/830 PSD DA25N 7 WH	12 300	89	2,4

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	12 300	89	2,4
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	12 300	89	2,4
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	12 300	89	2,4
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	12 300	89	2,4
910925864298	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	10 600	89	2,4
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	12 300	89	2,4
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	12 300	89	2,4
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	6200	41	2,4
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	6200	41	2,4
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	6200	41	2,4
910925864296	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	5300	41	2,4
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	6200	41	2,4
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	6200	41	2,4

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

Maxos Fusion IP54

interact ready.
IP54 IK02 220В EL3 DALI CE

Информация о продукте

Тип	LL612X – светодиодная панель IP54, длина 1,15 м LL623X – светодиодная панель IP54, длина 2,3 м
Драйвер/ПРА	Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый с возможностью работы на постоянном токе от центральной батареи, DALI (PSED) Регулируемый, DALI для Interact (DIA) Регулируемый для Interact (SIA)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	18–68 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2800–12 300 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 167 лм/Вт, в зависимости от версии
Коррелированная цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	>80 >90 (только для 3000 К и 4000 К)
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –20 °С до +35 °С
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Широкий пучок (WB) Средний пучок (MB) Узкий пучок (NB)
Материал	Корпус: сталь Оптика: поликарбонат
Цвет	Белый (WH, RAL9003)
Подключение/соединение	Панели устанавливаются и подключаются к специальному шинопроводу (заказываются отдельно): LL623T – шинопровод IP54, длина 2,3 м; LL646T – шинопровод IP54, длина 4,6 м Шинопровод со сквозной проводкой (7, 9 или 13 токопроводящих жил)
Установка	Шинопровод может быть подвешен на стальном тросе, цепи, установлен на Т-профиль, на поверхность. Аксессуары заказываются отдельно
Степень защиты	IP54
Опции	Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Версии аварийного освещения с аккумулятором на 1 час (ELD1, ELP1) или 3 часа автономной работы (ELD3, ELP3) Версия XT с полезным сроком службы L70B50 – 100 тыс. часов (XT)
Рекомендованные области применения	Склады, промышленность

Габаритные размеры, мм



LL612X



LL623X

Maxos Fusion IP54

Изображение продукта






Фотометрическая кривая в полярных координатах



LL612X/LL623X WB



LL612X/LL623X MB



LL612X/LL623X NB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	6100	45	3,7
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	6100	45	3,7
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	6100	45	3,7

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	12 300	89	7,0
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	12 300	89	7,0
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	12 300	89	7,0

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

Maxos Fusion и Maxos Fusion IP54

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910925864216	LL500Z 2xEP CU BK	Комплект подключения светильников черного цвета (комплект торцевых крышек, разъем питания, декоративная крышка)		0,081
910925864214	LL500Z 2xEP CU WH	Комплект подключения светильников белого цвета (комплект торцевых крышек, разъем питания, декоративная крышка)		0,081
910925864238	LL500Z BC L2300 BK	Пластиковая заглушка, черная, длина 2300 мм, IP20		0,18
910925864236	LL500Z BC L2300 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 2300 мм, IP20		0,18
910925864956	LL600Z BC L520 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 520 мм, IP54		0,05
910925864957	LL600Z BC L1040 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 1040 мм, IP54		0,1
910925864958	LL600Z BC L1090 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 1090 мм, IP54		0,1
910925864763	LL600Z BC L2180 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 2180 мм, IP54		0,18
910925864764	LL500Z BC L1150 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 1150 мм, IP20		0,1
910925864767	LL500Z BC L570 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 570 мм, IP20		0,05
910925864513	LL500Z BC L285 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 285 мм, IP20		0,02
910925864235	LL500Z CB-CH BK	Монтажная скоба для подвешивания на цепь, черная		0,081
910925864233	LL500Z CB-CH WH	Монтажная скоба для подвешивания на цепь, белая		0,081
910925864249	LL500Z CDS WH	Скоба для подвешивания шинопровода и кабельного канала на трос, белая		0,135

Maxos Fusion и Maxos Fusion IP54

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910925864201	LL500Z CM L400 WH	Комплект подключения для подвода питания в середину линии длиной 400 мм		0,59
910925864208	LL500Z CM L595 WH	Комплект подключения для подвода питания в середину линии длиной 595 мм		0,75
910925864213	LL500Z CPE BK	Внешний соединительный элемент, черный		0,6
910925864211	LL500Z CPE WH	Внешний соединительный элемент, белый		0,6
910925864221	LL500Z MB-SW WH	Монтажная скоба для троса, белая		0,038
910925864232	LL500Z MB-SW2 L5000 BK	Монтажная скоба с тросом 5 м, черная		0,181
910925864230	LL500Z MB-SW2 L5000 WH	Монтажная скоба с тросом 5 м, белая		0,181
910925864227	LL500Z PB WH	Монтажная скоба для Т-профиля, белая		0,035
910925864220	LL500Z SMB BK	Монтажная скоба для установки на поверхность, черная		0,03
910925864218	LL500Z SMB WH	Монтажная скоба для установки на поверхность, белая		0,03
910925864239	LL500Z SPA-CD	Зажим для крепления кабелей поверх шинопровода		0,018
910925864240	LL512Z CD WH	Кабельный канал, длина 1138 мм, белый		0,93
910925864243	LL523Z CD WH	Кабельный канал, длина 2276 мм, белый		1,89
910925864248	LL546Z CD BK	Кабельный канал, длина 4552 мм, черный		3,78

Maxos Fusion и Maxos Fusion IP54

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910925864246	LL546Z CD WH	Кабельный канал, длина 4552 мм, белый		3,78
910925864258	LL512T 13 WH	Шинопровод, длина 1138 мм, 13 жил, белый, IP20		1,66
910925864269	LL512T 7 BK	Шинопровод, длина 1138 мм, 7 жил, черный, IP20		1,66
910925864257	LL512T 7 WH	Шинопровод, длина 1138 мм, 7 жил, белый, IP20		1,66
910925864260	LL523T 13 WH	Шинопровод, длина 2276 мм, 13 жил, белый, IP20		3,2
910925864271	LL523T 7 BK	Шинопровод, длина 2276 мм, 7 жил, черный, IP20		3,2
910925864259	LL523T 7 WH	Шинопровод, длина 2276 мм, 7 жил, белый, IP20		3,2
910925864262	LL546T 13 WH	Шинопровод, длина 4552 мм, 13 жил, белый, IP20		6,28
910925864273	LL546T 7 BK	Шинопровод, длина 4552 мм, 7 жил, черный, IP20		6,28
910925864261	LL546T 7 WH	Шинопровод, длина 4552 мм, 7 жил, белый, IP20		6,28
910925864278	LL623T 13 WH	Шинопровод, длина 2276 мм, 13 жил, белый, IP54		3,23
910925864277	LL623T 7 WH	Шинопровод, длина 2276 мм, 7 жил, белый, IP54		2,93
910925864280	LL646T 13 WH	Шинопровод, длина 4552 мм, 13 жил, белый, IP54		6,21
910925864279	LL646T 7 WH	Шинопровод, длина 4552 мм, 7 жил, белый, IP54		5,61

Пылевлагозащищенные светильники

Пылевлагозащищенные светильники

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНОГО И ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА

Smart Bright WT068
Стр. 97

Low Voltage Waterproof
Стр. 99

Coreline Waterproof
Стр. 101

Pacific LED Gen5
Стр. 103

GreenUp Wellglass
Стр. 109

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Ledinaire Square Wall-mounted
Стр. 107

Ledinaire Wall-mounted
Стр. 109

Coreline Wall-mounted
Стр. 111

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Cleanroom CR150B/CR250B
Стр. 113

Smart Bright WT068

IP66 IK06 220 В

Информация о продукте

Тип	WT068
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	0,9
Потребляемая мощность	16 Вт, 32 Вт, 50 Вт
Световой поток	1800 лм, 3600 лм, 5600 лм
Светоотдача	110 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	CW (6500 K); NW (4000 K)
Индекс цветопередачи	80
Полезный срок службы	30 000 ч
Диапазон рабочих температур	От –30 °C до +45 °C
Возможность уменьшения яркости света	Нет

Оптика	Симметричная
Материал	Корпус изготовлен из экструдированного поликарбоната Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый
Подключение/ соединение	Безынструментальное подключение
Установка	Накладной и подвесной (аксессуары в комплекте)
Степень защиты	IK06/IP66
Рекомендованные области применения	Для внутреннего освещения промышленных объектов с высокой влажностью, парковки
Габаритные размеры	598 x 69 x 43 мм, 1188 x 69 x 43 мм, 1388 x 69 x 43 мм

Габаритные размеры, мм



	L (мм)	W (мм)	H (мм)
WT068C NW LED18 L600 CFW PSU	598	69	43
WT068C NW LED36 L1200 CFW PSU	1188	69	43
WT068C NW LED56 L1500 CFW PSU	1388	69	43
WT068C CW LED18 L600 CFW PSU	598	69	43
WT068C CW LED36 L1200 CFW PSU	1188	69	43
WT068C CW LED56 L1500 CFW PSU	1388	69	43

Изображение продукта






Smart Bright WT068

Фотометрическая кривая в полярных координатах



WT068C

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401828281	WT068C NW LED18 L600 CFW PSU	1800	16	0,27
911401828481	WT068C NW LED36 L1200 CFW PSU	3600	32	0,49
911401828581	WT068C NW LED56 L1500 CFW PSU	5600	50	0,61

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401836581	WT068C CW LED18 L600 CFW PSU	1800	16	0,27
911401836681	WT068C CW LED36 L1200 CFW PSU	3600	32	0,49
911401836781	WT068C CW LED56 L1500 CFW PSU	5600	50	0,61

Low Voltage Waterproof

IP65 | IK06 | 24-36 В

Информация о продукте

Тип	WT128C
Драйвер	Нерегулируемый
Сетевое напряжение	24–36 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	11 или 22 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1000–2200 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	100 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый, 4000 K (NW) Холодный белый, 6500 K (CW)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –30 °С до +40 °С
Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Корпус: поликарбонат экструдированный Торцевые заглушки: поликарбонат
Цвет	Серый (RAL 7046)
Подключение/соединение	Кабель длиной 30 см
Установка	На поверхность (монтажные скобы в комплекте)
Степень защиты	IP65
Рекомендованные области применения	Влажные среды, гидроэлектростанции, подземные помещения

Габаритные размеры, мм



WT128C L600



WT128C L1200

Изображение продукта




Low Voltage Waterproof

Фотометрическая кривая в полярных координатах



WT128C LED10 L600



WT128C LED20 L1200



WT128C LED22 L600

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401517851	WT128C LED22 L600 NW LV GM	2200	22	0,5
911401517951	WT128C LED10 L600 CW LV GM	1000	11	0,5
911401518051	WT128C LED20 L1200 CW LV GM	2000	22	0,9

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401518151	WT128C LED20 L1200 NW LV GM	2000	22	0,9
911401518251	WT128C LED22 L600 CW LV GM	2200	22	0,5
911401518351	WT128C LED10 L600 NW LV GM	1000	11	0,5

CoreLine Waterproof

interact ready.

IP65 | IK08 | 220В | EL3 | DALI

Информация о продукте

Тип	WT120C
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	15–66 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1800–8000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 140 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 K)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –20 °C до +40 °C, в зависимости от версии

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Широкое светораспределение Опаловый рассеиватель (PCO)
Материал	Корпус: поликарбонат Рассеиватель: поликарбонат, устойчивый к УФ Потолочные скобы: нержавеющая сталь Защитные клипсы (замки): нержавеющая сталь
Цвет	Серый (RAL 7035)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания Возможна сквозная проводка
Установка	На поверхность (монтажные скобы в комплекте)
Степень защиты	IP65
Опции	Аварийный блок питания на 3 часа (ELB3)
Рекомендованные области применения	Влажные среды, легкая промышленность, паркинги, гаражи

Габаритные размеры, мм



WT120C G2 L600



WT120C G2 L1200



WT120C G2 L1500

Фотометрическая кривая в полярных координатах



WT120C

CoreLine Waterproof

Изображение продукта


Дополнительный гермоввод для организации сквозной проводки (поставляется со светильником)


Монтажные скобы и противовандальные винты (поставляются со светильником)


Монтажная скоба, установленная на светильник


Клеммная колодка


Версия с опаловым рассеивателем (PCO)


Версия с опаловым рассеивателем (PCO)

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910505100037	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 RCA	1900	15	0,8
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1900	16	0,9
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	2700	20,5	1,5
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	2700	25,5	1,4
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	2700	22	1,4
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	2700	27	1,5
910505100046	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 RCA	4000	29	1,33
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000	29	1,5
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	4000	29	1,4
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000	29	1,5
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000	30	1,4
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000	34	1,4
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	4000	35	1,5
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	3400	24,5	2,1
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	3400	26	1,7
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3400	29,5	1,8
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3400	30,5	1,9
910505100065	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 RCA	6000	43	1,7
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	6000	43	2,1
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	6000	44	1,7
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	6000	44	1,8
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	6000	46	1,7
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	6000	49	1,8
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	6000	51	1,9
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	8000	58	2,1
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	8000	62	1,7
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	8000	66	1,8
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	1900	15	0,9
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	2700	20,5	0,8
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	3400	24,5	1,7
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000	29	1,3
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	6000	43	1,7
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	8000	58	1,7
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	1800	15	0,8
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	2500	20,5	1,3
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	3100	24,5	1,7
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	3700	29	1,3
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	5700	43	1,7
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	7500	58	1,7

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.*

Pacific LED Gen5

interact ready. IP66 IK08 220В EL3 DALI CE

Информация о продукте

Тип	WT475C – упрощенная версия WT490C – стандартная версия
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый по DALI с возможностью работы от постоянного тока DC (PSED) Регулируемый, для Interact (SIA) Регулируемый с возможностью работы от постоянного тока, для Interact (SEIA)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Потребляемая мощность	14–101 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2300–15 000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 165 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 K) Нейтральный белый (4000 K) Холодный белый (6500 K)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	WT490C: L80B50 – 100 000 часов WT475C: L80B50 – 50 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –25 °С до +45 °С

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Узкий пучок (NB-PCO) Широкий пучок (WB) Сверхширокий пучок (VWB) Опаловый рассеиватель (PCO)
Материал	Корпус: поликарбонат Потолочные клипсы: нержавеющая сталь
Цвет	Серый (RAL 7035)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка 5- (PI5) и 7- (PI7) полюсная.. Сквозная проводка: 1 фаза (TW1) или 3 фазы (TW3)
Установка	На поверхность (монтажные скобы в комплекте)
Степень защиты	IP66
Опции	Версия с БАП на 3 часа автономной работы (ELB3, ELP3, ELD3) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Встроенный мультисенсор (IA9) Встроенное устройство для защиты от высокого напряжения до 4 кВ (SRG4) 2 класс электробезопасности (CLII)
Рекомендованные области применения	Влажные среды, тяжелая промышленность, паркинги, гаражи, объекты с высокой запыленностью

Габаритные размеры, мм



	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
L700	660	686	96	68	80
L1200	1221	1248	96	68	80
L1200TW	1224	1278	96	68	80
L600	1601	1628	96	68	80
L600TW	1601	1654	96	68	80
L1800	1783	1810	96	68	80
L1800TW	1785	1838	96	68	80

Изображение продукта


WT470Z SCREW-VP SET_SPP1


WT490C 1300_PI5_DPP16


WT490C L1300_DPP1


WT490C L1300_DPP12

Pacific LED Gen5

Фотометрическая кривая в полярных координатах



WB



VWB



NB-HRO

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910925867703	WT490C LED23S/840 PSD WB PI5 L700	2300	14	1,6
910925867704	WT490C LED42S/840 PSD WB PI5 L1200	4200	26	2,4
910925867705	WT490C LED64S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200	6400	40	2,4
910925867706	WT490C LED64S/840 PSD NB-HRO PI5 L1200	6400	40	2,4
910925867707	WT490C LED64S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200	6400	40	2,8
910925867708	WT490C LED64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200	6400	40	2,8
910925867710	WT490C LED64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	6400	44	2,8
910925867711	WT490C LED64S/840 PSU WB ELP3TW1 PI5 L12	6400	44	3
910925867712	WT490C LED64S/840 PSD WB PI5 L1200	6400	40	2,4
910925867713	WT490C LED64S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	6400	40	2,8
910925867714	WT490C LED64S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	6400	40	2,8
910925867715	WT490C LED64S/840 PSD WB ELD3PI7 L1200	6400	44	2,8
910925867716	WT490C LED64S/840 PSD WB ELD3TW1 PI7 L12	6400	44	3
910925867717	WT490C LED64S/840 PSU VWB PI5L1200	6400	40	2,4
910925867718	WT490C LED64S/840 PSD VWB PI5L1200	6400	40	2,4
910925867719	WT490C LED80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200	8000	51	2,4
910925867720	WT490C LED80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1200	8000	51	2,4
910925867721	WT490C LED80S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200	8000	51	2,8
910925867722	WT490C LED80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200	8000	51	2,8
910925867723	WT490C LED80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	8000	55	2,8
910925867724	WT490C LED80S/840 PSD WB PI5 L1200	8000	51	2,4
910925867725	WT490C LED80S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	8000	51	2,8
910925867726	WT490C LED80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	8000	51	2,8
910925867727	WT490C LED80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	8000	55	2,8
910925867728	WT490C LED80S/840 PSU VWB PI5 L1200	8000	51	2,4
910925867729	WT490C LED80S/840 PSD VWB PI5 L1200	8000	51	2,4
910925867730	WT490C LED100S/840 PSD WB PI5 L1200	10 000	66	2,4
910925867731	WT490C LED80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1800	8000	49	3,2
910925867732	WT490C LED80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1800	8000	49	3,2
910925867733	WT490C LED80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1800	8000	49	3,6
910925867734	WT490C LED80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	8000	52	2,8
910925867735	WT490C LED80S/840 PSD WB PI5 L1800	8000	49	3,2
910925867736	WT490C LED80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1800	8000	49	3,6
910925867737	WT490C LED80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	8000	52	2,8
910925867738	WT490C LED80S/840 PSU VWB PI5 L1800	8000	49	3,2
910925867739	WT490C LED80S/840 PSD VWB PI5 L1800	8000	49	3,2
910925867740	WT490C LED100S/840 PSD WB PI5 L1800	10 000	62	3,2
910925867741	WT490C LED120S/840 PSD WB PI5 L1800	12000	76	3,2
910925867742	WT490C LED150S/840 PSD WB PI5 L1800	15 000	97	3,2
910925868248	WT475C LED42S/840 PSU WB L1200	4200	30	2,2
910925868269	WT475C LED42S/840 PSD WB L1200	4200	32	2,2
910925868270	WT475C LED72S/840 PSU NB-HRO L1200	7200	54	2,2
910925868271	WT475C LED72S/840 PSD NB-HRO L1200	7200	55	2,2
910925868272	WT475C LED72S/840 PSU WB TW1 L1200	7200	54	2,6
910925868273	WT475C LED72S/840 PSU WB ELB3 L1200	7200	57	2,6
910925868274	WT475C LED72S/840 PSD WB L1200	7200	55	2,2
910925868275	WT475C LED72S/840 PSD WB TW1 L1200	7200	55	2,6
910925868276	WT475C LED72S/840 PSD WB ELB3 L1200	7200	58	2,6
910925868277	WT475C LED72S/840 PSU VWB L1200	7200	54	2,2
910925868278	WT475C LED72S/840 PSU VWB TW1 L1200	7200	54	2,6
910925868279	WT475C LED72S/840 PSD VWB L1200	7200	55	2,2
910925868280	WT475C LED72S/840 PSD VWB TW1 L1200	7200	55	2,6
910925868281	WT475C LED62S/840 PSU NB-HRO L1800	6200	44	3,1
910925868282	WT475C LED62S/840 PSD NB-HRO L1800	6200	46	3,1
910925868283	WT475C LED62S/840 PSD WB L1800	6200	46	3,1
910925868284	WT475C LED62S/840 PSU VWB L1800	6200	44	3,1
910925868285	WT475C LED62S/840 PSD VWB L1800	6200	46	3,1
910925868286	WT475C LED107S/840 PSD WB L1800	10 700	81	3,1
910925868287	WT490C LED23S/840 PSU WB PI5 L700	2300	15	1,6
910925868288	WT490C LED42S/840 PSU WB PI5 L1200	4200	26	2,4
910925868289	WT490C LED64S/840 PSU WB PI5 L1200	6400	40	2,4
910925868290	WT490C LED80S/840 PSU WB PI5 L1200	8000	51	2,4
910925868291	WT490C LED100S/840 PSU WB PI5 L1200	10 000	65	2,4
910925868292	WT490C LED80S/840 PSU WB PI5 L1800	8000	49	3,2
910925868293	WT490C LED100S/840 PSU WB PI5 L1800	10 000	62	3,2
910925868294	WT490C LED120S/840 PSU WB PI5 L1800	12 000	76	3,2
910925868295	WT490C LED150S/840 PSU WB PI5 L1800	15 000	97	3,2
910925868296	WT475C LED72S/840 PSU WB L1200	7200	54	2,2
910925868297	WT475C LED62S/840 PSU WB L1800	6200	44	3,1
910925868298	WT475C LED107S/840 PSU WB L1800	10 700	81	3,1
910925868509	WT490C LED42S/840 PSD VWB PI5 L1200	4200	26	2,4
910925868514	WT490C LED64S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	6400	40	2,4
910925868515	WT490C LED80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	8000	51	2,4
910925868516	WT490C LED80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1800	8000	49	3,2
910770204705	WT471C LED35S/840 PSU WB L1600	3500	25	3,2
910925863883	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4200	31	2,8
910925863888	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	6400	47	3,2
910925863884	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	6400	47	3,2
910925863891	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	8000	58	3,2

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

GreenUp Wellglass

IP65 IK08 220В

Информация о продукте

Тип	BY200P
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	29 Вт, 40 Вт
Световой поток	3200 лм, 4400 лм
Светоотдача	До 110 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 K) Холодный белый (6500 K)
Индекс цветопередачи	85
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –30 °C до +50 °C
Оптика	Косинусное светораспределение (L-B)

Материал	Корпус: высокопрочный литой алюминий Рассеиватель: поликарбонат, устойчивый к УФ (L-B) Потолочные скобы: нержавеющая сталь Защитная решетка (сетка): нержавеющая сталь
Цвет	Серый (RAL7035)
Соединение	Винтовые зажимы с кабельным вводом M20
Установка	На поверхность (потолок/профиль), подвес или трубу 3/4"
Степень защиты	IP65, защита от коррозии WF2
Опции	BY200Z MB монтажная скоба BY200Z WG защитная сетка
Рекомендуемые области применения	Влажные среды, тяжелая промышленность, теплоэнергетика, паркинги, гаражи

Габаритные размеры, мм



	H (мм)	W (мм)	D (мм)
BY200P LED32 L-B/BY200P LED40 L-B	255	218	215

Изображение продукта

GreenUp Wellglass

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BY200P L-B

Установка



Монтажная скоба BY200Z MB



Монтаж на трубе

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911 401 512 561	BY200P LED32 L-B/NW PSU	3200	29	2,3
911 401 512 461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	3200	29	2,3
911 401 512 361	BY200P LED44 L-B/NW PSU	4400	40	2,7
911 401 512 261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	4400	40	2,7

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
911401578911	BY200Z MB	Монтажная скоба		0,4
911401579111	BY200Z WG	Защитная сетка		0,1

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

Ledinaire Square Wall-mounted

IP65 IK03 220В

CE

Информация о продукте

Тип	WL055V
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	6 Вт
Световой поток	3000 К: 600 лм 4000 К: 630 лм
Светоотдача	До 100 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 30 000 часов L80B50 – 15 000 часов L90B50 – 10 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –20 °C до +35 °C

Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Поликарбонат
Цвет	Белый
Подключение/соединение	Зажимное соединение с защитой от разъединения
Установка	Монтаж на поверхность
Степень защиты	IP65
Опции	Встроенный датчик движения (MDU) Встроенный блок аварийного питания с автономной работой на 3 часа (EL3)
Рекомендованные области применения	Коридоры, лестничные марши, парковки, наружное освещение

Габаритные размеры, мм



WL055V

Изображение продукта



WL055V 1

WL055V 2



WL055V MDU 1

WL055V MDU 2

Ledinaire Square Wall-mounted

Фотометрическая кривая в полярных координатах



WL055

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	600	6	0,7
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	630	6	0,7
911401850580	WL055V LED6S/840 PSU MDU WH	630	6	0,8
911401862580	WL055V LED6S/830 PSU MDU WH	600	6	0,8
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	630	6	1,2
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	600	6	1,2

Ledinaire Wall-mounted

IP65 IK03 220В

Информация о продукте

Тип	WL070V
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	LED11S: 11 Вт LED17S: 17 Вт
Световой поток	LED11S: 1100 лм LED17S: 1700 лм
Светоотдача	До 100 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 K) Нейтральный белый (4000 K)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов

Диапазон рабочих температур	От −25 °C до +45 °C
Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Поликарбонат
Цвет	Белый
Подключение/соединение	Зажимное соединение с защитой от разъединения
Установка	Монтаж на поверхность
Степень защиты	IP65
Опции	Встроенный датчик движения (MDU)
Рекомендованные области применения	Коридоры, лестничные марши, парковки, наружное освещение

Габаритные размеры, мм



Изображение продукта

Ledinaire Wall-mounted

Фотометрическая кривая в полярных координатах



WL070V

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401826382	WL070V LED11S/830 PSU II WH	1100	11	0,6
911401826482	WL070V LED11S/840 PSU II WH	1100	11	0,6
911401826582	WL070V LED17S/830 PSU II WH	1700	17	0,6
911401826682	WL070V LED17S/840 PSU II WH	1700	17	0,6
911401826782	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	1700	19	0,6
911401826882	WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH	1700	19	0,6

Coreline Wall-mounted

interact ready.

IP54 IP65 | IK08 | 220В | EL3 | DALI | CE

Информация о продукте

Тип	WL140V
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый по DALI (PSED) Управляемый, беспроводной (WIA)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	11–31 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1200–3400 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 110 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От -20 °C до +40 °C От 0 °C до +40 °C (EL версии)

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Корпус: полиамид Диффузор: высокопрочный поликарбонат
Цвет	Белый (RAL 9003) Черный (RAL 9004) Серый (RAL 9006)
Подключение/соединение	Зажимное соединение с защитой от разъединения
Установка	Винтовой монтаж, непосредственно на поверхности Крепление корпуса: к стене с помощью 4 винтов
Степень защиты	IP65
Опции	Блоки аварийного питания на 3 часа (ELB3) Датчик движения (MDU)
Рекомендованные области применения	Коридоры, лестничные марши, парковки, наружное освещение

Габаритные размеры, мм



Изображение продукта

Coreline Wall-mounted

Фотометрическая кривая в полярных координатах



WL140V

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1200	13	2,5
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	1200	13	2,0
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1200	13	1,9
911401847382	WL140V LED12S/830 PSU WH	1275	12	1,9
910505101535	WL140V LED12S/840 PSED WH	1250	13	2,0
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1250	13	1,9
911401847482	WL140V LED12S/840 PSU WH	1350	12	1,9
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	2100	23	2,0
911401851782	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	2100	23	2,0
911401847982	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	1850	19	2,0
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	1850	19	2,0
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	2100	23	2,0
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	2200	23	2,0

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	2200	23	2,0
911401848082	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	1950	19	2,0
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	1950	19	2,0
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	2200	23	2,0
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	2950	30	2,1
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	2950	30	2,1
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	3400	32	2,1
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	2950	30	2,1
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	3100	30	2,1
911401852082	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	3100	30	2,1
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	3350	32	2,1
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	3100	30	2,1

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.*

Cleanroom CR150B/CR250B

IP54 IP65 | IK07 | 220В | DALI

Информация о продукте

Тип	CR150B – модель с плафоном из ПММА (IP54) CR250B – модель с плафоном из стекла (IP65)
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	LED35: 40 Вт LED55: 65 Вт
Световой поток	LED35: 3500 лм LED55: 5500 лм
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	CR150B: от 0 °C до +40 °C CR250B: от –20 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: ПММА (CR150B) или стекло (CR250B)
Цвет	Белый (RAL 9016)
Подключение/соединение	CR250B: винтовая клеммная коробка CR150B: предустановленный кабель 0,75 м
Установка	В подвесные потолки с открытым Т-профилем, со скрытым Т-профилем, в гипсокартонный потолок (для CR150B отдельно приобретаются монтажные скобы CR150Z SMB-PLC) Поверхностный монтаж с дополнительными кронштейнами (приобретаются отдельно)
Степень защиты	CR150B: IP54 CR250B: IP65
Рекомендованные области применения	Больницы, лаборатории, чистые комнаты

Габаритные размеры, мм



CR250B-W60L60 IP65



CR150B_W30L120 IP54



CR150B-W60L60 IP54

Изображение продукта

CR250B W30L120

CR250B W60L60

CR150B W60L60

CR150B W30L120

Cleanroom CR150B/CR250B

Фотометрическая кривая в полярных координатах



CR150B, CR250B

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910503910175	CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	3500	40	6,0
910503910177	CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	3500	40	6,5
910503910167	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	3500	40	9,0

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910503910168	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	3500	40	9,0
910503910169	CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	5500	65	9,0
910503910170	CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	5500	65	9,0

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910930030618	CR150Z SMB W60L60	Монтажная база для накладного монтажа светильника CR150B W60L60		3,50
910930030818	CR150Z SMB-PLC (6 pieces)	Монтажные скобы для установки CR150B в гипсокартонный потолок		0,06
910930030418	CR250Z SMB W60L60	Монтажная база для накладного монтажа светильника CR250B W60L60		4,50

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

Светильники для высоких и средних пролетов

Светильники для высоких и средних пролетов

interact ready.

BY570P
Стр. 117

BY628P
Стр. 119



GreenPerform HighBay Elite
Стр. 121

GreenPerform HighBay HT
Стр. 123

interact ready.

GentleSpace GEN3
Стр. 125

Mini 300 LED
Стр. 128

BY570P

interact ready. IP65 IK06 220В DALI CE

Информация о продукте

Тип	BY570P
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	69–199 Вт
Световой поток	10 000–25 000 лм
Светоотдача	До 145 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –30 °С до +50 °С
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Узкий пучок (NB) – 60° Широкий пучок (WB) – 100° Для стеллажей и проездов (HRO) – 120° x 30°
Материал	Литой под давлением алюминий
Цвет	Темно-серый
Установка	Монтаж на крюк, монтажную скобу, на трубу
Степень защиты	IP65/IK06
Рекомендованные области применения	Склады, супермаркеты, заводы

Изображение продукта

BY570P

Габаритные размеры, мм



BY570P-LED100 RUSS



BY570P-LED200 LED150 RUSS



BY570P-LED250 RUSS

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BY570B HRO



BY570B NB



BY570B WB

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401525571	BY570P LED100/CW PSU HRO RCA	10 000	70	3,8
911401526371	BY570P LED100/CW PSU WB RCA	10 000	70	3,8
911401525171	BY570P LED100/NW PSU HRO RCA	10 000	70	3,8
911401525971	BY570P LED100/NW PSU WB RCA	10 000	70	3,8
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	10 000	75	4,1
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	10 000	75	4,1
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	10 000	75	4,1
911401525671	BY570P LED150/CW PSU HRO RCA	15 000	105	4,1
911401526471	BY570P LED150/CW PSU WB RCA	15 000	105	4,1
911401525271	BY570P LED150/NW PSU HRO RCA	15 000	105	4,1
911401526071	BY570P LED150/NW PSU WB RCA	15 000	105	4,1
911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	15 000	119	4,4
911401595061	BY570P LED150/NW PSD NB GM	15 000	119	4,4
911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	15 000	119	4,4

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	20 000	150	4,4
911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	20 000	150	4,4
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	20 000	150	4,4
911401525771	BY570P LED210/CW PSU HRO RCA	21 000	160	4,1
911401526571	BY570P LED210/CW PSU WB RCA	21 000	160	4,1
911401525371	BY570P LED210/NW PSU HRO RCA	21 000	160	4,1
911401526171	BY570P LED210/NW PSU WB RCA	21 000	160	4,1
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	25 000	199	6,7
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	25 000	199	6,7
911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	25 000	199	6,7
911401525871	BY570P LED255/CW PSU HRO RCA	25 500	198	6,4
911401526671	BY570P LED255/CW PSU WB RCA	25 500	198	6,4
911401525471	BY570P LED255/NW PSU HRO RCA	25 500	198	6,4
911401526271	BY570P LED255/NW PSU WB RCA	25 500	198	6,4

BY628P

IP65 IK07 220В DALI

Информация о продукте

Тип	BY628P
Сетевое напряжение	220–240 В/ 50–60 Гц
Коэффициент мощности	0,95
Потребляемая мощность	50–250 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	7500–37 500 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 150 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	4000 К / 6500 К
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	50 000 часов
Диапазон рабочих температур	-30 °C... +50 °C
Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Широкий пучок (WB) Узкий пучок (NB) Средний пучок (MB)
Материал	Корпус изготовлен из литого алюминия. Рассеиватель: оптический поликарбонат
Цвет	Темно-серый RAL7043
Подключение/соединение	Предустановленный кабель
Установка	Крюк для монтажа в комплекте
Степень защиты	IK07/IP65
Опции	Монтажная скоба для светильника BY628P
Рекомендованные области применения	Для освещения высоких и низких пролетов в помещениях складов, промышленных помещениях

Габаритные размеры, мм



BY628P-50W



BY628P-70W



BY628P-100W



BY628P-150W



BY628P-200W



BY628P-250W

BY628P

Изображение продукта




Фотометрическая кривая в полярных координатах



BY628P NB



BY628P WB



BY628P MB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401864381	BY628P LED105/NW PSU MB RU	10 500	70	1,5
911401856581	BY628P LED105/NW PSU NB RU	10 500	70	1,5
911401856481	BY628P LED105/NW PSU WB RU	10 500	70	1,5
911401864481	BY628P LED150/NW PSU MB RU	15 000	100	2
911401856781	BY628P LED150/NW PSU NB RU	15 000	100	2
911401856681	BY628P LED150/NW PSU WB RU	15 000	100	2
911401864581	BY628P LED225/NW PSU MB RU	22 500	150	2,5
911401856981	BY628P LED225/NW PSU NB RU	22 500	150	2,5
911401856881	BY628P LED225/NW PSU WB RU	22 500	150	2,5

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401864681	BY628P LED300/NW PSU MB RU	30 000	200	3,7
911401857181	BY628P LED300/NW PSU NB RU	30 000	200	3,7
911401857081	BY628P LED300/NW PSU WB RU	30 000	200	3,7
911401864781	BY628P LED375/NW PSU MB RU	37 500	250	3,7
911401857381	BY628P LED375/NW PSU NB RU	37 500	250	3,7
911401857281	BY628P LED375/NW PSU WB RU	37 500	250	3,7
911401864281	BY628P LED75/NW PSU MB RU	7500	50	1,2
911401856381	BY628P LED75/NW PSU NB RU	7500	50	1,2
911401856281	BY628P LED75/NW PSU WB RU	7500	50	1,2

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
911401860581	BY628Z Bracket LED75	Монтажная скоба для установки на поверхность для версии LED75		0,09
911401860681	BY628Z Bracket LED105	Монтажная скоба для установки на поверхность для версии LED105		0,13
911401860981	BY628Z Bracket LED300	Монтажная скоба для установки на поверхность для версии LED300		0,48
911401860881	BY628Z Bracket LED225	Монтажная скоба для установки на поверхность для версии LED225		0,28
911401860781	BY628Z Bracket LED150	Монтажная скоба для установки на поверхность для версии LED150		0,25

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.*

GreenPerform HighBay Elite

interact ready.

IP66 IK08 220В DALI

Информация о продукте

Тип	BY718P
Сетевое напряжение	202–254 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	0,95
Потребляемая мощность	68 Вт, 102 Вт, 135 Вт, 169 Вт, 203 Вт
Световой поток	10 750 лм, 16 150 лм, 21 300 лм, 26 700 лм, 32 000 лм
Светоотдача	До 160 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	75 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –30 °С до +50 °С
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Симметричная: широкое распределение – WB, узкое распределение – NB
Материал	Корпус изготовлен из литого алюминия. Рассеиватель (плафон): оптический поликарбонат
Цвет	Темно-серый
Установка	Монтаж на крюк (в комплекте), монтажную скобу или поворотный кронштейн (поставляется отдельно)
Степень защиты	IK08/IP66
Опции	PSD
Рекомендованные области применения	Для освещения высоких и низких пролетов в помещениях складов, промышленных помещениях
Габаритные размеры	Ø385, H=95 мм; Ø415, H=90 мм; Ø450, H=95 мм; Ø510, H=90 мм; Ø510, H=90 мм

Габаритные размеры, мм



	D (мм)	H (мм)
BY718P LED 100	385	95
BY718P LED 150	415	90
BY718P LED 200	450	95
BY718P LED 250	510	90
BY718P LED 300	510	90

GreenPerform HighBay Elite

Изображение продукта

BY718P

LED300



LED300 Вид сверху

LED300 Вид снизу

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BY718P LED100 WB



BY718P LED100-LED150 NB



BY718P LED150-LED200 WB



BY718P LED200-LED300 NB



BY718P LED250-LED300 WB

Установка

1 Монтаж на крюк



2 Монтаж на трубу, поворотный кронштейн



3 Монтаж на скобу



Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401569051	BY718P LED100/NW PSU NB	10 750	68	3,3
911401569151	BY718P LED100/NW PSU WB	10 750	68	3,3
911401576651	BY718P LED150/NW PSU NB	16 150	102	4,3
911401576751	BY718P LED150/NW PSU WB	16 150	102	4,3
911401569451	BY718P LED200/NW PSU NB	21 300	135	4,7

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401569551	BY718P LED200/NW PSU WB	21 300	135	4,7
911401577051	BY718P LED250/NW PSU NB	26 700	169	5,8
911401577151	BY718P LED250/NW PSU WB	26 700	169	5,8
911401577451	BY718P LED300/NW PSU NB	32 000	203	5,8
911401577551	BY718P LED300/NW PSU WB	32 000	203	5,8

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта
919993108001	Swinging bracket KPK 25-54 1/2 inch	Поворотный кронштейн для монтажа на мостик или галерею
911401599851	BY718Z Bracket PSU	Скоба монтажная для недиммируемой версии
911401599951	BY718Z Bracket PSD	Скоба монтажная для диммируемой версии

GreenPerform HighBay HT

IP65 IK07 220В DALI

Информация о продукте

GreenPerform HighBay BY68XP	BY689P	BY688P	BY687P
Тип	Стандартная версия	Диммируемая версия DALI (PSD)	Диммируемая версия 1–10 В (PSR)
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU)	Регулируемый, DALI (PSD), 1–10 В (PSR)	
Сетевое напряжение	120–277 В / 50–60 Гц		
Коэффициент мощности	>0,95		
Потребляемая мощность	86 Вт	120 Вт	185 Вт
Световой поток	11 000 лм	16 000 лм	25 000 лм
Светоотдача	128 лм/Вт	133 лм/Вт	135 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) NW Холодный белый (6500 К) CW		
Индекс цветопередачи	>80		
Полезный срок службы	75 000 часов (L70B50 @Ta35 °C) 50 000 часов (L70B50 @Ta50 °C)		
Диапазон рабочих температур	От –30 °С до +60 °С		
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI	Да, 1–10 В	
Оптика	Узкий пучок (NB) – 60° Широкий пучок (WB) – 100°		
Материал	Корпус: литой алюминий. Линза: термопластик (PC) Рассеиватель: термостойкое закаленное стекло		
Цвет	Серебристый/светло-серый		
Соединение	Предустановленный разъем IP65		
Установка	Монтаж на крюк (в комплекте), трубу, монтажную скобу или поворотный кронштейн (поставляется отдельно)		
Степень защиты	IP65		
Опции	Для 4000 К возможна опция с CRI>90		
Рекомендуемые области применения	Производственные помещения, склады, сборочные линии, открытые площадки, спортивные сооружения и стадионы		

Габаритные размеры, мм



	D (мм)	W (мм)	H (мм)
BY687P G2	520	530	165
BY688P G2	456	466	150
BY689P G2	366	374	135

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BY687P NB



BY687P WB

GreenPerform HighBay HT

Изображение продукта





Установка

Подвес на крюк



Монтаж на трубе





Диаметр трубы

Установка на скобу





Деталь A

Монтажное отверстие



Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401517551	BY689P LED110/CW PSU WB G2 120-277XTEN	11 000	86	5
911401517251	BY689P LED110/NW PSU NB G2 120-277XTEN	11 000	86	5
911401517751	BY689P LED110/CW PSU NB G2 120-277XTEN	11 000	86	5
911401517351	BY689P LED110/NW PSU WB G2 120-277XTEN	11 000	86	5
911401515551	BY688P LED160/NW PSD WB G2 120-277XTEN	16 000	120	7
911401517651	BY688P LED160/NW PSD NB G2 120-277XTEN	16 000	120	7
911401515351	BY688P LED160/CW PSD WB G2 120-277XTEN	16 000	120	7
911401515251	BY687P LED250/NW PSR WB G2 XT EN	25 000	185	9,5
911401515051	BY687P LED250/NW PSR NB G2 XT EN	25 000	185	9,5
911401515451	BY687P LED250/CW PSR NB G2 XT EN	25 000	185	9,5
911401515151	BY687P LED250/CW PSR WB G2 XT EN	25 000	185	9,5
911401568411	BY617Z MB Монтажная скоба для BY687P			2,37
911401578701	BY619Z MB Монтажная скоба для BY689P			2
911401578801	BY618Z MB Монтажная скоба для BY688P			2,2
919993108001	Swinging bracket KPK 25-54 1/2 inch Поворотный кронштейн для монтажа на мостик или галерею			3,9

GentleSpace GEN3

interact ready. IP65 IK07 220В DALI

Информация о продукте

Тип	BY480P – малая версия BY481P – большая версия BY480X – малая версия с системой управления ActiLume Wireless и Interact Industry BY481X – большая версия с системой управления ActiLume Wireless и Interact Industry
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD, PSED) Регулируемый, для Interact (SR, SIA)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Потребляемая мощность	84, 110, 160, 230 Вт (стандартная версия) 75, 98, 144, 206 Вт (версия High Efficiency - HE)
Световой поток	13 000, 17 000, 25 000, 35 000 лм
Светоотдача	До 156 лм/Вт (стандартная версия) До 174 лм/Вт (версия HE)
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К) (5000 К по запросу)
Индекс цветопередачи	>80 по запросу >90 (только 4000 К)
Полезный срок службы	L70B50 – 100 000 часов L80B50 – 70 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –30 °C до +45 °C От –30 °C до +70 °C (для версии XT)
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI

Оптика	Узкий пучок (NB) – 60° Средний пучок (MB) – 90° Широкий пучок (WB) – 114° Для стеллажей и проездов (HRO) – 120°x30° Сверхузкий пучок (XNB) (только для XT) – 30° Возможность создания версии с изменяемой оптикой
Материал	Корпус: высокопрочный литой алюминий Рассеиватель: термически закаленное стекло (GC), поликарбонат (PC), акрил (AC) или утолщенное закаленное стекло (G)
Цвет	Белый (WH, RAL9010), серебристый (SI, RAL9006). Другие цвета RAL по запросу
Соединение	Внешний пылевлагозащищенный 5-полюсный разъем (питание + управление)
Установка	2-точечный подвес с помощью специальных Y-образных подвесов На поверхность или профиль с помощью монтажной скобы
Степень защиты	IP65
Опции	Версия для высоких температур (XT) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Монтажная скоба (MBA) Версия со встроенным датчиком движения для беспроводного управления (ACW) Версия с монтажной скобой (BR) Версия Interact (IRE, H4) Доступна взрывозащищенная версия ATEX для зон 2-22 Версия с защитой от удара мячом (BP) II класс электробезопасности (II) Со встроенным БАП на 3 часа автономной работы (ELP3, ELD3)
Рекомендуемые области применения	Промышленность, помещения с высокими пролетами, металлургия, теплоэнергетика, горячие производства

Фотометрическая кривая в полярных координатах



Широкий пучок (WB)



Средний пучок (MB)



Узкий пучок (NB)



Сверхузкий пучок (XNB)



Для стеллажей и проездов (HRO)

GentleSpace GEN3

Габаритные размеры, мм



BY480P



BY480P BR



BY480P ACW-x



BY480P BR ACW-x



BY481P



BY481P BR



BY481P ACW-x



BY481P BR ACW-x

Изображение продукта

GentleSpace Gen3 BY481 BSP

GentleSpace Gen3 BY481 6DPP

GentleSpace Gen3 BY481 1DPP

GentleSpace Gen3 BY481 MB SPP

GentleSpace Gen3 BY480 2DPP

GentleSpace Gen3 BY480 MB SPP

GentleSpace GEN3

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	13 000	85	7,9
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	13 000	85	8,5
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	13 000	85	7,2
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	13 000	85	7,9
910500465598	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	13 000	85	7,9
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	13 000	85	7,9
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	13 000	85	7,9
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	13 000	85	7,2
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	13 000	85	7,9
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	13 000	85	7,2
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	13 000	85	7,9
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	13 000	85	8,5
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	13 000	85	7,9
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	13 000	85	7,2
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	17 000	120	7,9
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	17 000	120	7,9
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	17 000	120	7,2
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	17 000	120	7,9
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	17 000	120	8,5
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	17 000	120	8,5
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	17 000	120	7,9
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	17 000	120	7,2
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	17 000	120	7,9
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	17 000	120	7,9
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	17 000	120	8,5
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	17 000	120	7,9
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	17 000	120	8,5
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	17 000	120	8,5
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	17 000	120	7,9
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	17 000	120	7,2
910500465552	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	13 000	85	8,5
910500465562	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	13 000	85	8,5
910500465601	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	13 000	85	8,5
910500465560	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	13 000	85	8,5
910500465576	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	17 000	120	8,5
910500465559	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	17 000	120	8,5
910500465554	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	17 000	120	8,5
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	25 000	162	12
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	25 000	162	12,9
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	25 000	162	12
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	25 000	162	11
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	25 000	162	12
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	25 000	162	12,9
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	25 000	162	12
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	25 000	162	11
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	25 000	162	11
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	25 000	162	12

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	25 000	162	12,9
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	25 000	162	11
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	25 000	162	12
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	25 000	162	12,9
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	25 000	162	12,9
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	25 000	162	12,9
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	25 000	162	12
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	25 000	162	11
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	35 000	236	12
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	35 000	236	11
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	35 000	236	12
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	35 000	236	12,9
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	35 000	236	11
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	35 000	236	12
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	35 000	236	12
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	35 000	236	12,9
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	35 000	236	11
910500465553	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	25 000	162	12,9
910500465541	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	25 000	162	12,9
910500465567	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	25 000	162	12,9
910500465543	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	25 000	162	12,9
910500465565	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	35 000	236	12,9
910500465555	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	35 000	236	12,9
910500465557	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	35 000	236	12,9
910771126713	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	13 000	85	7,2
910771126838	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI XT	17 000	120	8,5
910771127016	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI XT	17 000	120	8,5
910771126839	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	17 000	120	8,5
910771127017	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI XT	25 000	162	11
910505100777	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI SMT-HDXT	25 000	162	11
910505100618	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	25 000	162	11
910771127170	BY481P LED350S/840 PSD MB GC WHSMT-HDCXT	35 000	236	12,9
910771127171	BY481P LED350S/840 PSD NB GC WHSMT-HDCXT	35 000	236	12,9
910505100778	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI SMT-HDXT	35 000	236	12,9
910771127172	BY481P LED350S/840 PSD WB GC WHSMT-HDCXT	35 000	236	12,9
910505101267	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	13 000	75	7,9
910505101268	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	13 000	75	7,9
910505101265	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	17 000	98	8,5
910505101266	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	17 000	98	8,5
910505101263	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	25 000	144	11
910505101264	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	25 000	144	11
910505101261	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	35 000	206	12
910505101262	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	35 000	206	12

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта
910500465782	BY480Z SMT L4000 D2	Аксессуар для подвесного монтажа
910500465785	BY480Z BA SI (incl. fasteners)	Скоба для версии BY480, серебряный цвет, включая зажимы
910500465786	BY480Z BA WH (incl. fasteners)	Скоба для версии BY480, белый цвет, включая зажимы

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта
910500465787	BY481Z BA SI (incl. fasteners)	Скоба для версии BY481, серебряный цвет, включая зажимы
910500465788	BY481Z BA WH (incl. fasteners)	Скоба для версии BY481, белый цвет, включая зажимы

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.*

Mini 300 LED

IP66 | IK08 | 220В | DALI | CE

Информация о продукте

Тип	BBP333 – встраиваемая версия BCP333 – накладная версия
Драйвер/ПРА	PSU – нерегулируемая версия D9 – управление по DALI MWS – «управляющий» (master) светильник с сенсором (управление по DALI) SNS – «управляемый» (slave) светильник без сенсора (управление по DALI)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Потребляемая мощность	49 Вт, 75 Вт, 92 Вт
Световой поток	7462 лм, 11 700 лм, 14 400 лм (все характеристики приведены для 4000 К)
Светоотдача	От 150 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (5700 К)
Индекс цветопередачи	>70
Полезный срок службы	100 000 часов (L80B10@Ta35°C)
Диапазон рабочих температур	От –30 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI

Оптика	Симметричный средний пучок (PRM) Симметричный широкий пучок (PRW)
Материал	Корпус: литой алюминий Линза: поликарбонат, термостойкое стекло
Цвет	Белый (RAL 9003)
Соединение	Предустановленный кабель 1500 мм
Установка	Встраиваемая версия Накладная версия Монтаж на скобу
Степень защиты	IP66/IK08
Опции	Программируемый датчик движения Непрограммируемый датчик движения Датчик освещенности Сквозная проводка I/II класс электробезопасности
Рекомендуемые области применения	Автозаправочные и сервисные станции Заливающее освещение Складские помещения Магазины самообслуживания Производственные цеха Козырьки снаружи зданий

Габаритные размеры, мм



BBP333



BCP333



BBP333+ZBP333 MB SET

Mini 300 LED

Изображение продукта







Фотометрическая кривая в полярных координатах



BBP333 BCP333 PRM



BBP333 BCP333 PRW

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910925865265	BBP333 LED159/757 PRM PSD MDUW I	14 400	92	4,4
910925865266	BBP333 LED128/757 PRM PSD MDUW I	11 700	75	4,4
910925865267	BBP333 LED81/757 PRM PSD MDUW I	7462	49	4
910925865268	BBP333 LED159/757 PRM PSU I	14 400	92	4,4
910925865269	BBP333 LED128/757 PRM PSU I	11 700	75	4,4
910925865270	BBP333 LED81/757 PRM PSU I	7462	49	4
910925865271	BBP333 LED159/740 PRM PSD MDUW I	14 400	92	4,4
910925865272	BBP333 LED128/740 PRM PSD MDUW I	11 700	75	4,4
910925865273	BBP333 LED81/740 PRM PSD MDUW I	7462	49	4
910925865274	BBP333 LED159/740 PRM PSU I	14 400	92	4,4
910925865275	BBP333 LED128/740 PRM PSU I	11 700	75	4,4
910925865276	BBP333 LED81/740 PRM PSU I	7462	49	4
910925865277	BCP333 LED159/757 PRM PSD MDUW I	14 400	92	6,6
910925865278	BCP333 LED128/757 PRM PSD MDUW I	11 700	75	6,6
910925865279	BCP333 LED81/757 PRM PSD MDUW I	7462	49	6,2
910925865280	BCP333 LED159/757 PRM PSU I	14 400	92	6,6
910925865281	BCP333 LED128/757 PRM PSU I	11 700	75	6,6
910925865282	BCP333 LED81/757 PRM PSU I	7462	49	6,2
910925865283	BCP333 LED159/740 PRM PSD MDUW I	14 400	92	6,6
910925865284	BCP333 LED128/740 PRM PSD MDUW I	11 700	75	6,6
910925865285	BCP333 LED81/740 PRM PSD MDUW I	7462	49	6,2
910925865286	BCP333 LED159/740 PRM PSU I	14 400	92	6,6
910925865287	BCP333 LED128/740 PRM PSU I	11 700	75	6,6
910925865288	BCP333 LED81/740 PRM PSU I	7462	49	6,2
910925865290	ZBP333 CFRM L360 W360 WH	-	-	-
910925865291	ZBP333 CFRM L470 W470 WH	-	-	-
910925865292	ZBP333 CFRM L560 W410 WH	-	-	-
910925865293	ZBP333 MB WH SET	-	-	1

Взрывозащищенные светильники

Взрывозащищенные светильники

SolidGuard Wellglass
Стр. 133

GentleSPace Gen3 ATEX
Стр. 135

Pacific LED ATEX
Стр. 137

SolidGuard Wellglass

IP66 | IK08 | 220В

Информация о продукте

Тип	BY950P
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	LED30: 30 Вт LED50: 50 Вт
Световой поток	LED30: 2600 лм LED50: 4500 лм
Светоотдача	До 90 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –40 °C до +60 °C

Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Корпус – алюминий Рассеиватель – закаленное стекло
Цвет	Серый (RAL 9010)
Подключение/соединение	Винтовая клеммная колодка
Установка	На трубу (резьбовое соединение G3/4), на монтажную скобу (BY950Z MB)
Степень защиты	IP66 Защита от коррозии WF2 1ExdIICT6 21ExtbIIIBT80C
Опции	Защитная стальная сетка (BY950Z WG L) Монтажная скоба (BY950Z MB)
Рекомендованные области применения	Нефтегазовая и химическая промышленность, освещение взрывоопасных зон класса 1 и 21 согласно маркировке взрывозащиты

Габаритные размеры, мм



BY950P



BY950P + BY950Z WG L
+ BY950Z MB



BY950P + BY950Z WG

Изображение продукта




SolidGuard Wellglass

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BY950P L-B

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401847697	BY950P LED50 L-B/CW LG	4500	50	5,6
911401847797	BY950P LED30 L-B/NW LG	2600	30	5,6

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401847897	BY950P LED50 L-B/NW LG	4500	50	5,6
911401847997	BY950P LED30 L-B/CW LG	2600	30	5,6

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
911401578621	BY950Z MB	Монтажная скоба		0,70
911401578821	BY950Z WG L	Защитная стальная сетка		0,32

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.*

GentleSPace Gen3 ATEX

IP65 IK07 220В DALI

Информация о продукте

Тип	BY482P	BY483P
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц	
Коэффициент мощности	0,95	
Потребляемая мощность	84 Вт, 120 Вт	160 Вт, 230 Вт
Световой поток	13 000 лм, 17 000 лм	25 000 лм, 35 000 лм
Светоотдача	До 155 лм/Вт	
Коррелированная цветовая температура	4000 К / 6500 К	
Индекс цветопередачи	>80	
Полезный срок службы	100 000 ч	
Диапазон рабочих температур	От –30 °С до +45 °С	
Возможность уменьшения яркости света	Да (DALI)	
Оптика	NB/MB/WB/HRO/XNB	
Материал	Корпус изготовлен из литого алюминия. Рассеиватель: оптический поликарбонат	
Цвет	Светло-серый	
Установка	Подвесной / на скобу	
Степень защиты	IK07/IP65	
Опции	PSD	
Рекомендованные области применения	Для освещения высоких и низких пролетов в помещениях складов, промышленных помещениях	
Габаритные размеры, Д х Ш х В	460 x 410 x 104 мм	600 x 490 x 110 мм

Габаритные размеры, мм



BY482P



BY483P

Изображение продукта

GentleSPace Gen3 ATEX

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BY482-483P XNB



BY482-483P WB



BY482-483P NB



BY482-483P MB



BY482-483P HRO

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910771126928	BY482P LED130S/840 PSD MB GC SI	13 000	84	7,9
910771126711	BY482P LED130S/840 PSD WB GC SI	13 000	84	7,9
910771127076	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	17 000	120	7,9
910771127553	BY483P LED250S/840 PSD MB GC SI	25 000	160	12

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910771126712	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	25 000	160	12
910771128442	BY483P LED350S/840 PSD MB GC SI	35 000	230	12
910771127077	BY483P LED350S/840 PSD WB GC SI	35 000	230	12

Pacific LED ATEX

IP66 IK08 220В DALI

Информация о продукте

Тип	WT472C
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	16–58 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2300–8000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 143 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 K) Холодный белый (6500 K)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –25 °C до +45 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI

Оптика	Узкий пучок (NB), широкий пучок (WB), сверхширокий пучок (VWB), опаловые линзы (O)
Материал	Поликарбонат
Цвет	Серый (RAL 7035)
Подключение/соединение	Взрывозащищенный разъем ATEX Сквозная проводка: 1 фаза (TW1) или 3 фазы (TW3) Дополнительный гермоввод: 3 проводника (TC) или 5 проводников (TC5)
Установка	Монтаж на поверхность
Степень защиты	IP66 II Ex nA IIC T5 Gc II Ex tc IIIC 65° Dc
Опции	Функция поддержания постоянного светового потока (CLO)
Рекомендованные области применения	Пищевое производство, производство удобрений, фармацевтическое производство, объекты нефтяной и газовой промышленности, освещение взрывоопасных зон согласно маркировке взрывозащиты

Габаритные размеры, мм



	F (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
L700	450	700	743	
L1300	900	1300	1343	
L1300	1200	1600	1643	
TW1/TW3 L1300	900	1300	1343	1386
TW1/TW3 L1600	1200	1600	1643	1686

Изображение продукта


Pacific LED ATEX

Фотометрическая кривая в полярных координатах



WT472C NB



WT472C O



WT472C VWB



WT472C WB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910770205142	WT472C LED64S/840 PSU WB L1600	6400	47	3,2
910770205143	WT472C LED42S/840 PSU WB L1300	4200	31	2,6
910770205146	WT472C LED80S/840 PSU WB L1600	8000	58	3,2
910770205175	WT472C LED80S/840 PSU NB L1600	8000	58	3,2

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910770205410	WT472C LED42S/840 PSD NB L1300	4200	31	2,6
910770205411	WT472C LED80S/840 PSD NB L1600	8000	58	3,2
910770205501	WT472C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	4200	31	2,8

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

Наружное освещение

Наружное освещение





Tango Mini

IP65 IK07 220В

Информация о продукте

Тип	BVP280
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	0,95
Потребляемая мощность	40 Вт
Световой поток	4500 лм
Светоотдача	До 130 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	WW: 3000 К, NW: 4000 К , CW: 5700 К
Индекс цветопередачи	75
Полезный срок службы	50 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –40 °С до +50 °С
Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Асимметричный средний пучок (AMB: 39° x 96°) Симметричный широкий пучок (SWB: 90° x 90°) Симметричный средний пучок (SMB: 50° x 50°)
Материал	Корпус из литого под давлением алюминия Оптика – линзы из поликарбоната, защитное закаленное стекло
Цвет	Серый RAL 9007
Подключение/соединение	Предустановленный кабель 0,6 м
Установка	Монтаж на U-образную скобу
Степень защиты	IP65/IK07/Class l
Опции	DALI, выбор цвета корпуса, выбор светового потока
Рекомендованные области применения	Для освещения промышленных зон, парковок, размещение на мачтах, подсветка строящихся объектов
Габаритные размеры, Ш х Д х В	254 х 240 х 47 мм

Изображение продукта




Tango Mini

Габаритные размеры, мм



BVP280

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BVP280 SWB



BVP280 SMB



BVP280 AMB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401666104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V AMB GM	4500	40	3
911401660004	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SMB GM	4500	40	3
911401660104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SWB GM	4500	40	3

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

Tango G3

IP66 IK08 220В DALI

Информация о продукте

Тип	BVP384
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	0,95
Потребляемая мощность	До 440 (DALI), до 550 Вт (DMX), до 580 Вт (LP)
Световой поток	До 55 000 (DALI, DMX), до 73 300 (LP)
Светоотдача	До 125 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000 К (CRI70/80); 4000 К (CRI70/80); 5700 К (CRI70/80/90)
Индекс цветопередачи	>70
Полезный срок службы	50 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –40 °С до +50 °С
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI/1-10 В
Оптика	SMB/SWB/AMB/AWB/NB/S6
Материал	Материал корпуса: литой алюминий Оптика из поликарбоната
Цвет	Серый
Подключение/соединение	Предустановленный кабель: версия без DMX – 0,5 м / 1,5 м Версия DMX – 1,5 м
Установка	Монтаж на U-образную скобу
Степень защиты	IP66/IK08
Рекомендованные области применения	Заливающее освещение для промышленных зон, парковок, открытых территорий и площадок

Габаритные размеры, мм



Tango G3

Изображение продукта

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BVP384 SWB



BVP384 AWB



BVP384 S6



BVP384 NB



BVP384 AMB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401682507	BVP384 LED550/957 550W DMX S6 GCGM	55 000	550	18
911401681607	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GC	72 500	580	19
911401681707	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GC	70 000	580	19
911401681807	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GC	73 300	580	19
911401681907	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 GC	73 300	580	19
911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	72 500	580	19
911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	70 000	580	19
911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	73 300	580	19
911401682307	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 GM	73 300	580	19
911401682407	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 LP P7	73 300	580	20
911401682607	ZVP300 hub for DMX			
911401682807	EVP400-DMX 1-3 branch			
911401682707	EVP400-DMX 1-2 branch			

Tango G4

IP66 | IK08 | 220B | DALI | CE

Информация о продукте

Тип	BVP431	BVP432	BVP433
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц		
Коэффициент мощности	0,95		
Потребляемая мощность	100 Вт	200 Вт	380 Вт
Световой поток	До 13 000 лм	До 27 000 лм	До 50 000 лм
Светоотдача	До 140 лм/Вт		
Коррелированная цветовая температура	CW (5700 K); NW (3000 K)		
Индекс цветопередачи	>70		
Полезный срок службы	50 000 часов		
Диапазон рабочих температур	От –40 °C до +50 °C		
Возможность уменьшения яркости света	1–10 В; DALI		
Оптика	SMB/SWB/AMB		NB/SAWB/AMB/SMB/SWB/S8
Материал	Корпус изготовлен из литого алюминия. Рассеиватель: оптический поликарбонат		
Цвет	Светло-серый		
Установка	Монтаж на U-образную скобу		
Степень защиты	IK08/IP66		
Опции	PSD		
Рекомендованные области применения	Для освещения промышленных зон, фасадов зданий, рекламных баннеров, стадионов		
Габаритные размеры, Ш х Д х В	419 x 265 x 85 мм	414 x 347 x 100 мм	559 x 523 x 113 мм

Изображение продукта

Габаритные размеры, мм



BVP433



BVP432



BVP431

Tango G4

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BVP433 SAWB



BVP43X SWB



BVP43X SMB



BVP43X NB



BVP43X AMB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401684006	BVP431 LED133/CW 100W AMB CM GM	13 300	100	4,4
911401683606	BVP431 LED133/CW 220-240V 100W AMB GM	13 500	100	4,4
911401683506	BVP431 LED135/CW 220-240V 100W SWB GM	13 500	100	4,4
911401683406	BVP431 LED135/CW 220-240V 100W SMB GM	13 500	100	4,4
911401683306	BVP431 LED134/NW 220-240V 100W AMB GM	13 400	100	4,4
911401683206	BVP431 LED136/NW 220-240V 100W SWB GM	13 600	100	4,4
911401681706	BVP431 LED91/CW 220-240V 70W AMB GM	9100	70	4,4
911401681606	BVP431 LED92/CW 220-240V 70W SWB GM	9200	70	4,4
911401681506	BVP431 LED92/CW 220-240V 70W SMB GM	9200	70	4,4
911401681406	BVP431 LED91/NW 220-240V 70W AMB GM	9100	70	4,4
911401681306	BVP431 LED92/NW 220-240V 70W SWB GM	9200	70	4,4
911401681206	BVP431 LED92/NW 220-240V 70W SMB GM	9200	70	4,4
911401679606	BVP431 LED67/NW 220-240V 50W AMB GM	6700	50	4,4
911401679506	BVP431 LED68/NW 220-240V 50W SWB GM	6800	50	4,4
911401679406	BVP431 LED68/NW 220-240V 50W SMB GM	6800	50	4,4
911401691706	BVP432 LED202/CW 150W AMB CM GM	20 200	150	6,2
911401691306	BVP432 LED269/CW 220-240V 200W AMB GM	26 900	200	6,2
911401691206	BVP432 LED272/CW 220-240V 200W SWB GM	27 200	200	6,2
911401691106	BVP432 LED272/CW 220-240V 200W SMB GM	27 200	200	6,2
911401691006	BVP432 LED271/NW 220-240V 200W AMB GM	27 100	200	6,2
911401690906	BVP432 LED274/NW 220-240V 200W SWB GM	27 400	200	6,2
911401690806	BVP432 LED274/NW 220-240V 200W SMB GM	27 400	200	6,2
911401689506	BVP432 LED202/CW 220-240V 150W AMB GM	20 200	150	6,2
911401689406	BVP432 LED204/CW 220-240V 150W SWB GM	20 400	150	6,2
911401689306	BVP432 LED204/CW 220-240V 150W SMB GM	20 400	150	6,2
911401689206	BVP432 LED203/NW 220-240V 150W AMB GM	20 300	150	6,2
911401689106	BVP432 LED206/NW 220-240V 150W SWB GM	20 600	150	6,2
911401689006	BVP432 LED206/NW 220-240V 150W SMB GM	20 600	150	6,2
911401687606	BVP432 LED161/CW 220-240V 120W SWB GM	16 100	120	6,2
911401600907	BVP433 LED413/NW 220-240V 305W SMB GM	41 300	305	12,2
911401601007	BVP433 LED413/NW 220-240V 305W SWB GM	41 300	305	12,2
911401601107	BVP433 LED409/NW 220-240V 305W AMB GM	40 900	305	12,2
911401601207	BVP433 LED382/NW 220-240V 305W SAWB GM	38 200	305	12,2
911401601307	BVP433 LED418/NW 220-240V 305W NB GM	41 800	305	12,2
911401601407	BVP433 LED418/NW 220-240V 305W S6 GM	41 800	305	12,2
911401601507	BVP433 LED413/CW 220-240V 305W SMB GM	41 300	305	12,2
911401601607	BVP433 LED413/CW 220-240V 305W SWB GM	41 300	305	12,2
911401601707	BVP433 LED409/CW 220-240V 305W AMB GM	40 900	305	12,2
911401601807	BVP433 LED382/CW 220-240V 305W SAWB GM	38 200	305	12,2
911401601907	BVP433 LED418/CW 220-240V 305W NB GM	41 800	305	12,2
911401602007	BVP433 LED418/CW 220-240V 305W S6 GM	41 800	305	12,2
911401603507	BVP433 LED465/NW 220-240V 345W SMB GM	46 500	345	12,2
911401603607	BVP433 LED465/NW 220-240V 345W SWB GM	46 500	345	12,2
911401603707	BVP433 LED460/NW 220-240V 345W AMB GM	46 000	345	12,2
911401603807	BVP433 LED430/NW 220-240V 345W SAWB GM	43 000	345	12,2
911401603907	BVP433 LED470/NW 220-240V 345W NB GM	47 000	345	12,2
911401604007	BVP433 LED470/NW 220-240V 345W S6 GM	47 000	345	12,2
911401604107	BVP433 LED465/CW 220-240V 345W SMB GM	46 500	345	12,2
911401604207	BVP433 LED465/CW 220-240V 345W SWB GM	46 500	345	12,2
911401604307	BVP433 LED460/CW 220-240V 345W AMB GM	46 000	345	12,2
911401604407	BVP433 LED430/CW 220-240V 345W SAWB GM	43 000	345	12,2
911401604507	BVP433 LED470/CW 220-240V 345W NB GM	47 000	345	12,2
911401604607	BVP433 LED470/CW 220-240V 345W S6 GM	47 000	345	12,2
911401606507	BVP433 LED517/NW 220-240V 380W SMB GM	51 700	380	12,2
911401606607	BVP433 LED517/NW 220-240V 380W SWB GM	51 700	380	12,2
911401606707	BVP433 LED511/NW 220-240V 380W AMB GM	51 100	380	12,2
911401606807	BVP433 LED477/NW 220-240V 380W SAWB GM	47 700	380	12,2
911401606907	BVP433 LED522/NW 220-240V 380W NB GM	52 200	380	12,2
911401607007	BVP433 LED522/NW 220-240V 380W S6 GM	52 200	380	12,2
911401607107	BVP433 LED517/CW 220-240V 380W SMB GM	51 700	380	12,2
911401607207	BVP433 LED517/CW 220-240V 380W SWB GM	51 700	380	12,2
911401607307	BVP433 LED511/CW 220-240V 380W AMB GM	51 100	380	12,2
911401607407	BVP433 LED477/CW 220-240V 380W SAWB GM	47 700	380	12,2
911401607507	BVP433 LED522/CW 220-240V 380W NB GM	52 200	380	12,2
911401607607	BVP433 LED522/CW 220-240V 380W S6 GM	52 200	380	12,2
911401607907	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	38 400	300	12,2
911401695506	BVP433 LED310/NW 220-240V 230W SMB GM	31 000	230	12,2
911401695606	BVP433 LED310/NW 220-240V 230W SWB GM	31 000	230	12,2
911401695706	BVP433 LED307/NW 220-240V 230W AMB GM	30 700	230	12,2
911401695806	BVP433 LED286/NW 220-240V 230W SAWB GM	28 600	230	12,2
911401695906	BVP433 LED313/NW 220-240V 230W NB GM	31 300	230	12,2
911401696006	BVP433 LED313/NW 220-240V 230W S6 GM	31 300	230	12,2
911401696106	BVP433 LED310/CW 220-240V 230W SMB GM	31 000	230	12,2
911401696206	BVP433 LED310/CW 220-240V 230W SWB GM	31 000	230	12,2
911401696306	BVP433 LED307/CW 220-240V 230W AMB GM	30 700	230	12,2
911401696406	BVP433 LED286/CW 220-240V 230W SAWB GM	28 600	230	12,2
911401696506	BVP433 LED313/CW 220-240V 230W NB GM	31 300	230	12,2
911401696606	BVP433 LED313/CW 220-240V 230W S6 GM	31 300	230	12,2
911401698306	BVP433 LED344/NW 220-240V 255W SMB GM	34 400	255	12,2
911401698406	BVP433 LED344/NW 220-240V 255W SWB GM	34 400	255	12,2
911401698506	BVP433 LED341/NW 220-240V 255W AMB GM	34 100	255	12,2
911401698606	BVP433 LED318/NW 220-240V 255W SAWB GM	31 800	255	12,2
911401698706	BVP433 LED348/NW 220-240V 255W NB GM	34 800	255	12,2
911401698806	BVP433 LED348/NW 220-240V 255W S6 GM	34 800	255	12,2
911401698906	BVP433 LED344/CW 220-240V 255W SMB GM	34 400	255	12,2
911401699006	BVP433 LED344/CW 220-240V 255W SWB GM	34 400	255	12,2
911401699106	BVP433 LED341/CW 220-240V 255W AMB GM	34 100	255	12,2
911401699206	BVP433 LED318/CW 220-240V 255W SAWB GM	31 800	255	12,2
911401699306	BVP433 LED348/CW 220-240V 255W NB GM	34 800	255	12,2
911401699406	BVP433 LED348/CW 220-240V 255W S6 GM	34 800	255	12,2

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.*

Tango G4 Glass

IP66 IK08 220В DALI

CE

Информация о продукте*

Тип	BVP491	BVP492	BVP493
Сетевое напряжение		220–240 В / 50–60 Гц	
Коэффициент мощности		0,95	
Потребляемая мощность	Макс. 100 Вт	Макс. 200 Вт	Макс. 380 Вт
Световой поток	До 13 600 лм	До 26 800 лм	До 48 400 лм
Светоотдача		До 140 лм/Вт	
Коррелированная цветовая температура		Нейтральная 4000 К	
Индекс цветопередачи		>70	
Полезный срок службы		50 000 часов	
Диапазон рабочих температур		От –40 °C до +50 °C	
Возможность уменьшения яркости света		Да, DALI	
Оптика		Асимметричный средний пучок (AMB: 39° x 96°) Симметричный широкий пучок (SWB: 90° x 90°) Симметричный средний пучок (SMB: 50° x 50°)	
Материал		Материал корпуса: алюминий	
Цвет		Серый	
Подключение/соединение		Предустановленный кабель 0,6 м	
Установка		Монтаж на U-образную скобу	
Степень защиты		IP66/IK08	
Опции		DALI, CCT 3000 К / 5700 К	
Рекомендованные области применения		Для освещения промышленных зон, парковок, размещение на мачтах, подсветка строящихся объектов	

Изображение продукта

BVP492-BS

BVP491-BS

BVP491

Габаритные размеры, мм



BVP491



BVP492



BVP493

Tango G4 Glass

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BVP491-492 AMB



BVP493 NB



BVP493 SWB



BVP493 SAWB



BVP491-492 SWB

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401658207	BVP491 LED68/NW 50W SWB	6800	50	5,0
911401659207	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP	6800	50	5,0
911401659607	BVP491 LED68/NW 50W SWB LP P7	6800	50	5,0
911401660007	BVP491 LED68/NW 50W SWB FP DALI/CM	6800	50	5,0
911401660407	BVP491 LED66/CW 50W AMB FP DALI/CM P7	6600	50	5,0
911401660807	BVP491 LED66/CW 50W AMB SR	6600	50	5,0
911401658307	BVP491 LED93/NW 70W SWB	9300	70	5,0
911401658607	BVP491 LED90/CW 70W AMB 1-10V	9000	70	5,0
911401658907	BVP491 LED87/WW 70W SMB 1-10V P7	8700	70	5,0
911401659307	BVP491 LED93/NW 70W SWB LP	9300	70	5,0
911401659707	BVP491 LED93/NW 70W SWB LP P7	9300	70	5,0
911401660107	BVP491 LED93/NW 70W SWB FP DALI/CM	9300	70	5,0
911401660507	BVP491 LED90/CW 70W AMB FP DALI/CM P7	9000	70	5,0
911401660907	BVP491 LED90/CW 70W AMB SR	9000	70	5,0
911401658407	BVP491 LED112/NW 85W SWB	11 200	85	5,0
911401658707	BVP491 LED108/CW 85W AMB 1-10V	10 800	85	5,0
911401659007	BVP491 LED104/WW 85W SMB 1-10V P7	10 400	85	5,0
911401659407	BVP491 LED112/NW 85W SWB LP	11 200	85	5,0
911401659807	BVP491 LED112/NW 85W SWB LP P7	11 200	85	5,0
911401660207	BVP491 LED112/NW 85W SWB FP DALI/CM	11 200	85	5,0
911401660607	BVP491 LED108/CW 85W AMB FP DALI/CM P7	10 800	85	5,0
911401661007	BVP491 LED108/CW 85W AMB SR	10 800	85	5,0
911401658507	BVP491 LED136/NW 100W SWB	13 600	100	5,0
911401658807	BVP491 LED132/CW 100W AMB 1-10V	13 200	100	5,0
911401659107	BVP491 LED127/WW 100W SMB 1-10V P7	12 700	100	5,0
911401659507	BVP491 LED136/NW 100W SWB LP	13 600	100	5,0
911401659907	BVP491 LED136/NW 100W SWB LP P7	13 600	100	5,0
911401660307	BVP491 LED136/NW 100W SWB FP DALI/CM	13 600	100	5,0
911401660707	BVP491 LED132/CW 100W AMB FP DALI/CM P7	13 200	100	5,0
911401661107	BVP491 LED132/CW 100W AMB SR	13 200	100	5,0
911401661207	BVP492 LED144/WW 120W AMB	14 400	120	7,0
911401661807	BVP492 LED157/CW 120W SMB 1-10V	15 700	120	7,0
911401662407	BVP492 LED159/NW 120W SWB 1-10V P7	15 900	120	7,0
911401663007	BVP492 LED144/WW 120W AMB LP	14 400	120	7,0
911401663607	BVP492 LED157/CW 120W SMB LP P7	15 700	120	7,0
911401664207	BVP492 LED157/CW 120W SMB FP DALI/CM	15 700	120	7,0
911401664507	BVP492 LED157/CW 120W SMB FP DALI/CM P7	15 700	120	7,0
911401664807	BVP492 LED157/CW 120W SMB SR	15 700	120	7,0
911401661307	BVP492 LED166/WW 135W AMB	16 600	135	7,0
911401661907	BVP492 LED181/CW 135W SMB 1-10V	18 100	135	7,0
911401662507	BVP492 LED183/NW 135W SWB 1-10V P7	18 300	135	7,0
911401663107	BVP492 LED166/WW 135W AMB LP	16 600	135	7,0
911401663707	BVP492 LED181/CW 135W SMB LP P7	18 100	135	7,0
911401664307	BVP492 LED181/CW 135W SMB FP DALI/CM	18 100	135	7,0
911401664607	BVP492 LED181/CW 135W SMB FP DALI/CM P7	18 100	135	7,0
911401664907	BVP492 LED181/CW 140W SMB SR	18 100	140	7,0
911401661407	BVP492 LED183/WW 150W AMB	18 300	150	7,0
911401662007	BVP492 LED200/CW 150W SMB 1-10V	20 000	150	7,0
911401662607	BVP492 LED201/NW 150W SWB 1-10V P7	20 000	150	7,0
911401663207	BVP492 LED183/WW 150W AMB LP	18 300	150	7,0
911401663807	BVP492 LED200/CW 150W SMB LP P7	20 000	150	7,0
911401664407	BVP492 LED200/CW 150W SMB FP DALI/CM	20 000	150	7,0
911401664707	BVP492 LED200/CW 150W SMB FP DALI/CM P7	20 000	150	7,0
911401665007	BVP492 LED200/CW 150W SMB SR	20 000	150	7,0
911401661507	BVP492 LED200/WW 165W AMB	20 000	165	7,0
911401662107	BVP492 LED218/CW 165W SMB 1-10V	21 800	165	7,0
911401662707	BVP492 LED219/NW 165W SWB 1-10V P7	21 900	165	7,0
911401663307	BVP492 LED200/WW 165W AMB LP	20 000	165	7,0
911401663907	BVP492 LED218/CW 165W SMB LP P7	21 800	165	7,0
911401661607	BVP492 LED222/WW 180W AMB	22 200	180	7,0
911401662207	BVP492 LED242/CW 180W SMB 1-10V	24 200	180	7,0
911401662807	BVP492 LED244/NW 180W SWB 1-10V P7	24 400	180	7,0
911401663407	BVP492 LED222/WW 180W AMB LP	22 200	180	7,0
911401664007	BVP492 LED242/CW 180W SMB LP P7	24 400	180	7,0
911401661707	BVP492 LED244/WW 200W AMB	24 400	200	7,0
911401662307	BVP492 LED266/CW 200W SMB 1-10V	26 600	200	7,0
911401662907	BVP492 LED268/NW 200W SWB 1-10V P7	26 800	200	7,0
911401663507	BVP492 LED244/WW 200W AMB LP	24400	200	7,0
911401664107	BVP492 LED266/CW 200W SMB LP P7	26 600	200	7,0
911401665107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB	26 100	230	13,5
911401665607	BVP493 LED261/WW 230W SAWB 1-10V	26 100	230	13,5
911401666107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB 1-10V P7	26 100	230	13,5
911401666607	BVP493 LED261/WW 230W SAWB LP	26 100	230	13,5
911401667207	BVP493 LED261/WW 230W SAWB LP P7	26 100	230	13,5
911401667807	BVP493 LED261/WW 230W SAWB FP DALI/CM	26 100	230	13,5
911401668107	BVP493 LED261/WW 230W SAWB FP DALI/CM P7	26 100	230	13,5
911401668407	BVP493 LED261/WW 230W SAWB SR	26 100	230	13,5
911401665207	BVP493 LED341/NW 255W SWB	34 100	255	13,5
911401665707	BVP493 LED341/NW 255W SWB 1-10V	34 100	255	13,5
911401666207	BVP493 LED341/NW 255W SWB 1-10V P7	34 100	255	13,5
911401666707	BVP493 LED341/NW 255W SWB LP	34 100	255	13,5
911401667307	BVP493 LED341/NW 255W SWB LP P7	34 100	255	13,5
911401667907	BVP493 LED341/NW 260W SWB FP DALI/CM	34 100	260	13,5
911401668207	BVP493 LED341/NW 260W SWB FP DALI/CM P7	34 100	260	13,5
911401668507	BVP493 LED341/NW 260W SWB SR	34 100	260	13,5
911401668607	BVP493 LED370/WW 295W NB SR	37 000	295	13,5
911401668007	BVP493 LED370/WW 300W NB FP DALI/CM	37 000	300	13,5
911401668307	BVP493 LED370/WW 300W NB FP DALI/CM P7	37 000	300	13,5
911401665307	BVP493 LED388/WW 305W NB	38 800	305	13,5
911401665807	BVP493 LED388/WW 305W NB 1-10V	38 800	305	13,5
911401666307	BVP493 LED388/WW 305W NB 1-10V P7	38 800	305	13,5
911401666807	BVP493 LED388/WW 310W NB LP	38 800	310	13,5
911401667407	BVP493 LED388/WW 310W NB LP P7	38 800	310	13,5
911401665407	BVP493 LED460/CW 345W SWB	46 000	345	13,5
911401665907	BVP493 LED460/CW 345W SWB 1-10V	46 000	345	13,5
911401666407	BVP493 LED460/CW 345W SWB 1-10V P7	46 000	345	13,5
911401666907	BVP493 LED460/CW 350W SWB LP	46 000	350	13,5
911401667507	BVP493 LED460/CW 350W SWB LP P7	46 000	350	13,5
911401665507	BVP493 LED485/WW 380W NB	48 500	380	13,5
911401666007	BVP493 LED485/WW 380W NB 1-10V	48 500	380	13,5
911401666507	BVP493 LED485/WW 380W NB 1-10V P7	48 500	380	13,5
911401667007	BVP493 LED485/WW 380W NB LP	48 500	380	13,5
911401667607	BVP493 LED485/WW 380W NB LP P7	48 500	380	13,5

Clearflood

IP67 | IK09 | 220В | DALI

Информация о продукте

Тип	BVP650	
Источник света	Светодиодный модуль	
Драйвер/ПРА	Встроенный драйвер	
Сетевое напряжение	220–240 В	
Коэффициент мощности	0,95	
Потребляемая мощность	CRI70 4000 К/5700 К: 44, 49, 60, 73, 87, 100, 112, 128, 142, 148, 160, 176, 190, 205, 220, 235, 255, 270 Вт	CRI80 3000 К: 56, 76, 90, 106, 116, 136, 158, 164, 184, 205, 225, 245, 270, 295, 320 Вт
Световой поток	7200, 8000, 10 000, 12 000, 14 000, 16 000, 18 000, 20 000, 22 000, 24 000, 26 000, 28 000, 30 000, 32 000, 34 000, 36 000, 38 000, 40 000 лм	7000, 9000, 11 000, 13 000, 14 000, 16 000, 18 000, 20 000, 22 00, 24 000, 26 000, 28 000, 30 000, 32 000, 34 000 лм
Светоотдача	120–154 лм/Вт	
Коррелированная цветовая температура	3000, 4000, 5700 К	
Индекс цветопередачи	>70 (версии 4000 К/5700 К) >80 (версия 3000 К)	
Полезный срок службы	L90B10 Ta 25C – 100 000 часов	
Диапазон рабочих температур	От –40 °C до +45 °C	
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI	
Оптика	Симметричный (S: 73°x26°) Дорожные оптики (DW10: 7°–54°x150°; DM10: 12°–76°x157°) Асимметричные оптики (OFA52: 11°–39°x99°; DX50: 5°–18°x133°; DX51: 5°–14°x132°; DX10: 4°–20°x150°; DX60: 7°–26°x94°)	
Материал	Корпус из литого под давлением алюминия, лицевая сторона – закаленное стекло, оптика – метакрилат	
Цвет	Серый RAL9007	
Подключение/соединение	Предустановленный IP66 коннектор	
Установка	На предустановленную скобу	
Степень защиты	IP67/IK09/Class I/Class II	
Опции	Цвет корпуса, жалюзи для ограничения пучка, CLO (система компенсации деградации светового потока)/ Аварийное питание/DynaDimmer/AmpDim/CityTouch	
Рекомендованные области применения	Заливающее освещение для рекреационных спортивных сооружений, промышленных зон, парковок, фасадов зданий и автомобильных развязок, наружное освещение территорий и открытых площадок	
Габаритные размеры	580 x 562 x 95 мм	

Изображение продукта



Clearflood

Габаритные размеры, мм



BVP650

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BVP650_DX10



BVP650_OFA52



BVP650_S



BVP651 ECO A60

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
912300023506	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	7200	49	15
912300023507	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	9000	60	15
912300023508	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	10 800	73	15
912300023509	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	12 460	87	16
912300023510	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	14 240	100	16
912300023511	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	16 020	112	16
912300023512	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	17 800	128	16
912300023513	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	19 360	142	16
912300023514	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	21 120	148	16
912300023515	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	22 880	160	16
912300023516	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	24 640	176	16
912300023517	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	26 100	190	16
912300023518	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	27 840	205	16
912300023519	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	29 240	220	16

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.*

Clearflood Large

IP66 IK08 220В DALI

Информация о продукте

Тип	BVP651	
Источник света	Светодиодный модуль	
Драйвер/ПРА	Встроенный драйвер	
Сетевое напряжение	220–240 В	
Коэффициент мощности	>0,95	
Потребляемая мощность	CRI70 4000 К/5700 К: 285, 325, 360, 405, 440, 485, 520 Вт	CRI80 3000 К: 260, 305, 345, 390, 445, 500, 550 Вт
Световой поток	45 000, 50 000, 55 000, 60 000, 65 000, 70 000, 75 000 лм	31 000, 36 000, 40 000, 44 000, 49 000, 53 000, 57 000 лм
Светоотдача	До 150 лм/ Вт	
Коррелированная цветовая температура	3000, 4000, 5700 К	
Индекс цветопередачи	>70 (версии 4000 К/5700 К) >80 (версия 3000 К)	
Полезный срок службы	L90B50 – 100 000 часов	
Диапазон рабочих температур	От –45 °C до +45 °C	
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI, 1–10 В	
Оптика	Симметричный (S: 73°x26°) Дорожные оптики (DW10: 7°–54°x150°; DM10: 12°–76°x157°) Асимметричные оптики (OFA52: 11°–39°x99°; DX50: 5°–18°x133°; DX51: 5°–14°x132°; DX10: 4°–20°x150°; DX60: 7°–26°x94°)	
Материал	Корпус из литого под давлением алюминия, лицевая сторона – закаленное стекло, оптика – метакрилат	
Цвет	Серый RAL9007	
Подключение/соединение	Предустановленный IP65 коннектор	
Установка	На предустановленную скобу	
Степень защиты	IP66/IK08/Class l/Class ll	
Опции	Цвет корпуса, жалюзи для ограничения пучка, CLO (система компенсации деградации светового потока) Аварийное питание DynaDimmer AmpDim CityTouch	
Рекомендованные области применения	Заливающее освещение для рекреационных спортивных сооружений, промышленных зон, парковок, фасадов зданий и автомобильных развязок, наружное освещение территорий и открытых площадок	
Габаритные размеры	818 x 597 x80 мм	

Изображение продукта



Clearflood Large

Габаритные размеры, мм



BVP651

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BVP650_BVP651 DX10



BVP650_BVP651 OFA52



BVP650_BVP651 S



BVP651 ECO A60

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
912300023732	BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU	38 000	295	24
912300023735	BVP651 LED450-4S/740 DX10 ALU PSU	38 000	295	24
912300023739	BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	36 300	295	24
912300023742	BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU	40 000	330	24
912300023746	BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU	46 000	370	24
912300023749	BVP651 LED550-4S/740 DX10 ALU PSU	44 000	370	24
912300023753	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	50 000	410	24
912300023756	BVP651 LED600-4S/740 DX10 ALU PSU	47 600	410	24
912300023760	BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU	53 600	450	24
912300023763	BVP651 LED650-4S/740 DX10 ALU PSU	51 000	450	24

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.*

SportsStar

IP66 IK08 220В DALI CE

Информация о продукте

Тип	BVP621	BVP622
Источник света	Светодиодный модуль	
Драйвер/ПРА	Встроенный драйвер	Выносной драйвер EVP622
Сетевое напряжение	220–240 В; 380–415 В	
Коэффициент мощности	0,95	
Потребляемая мощность	450, 600, 750, 900 Вт	900 Вт
Световой поток	51 400, 55 500, 68 500, 74 000, 85 700, 92 200, 102 800, 111 000 лм	85 000, 92 200, 111 000 лм
Светоотдача	CRI70 4000 К/5700 К: 120 лм/Вт CRI70 3000 К: 113 лм/Вт CRI80 5700 К: 100 лм/Вт CRI90 5700 К: 93 лм/Вт	
Коррелированная цветовая температура	3000/4000/5700 К	5700 К
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов	
Диапазон рабочих температур	От –40 °C до +50 °C	
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI, 1–10 В, PSR	Да, DALI, 1–10 В, DMX, PSR
Оптика	Асимметричный широкий (AWB: 15° x 95°) Симметричный широкий (SWB: 30° x 80°) Симметричный средний (SMB: 50° x 50°) Узкий (NB: 13°)	Круглосимметричные пучки: S3 15° x 14° S5 17° S6 21° S7 29°
Материал	Корпус из литого под давлением алюминия, оптика – поликарбонат	
Цвет	Серый RAL 7022 (крышка отсека драйверов) Белый RAL 9010 (корпус)	Серый RAL7022
Подключение/соединение	Предустановленный кабель	
Установка	На предустановленную скобу	
Степень защиты	IP66/IK08/Class l	IP66/IK08/Class ll
Опции	Различные световые потоки, различные цвета корпуса, выносной драйвер EVP622 Различная цветовая температура	
Рекомендованные области применения	Заливающее освещение для рекреационных спортивных сооружений, промышленных зон, парковок, фасадов зданий и автомобильных развязок, наружное освещение территорий и открытых площадок, железнодорожных станций	
Габаритные размеры	680 x 520/610/656/740 x 307 мм	

Изображение продукта

SportsStar

Габаритные размеры, мм



BVP621



BVP622

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BVP621 AWB



BVP621 SMB



BVP621/BVP622 NB



BVP622 S5

Коды для заказа*

Действующий GPC глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401687805	BVP621 LED514/730 450W AWB GM	51 400	450	22
911401687905	BVP621 LED514/730 450W NB GM	51 400	450	22
911401688005	BVP621 LED514/730 450W SMB GM	51 400	450	22
911401688105	BVP621 LED555/740 450W AWB GM	55 500	450	22
911401688205	BVP621 LED555/740 450W NB GM	55 500	450	22
911401688305	BVP621 LED555/740 450W SMB GM	55 500	450	22
911401688505	BVP621 LED555/757 450W NB GM	55 500	450	22
911401688605	BVP621 LED555/757 450W SMB GM	55 500	450	22
911401688405	BVP621 LED555/757 450W AWB GM	55 500	450	22
911401688705	BVP621 LED685/730 600W AWB GM	68 500	600	24
911401688805	BVP621 LED740/740 600W AWB GM	74 000	600	24
911401688905	BVP621 LED740/757 600W AWB GM	74 000	600	24
911401689005	BVP621 LED857/730 750W AWB GM	85 700	750	26
911401595951	BVP621 LED922/857 900W AWB PSC GM O	92 200	900	28
911401595851	BVP621 LED922/857 900W SWB PSC GM O	92 200	900	28
911401689105	BVP621 LED925/740 750W AWB GM	92 500	750	28
911401689205	BVP621 LED925/757 750W AWB GM	92 500	750	28
911401595151	BVP621 LED1028/730 900W AWB PSD GM O	102 800	900	28
911401595051	BVP621 LED1028/730 900W NB PSD GM O	102 800	900	28
911401595351	BVP621 LED1110/740 900W AWB PSD GM O	111 000	900	28
911401595251	BVP621 LED1110/740 900W NB PSD GM O	111 000	900	28
911401689305	BVP621 LED1110/757 900W AWB GM O	111 000	900	28
911401595751	BVP621 LED1110/757 900W AWB PSC GM O	111 000	900	28
911401595551	BVP621 LED1110/757 900W AWB PSD GM O	111 000	900	28

Действующий GPC глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401689405	BVP621 LED1110/757 900W NB GM O	111 000	900	28
911401595451	BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O	111 000	900	28
911401689505	BVP621 LED1110/757 900W SMB GM O	111 000	900	28
911401689605	BVP621 LED1110/757 900W SWB GM O	111 000	900	28
911401595651	BVP621 LED1110/757 900W SWB PSC GM O	111 000	900	28
911401596551	BVP622 LED850/957 900W NB DMX GM O	85 000	900	28
911401596651	BVP622 LED850/957 900W S3 DMX GM O	85 000	900	28
911401596751	BVP622 LED850/957 900W S5 DMX GM O	85 000	900	28
911401596851	BVP622 LED850/957 900W S6 DMX GM O	85 000	900	28
911401596951	BVP622 LED850/957 900W S7 DMX GM O	85 000	900	28
911401596051	BVP622 LED922/857 900W NB GM 5C O	92 200	900	28
911401596151	BVP622 LED922/857 900W S3 GM 5C O	92 200	900	28
911401596251	BVP622 LED922/857 900W S5 GM 5C O	92 200	900	28
911401596351	BVP622 LED922/857 900W S6 GM 5C O	92 200	900	28
911401596451	BVP622 LED922/857 900W S7 GM 5C O	92 200	900	36
911401687305	BVP622 LED1110/757 900W NB GM 5C O	111 000	900	36
911401687405	BVP622 LED1110/757 900W S3 GM 5C O	111 000	900	36
911401687505	BVP622 LED1110/757 900W S5 GM 5C O	111 000	900	36
911401687605	BVP622 LED1110/757 900W S6 GM 5C O	111 000	900	36
911401687705	BVP622 LED1110/757 900W S7 GM 5C O	111 000	900	36
911401597251	EVP622 IP66 900W 220–240V DMX GM O		900	14
911401686705	EVP622 IP66 900W 220–240V FIX GM 5C O		900	14
911401597051	EVP622 IP66 900W 220–240V PSD GM 5C O		900	14

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе.

SmartBright

IP65 IK08 220В

Информация о продукте

Тип	BRP121
Сетевое напряжение	200–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Потребляемая мощность	20–80 Вт
Световой поток	2600–10 400 лм
Светоотдача	130 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	>70
Полезный срок службы	30 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –40 °C до +50 °C
Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Дорожная оптика DM
Материал	Корпус изготовлен из литого алюминия. Рассеиватель: оптический поликарбонат
Цвет	Светло-серый
Подключение/соединение	Без клеммных колодок
Установка	Установка как на вертикальную, так и на горизонтальную опору, доступны разные углы поворота кронштейна
Степень защиты	IK08/IP65
Опции	Доступны для заказа версии с цветовой температурой 3000 К и 6500 К
Рекомендованные области применения	Для освещения жилых комплексов, парков, пешеходных дорожек, автостоянок, городских окраин

Изображение продукта








SmartBright

Габаритные размеры, мм



	A (мм)	B (мм)	C (мм)
20W	414	106	75
40W	460	120	75
50W	460	120	75
60W	490	134	75
80W	541	162	75

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BRP121

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401824882	BRP121 LED26/NW 20W 220-240V GM	2600	20	0,9
911401824982	BRP121 LED52/NW 40W 220-240V GM	5200	40	1,1
911401825082	BRP121 LED65/NW 50W 220-240V GM	6500	50	1,1

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401825182	BRP121 LED78/NW 60W 220-240V GM	7800	60	1,3
911401825282	BRP121 LED104/NW 80W 220-240V GM	10 400	80	1,5

RoadFlair BRP390

IP66 IK08 220B

Информация о продукте

Тип	BRP390
Сетевое напряжение	220–240 В
Коэффициент мощности	>0,95
Потребляемая мощность	36–57 Вт
Световой поток	4800, 6000, 7200 лм (NW)
Светоотдача	> 140 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000, 4000, 5700 К
Индекс цветопередачи	>70
Полезный срок службы, L70	100 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –40 °C до +55 °C
Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Дорожная оптика DM
Материал	Корпус: литой алюминий (под давлением). Оптика: поликарбонат
Цвет	Серый RAL7040
Подключение/соединение	Самозажимные клеммы
Установка	На консоль, диаметр установки 42–60 мм
Степень защиты	IP66/Class I/IK08
Опции	Нет
Рекомендованные области применения	Охранное освещение; освещение улиц/дворов
Габаритные размеры	402 x 156 x 85 мм
Вес	3 кг

Изображение продукта







RoadFlair BRP390

Габаритные размеры, мм



Фотометрическая кривая в полярных координатах



BRP390+DM

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	5000	36	3
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	5600	41	3
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	6200	46	3
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	6800	48	3
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	7400	52	3
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	8100	57	3

RoadFlair

IP66 | IK08 | 220В | DALI | CE

Информация о продукте

Тип	BRP391	BRP392	BRP393	BRP394
Источник света	Светодиодный модуль			
Сетевое напряжение	220–240 В			
Коэффициент мощности	0,95			
Потребляемая мощность	63–80 Вт	88–158 Вт	166–225 Вт	234–316 Вт
Световой поток	8700–11 200 лм	12 400–22 400 лм	23 600–32 300 лм	33 600–44 900 лм
Светоотдача	До 145 лм/Вт			
Коррелированная цветовая температура	3000, 4000, 5700 K			
Индекс цветопередачи	>70			
Полезный срок службы, L70B50	100 000 часов			
Диапазон рабочих температур	От –40 °C до +50 °C			
Возможность уменьшения яркости света	Нет			
Оптика	Дорожная оптика DM/DW1/DW2/DWV			
Материал	Корпус: литой алюминий (под давлением). Оптика: поликарбонат			
Цвет	Серый RAL7040			
Подключение/соединение	Самозажимные клеммы			
Установка	На консоль, диаметр установки 42–60 мм			
Степень защиты	IP66/Class I/IK08			
Опции	Диммирование PSR/DALI/1–10 В; Датчики: NEMA-разъем; Управление: CityTouch; Class II			
Рекомендованные области применения	Освещение улиц, дорог, парковок			
Габаритные размеры	492 x 210 x 86 мм	492 x 295 x 86 мм	651 x 295 x 86 мм	870 x 295 x 86 мм
Вес	5 кг	7 кг	8 кг	10 кг

Изображение продукта




RoadFlair

Габаритные размеры, мм



BRP391



BRP393



BRP392



BRP394

Фотометрическая кривая в полярных координатах



DW1



DM



DWV



DW2

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	8700	63	5,5
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	9300	67	5,5
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240VDMPSR	10 000	70	5,5
911401862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DMPSR	10 500	75	5,5
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240VDMPSR	11 200	80	5,5
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DMPSR	12 400	88	5,5
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DMPSR	13 600	96	5,5
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240VDMPSR	15 000	104	5,5
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240VDMPSR	16 100	113	5,5
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240VDMPSR	17 400	121	5,5
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240VDMPSR	18 600	130	5,5
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240VDMPSR	20 000	138	7,5
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240VDMPSR	21 200	150	7,5
911401862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240VDMPSR	22 400	158	7,5
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240VDMPSR	23 600	166	7,5
911401863998	BRP393 LED248/NW 174W 220-240VDMPSR	24 800	174	7,5
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240VDMPSR	26 100	183	7,5
911401863798	BRP393 LED273/NW 192W 220-240VDMPSR	27 300	192	7,5

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240VDMPSR	28 600	200	8
911401863598	BRP393 LED298/NW 208W 220-240VDMPSR	29 800	208	8
911401863498	BRP393 LED311/NW 217W 220-240VDMPSR	31 100	217	8
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240VDMPSR	32 300	225	8
911401865098	BRP394 LED336/NW 234W 220-240VDMPSR	33 600	234	8
911401864998	BRP394 LED348/NW 242W 220-240VDMPSR	34 800	242	8
911401864898	BRP394 LED360/NW 251W 220-240VDMPSR	36 000	251	8
911401864798	BRP394 LED373/NW 259W 220-240VDMPSR	37 300	259	8
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240VDMPSR	38 500	268	11
911401864598	BRP394 LED398/NW 276W 220-240VDMPSR	39 800	276	11
911401864498	BRP394 LED412/NW 285W 220-240VDMPSR	41 200	285	11
911401864398	BRP394 LED424/NW 300W 220-240VDMPSR	42 400	300	11
911401864298	BRP394 LED437/NW 308W 220-240VDMPSR	43 700	308	11
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240VDMPSR	44 900	316	11

GreenVision Xceed Gen2

IP66 IK08 220В DALI

Информация о продукте

Тип	BRP381 (мини-версия)	BRP382 (средняя версия)	BRP383 (большая версия)
Сетевое напряжение		220–240 В; 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	55–105 Вт	120–140 Вт	160–280 Вт
Световой поток	38 600 лм	19 300 лм	14 500 лм
Светоотдача		4000 К/5000 К – 140 лм/Вт, 3000 К – 133 лм/Вт	
Коррелированная цветовая температура		3000 К, 4000 К, 5700 К	
Индекс цветопередачи		>70	
Полезный срок службы, L70		100 000 часов	
Диапазон рабочих температур		От –40 °С до +50 °С	
Возможность уменьшения яркости света		Да, 1–10 В, DALI	
Оптика		DM, DM1, DW1 (средняя дорожная), DW2, DW2m, DW2s, DWS (широкая дорожная)	
Материал		Корпус: литой под давлением алюминиевый сплав (ADC1). Рассеиватель: закаленное стекло Кронштейн: литой под давлением алюминиевый сплав (ADC1)	
Цвет		RAL7040 серый	
Установка		Консольный Ø 48–60 мм	
Степень защиты		IK08/IP66	
Опции		Управление: CityTouch; DynaDimmer; Ampdimming; DALI Различный цвет корпуса Датчики: NEMA-разъем, SR-разъем QR-код Дополнительная защита от соли Выбор цветовой температуры, увеличение эффективности до 160 лм/Вт	
Рекомендованные области применения		Освещение дорожных магистралей и городских улиц	
Габаритные размеры	446 x 310 x 138 мм	499 x 310 x 138 мм	736 x 314 x 138 мм

Габаритные размеры, мм



BRP381



BRP382



BRP383

GreenVision Xceed Gen2

Изображение продукта







Фотометрическая кривая в полярных координатах



BRP38X DM



BRP38X DW1



BRP38X DW2



BRP38X DW2m



BRP38X DW2s



BRP38X DWS

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401878198	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	7500	55	5,3
911401876098	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	8700	60	5,3
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	9900	70	5,3
911401875898	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR	12 200	85	5,3
911401875798	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	13 300	95	5,3
911401875698	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	14 500	105	5,3
911401875598	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR	17 000	120	6
911401875498	BRP382 LED181/NW 130W 220-240V DM PSR	18 100	130	6
911401875398	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	19 300	140	6
911401875298	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	22 000	160	10
911401875198	BRP383 LED232/NW 165W 220-240V DM PSR	23 200	165	10

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401875098	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	24 300	175	10
911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	26 800	190	10
911401874898	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	28 000	200	10
911401874798	BRP383 LED292/NW 210W 220-240V DM PSR	29 200	210	10
911401874698	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	31 500	225	10
911401874598	BRP383 LED326/NW 235W 220-240V DM PSR	32 600	235	10
911401874498	BRP383 LED338/NW 240W 220-240V DM PSR	33 800	240	10
911401874398	BRP383 LED363/NW 260W 220-240V DM PSR	36 300	260	10
911401874298	BRP383 LED374/NW 270W 220-240V DM PSR	37 400	270	10
911401874198	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	38 600	280	10

RoadFlair G2

IP66 IK08 220В DALI

Информация о продукте

Тип	BRP491, BRP492, BRP493, BRP494
Сетевое напряжение	200–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Потребляемая мощность	100 Вт, 150 Вт, 250 Вт, 300 Вт
Световой поток	14 000 лм , 22 000 лм, 36 000 лм, 44 000 лм
Светоотдача	140 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	NW (4000 K) / WW (3000 K)
Индекс цветопередачи	>70
Полезный срок службы	100 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –40 °С до +50 °С
Возможность уменьшения яркости света	Драйвер 1–10 В по умолчанию
Оптика	DM (DM1/DW1/DWV design ready)
Материал	Корпус изготовлен из литого алюминия. Рассеиватель: оптический поликарбонат
Цвет	Светло-серый
Установка	Монтаж на консоль
Степень защиты	IK08/IP66
Рекомендованные области применения	Для освещения дорожных магистралей и городских улиц
Габаритные размеры, Д х Ш х В	BRP491: 355 x 230 x 136 мм, BRP492: 404 x 230 x 136 мм, BRP493: 519 x 297 x 136 мм, BRP494: 720 x 229 x 149 мм

Габаритные размеры, мм



BRP494



BRP493



BRP492



BRP491

RoadFlair G2

Изображение продукта





Фотометрическая кривая в полярных координатах



BRP49X DM

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401878198	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	7500	55	5,3
911401876098	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	8700	60	5,3
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	9900	70	5,3
911401875898	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR	12 200	85	5,3
911401875798	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	13 300	95	5,3
911401875698	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	14 500	105	5,3
911401875598	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR	17 000	120	6
911401875498	BRP382 LED181/NW 130W 220-240V DM PSR	18 100	130	6
911401875398	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	19 300	140	6
911401875298	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	22 000	160	10
911401875198	BRP383 LED232/NW 165W 220-240V DM PSR	23 200	165	10

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401875098	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	24 300	175	10
911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	26 800	190	10
911401874898	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	28 000	200	10
911401874798	BRP383 LED292/NW 210W 220-240V DM PSR	29 200	210	10
911401874698	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	31 500	225	10
911401874598	BRP383 LED326/NW 235W 220-240V DM PSR	32 600	235	10
911401874498	BRP383 LED338/NW 240W 220-240V DM PSR	33 800	240	10
911401874398	BRP383 LED363/NW 260W 220-240V DM PSR	36 300	260	10
911401874298	BRP383 LED374/NW 270W 220-240V DM PSR	37 400	270	10
911401874198	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	38 600	280	10

DigiStreet

IP66 IK09 220В DALI CE

Информация о продукте

Тип	BGP760	BGP761	BGP762	BGP763
Источник света	Светодиодный модуль			
Сетевое напряжение	220–240 В			
Коэффициент мощности	0,99			
Потребляемая мощность	8–41 Вт	31–76 Вт	65–152 Вт	160–228 Вт
Световой поток	800–4700 лм	3000–9400 лм	8300–18 800 лм	20 600–28 400 лм
Светоотдача	126 лм/Вт	130 лм/Вт	130 лм/Вт	129 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000, 4000, 5700 К			
Индекс цветопередачи	>70 (версии 4000 К/5700 К) >80 (версия 3000 К)			
Полезный срок службы	L90B50 – 100 000 часов			
Диапазон рабочих температур	От –40 °C до +45 °C			
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI, DynaDimmer LITE			
Оптика	Дорожная оптика DM10 / DM11 / DM50 / DM70 / DN10 /DN11 / DW10 / DW50 / DX10 / DX70 / DS50 / DM12 / DM30 / DM31 / DX50 / DX51 /DM32 / DM33/ DSM1 / DSN1 / DW12 Оптика для пешеходных переходов DPR1 / DPL1			
Материал	Корпус: алюминий Оптика: поликарбонат			
Цвет	Серый (RAL 7035)/черный (RAL 10714)			
Подключение/соединение	Вставной разъем			
Установка	3 вида шпиготного соединения: 32–48 мм/48–62 мм/76 мм Консольная установка: 32–48 мм/48–62 мм; регулирование угла –20° – +20° с шагом 5° Установка на опору: 48–62 мм/76 мм; регулирование угла от 0° – +20° с шагом 5°			
Степень защиты	IP66/Class ll/IK09			
Опции	Управление: CityTouch; DynaDimmer; Ampdimming; DALI Различные цвета корпуса Датчики: NEMA-разъем, SR-разъем QR-код Дополнительная защита от соли			
Рекомендованные области применения	Освещение улиц, дорог, парковок, парков			
Габаритные размеры	695 x 236 x 103 мм	860 x 236 x 107 мм	860 x 361 x 107 мм	1011 x 361 x 121 мм
Вес	6 кг	8 кг	9 кг	12 кг

Изображение продукта

BGP763-DP14

BGP763-DP04

BGP762_763-DP18

BGP762_763-DP17

DigiStreet

Габаритные размеры, мм



BGP760



BGP761



BGP762



BGP763

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BGP761 T25 1 xLED94-4S/
740 DM10



BGP761 T25 1 xLED94-4S/
740 DN10



BGP761 T25 1 xLED94-4S/
740 DW10



BGP761 T25 1 xLED94-4S/
740 DX10

Конфигуратор

BGP76X		LEDXXX		/XXX	
BGP760	Корпус Micro	LED10–LED340	Световой поток равен произведению цифры, стоящей после «LED», на 100	830	Цветовая температура 3000 К, индекс цветопередачи 80
BGP761	Корпус Mini			740	Цветовая температура 4000 К, индекс цветопередачи 70
BGP762	Корпус Medium			757	Цветовая температура 5700 К, индекс цветопередачи 70
BGP763	Корпус Large				

DigiStreet

	Обозначение	Описание
Тип драйвера	PSU	Нерегулируемый драйвер
	PSR	Регулируемый драйвер по переднему/заднему фронту фазы
	PSD	Регулируемый драйвер по протоколу DALI
	PSA	Регулируемый драйвер с использованием AmpDim
	PSDD	Регулируемый драйвер с использованием DynaDim
	PSD-SR	Регулируемый драйвер с использованием DALISys
Класс электробез-опасности	I	Class I
	II	Class II
Плоский втычной разъем	N	Без разъема
	KC	Наличие разъема
Цвет корпуса	N	Не окрашен
	DGR	Темный серый цвет (RAL10714)
	RAL	Другой цвет (RAL+кодировка цвета)
Тип оптики	DM10	См. диаграмму
	DM11	См. диаграмму
	DM12	См. диаграмму
	DM30	См. диаграмму
	DM31	См. диаграмму
	DM32	См. диаграмму
	DM33	См. диаграмму
	DM50	См. диаграмму
	DM70	См. диаграмму
	DN09	См. диаграмму
	DN10	См. диаграмму
	DN11	См. диаграмму
	DPL1	См. диаграмму
	DPR1	См. диаграмму
	DS50	См. диаграмму
	DW10	См. диаграмму
	DW12	См. диаграмму
	DW50	См. диаграмму
	DX10	См. диаграмму
	DX50	См. диаграмму
	DX51	См. диаграмму
	DX70	См. диаграмму

	Обозначение	Описание
Наличие ограничителя	BL1	Ограничение светового потока в верхнюю полусферу
	BL2	Ограничение светового потока по всей сфере
Управление световым потоком	N	Без управления
	D9	Управление по DALI
	D11	Сквозной выключатель для серии светильников
	D12	Сквозной включатель для серии светильников
	D13	Управление с использованием Ampdimming
	D18	Управление с использованием предустановленного DynaDimmer
	D24	Управление с использованием предустановленного DynaDimmer и незапрограммированного DALI
Система управления световым потоком	N	Без системы управления
	CLO	Система поддержания постоянного светового потока
	DDF1	Система управления DynaDimmer v1
	DDF2	Система управления DynaDimmer v2
	DDF3	Система управления DynaDimmer v3
	DDF27	Система управления DynaDimmer v27
	CLO-DDF1	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v1
	CLO-DDF2	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v2
	CLO-DDF3	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v3
	CLO-DDF27	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v27
Защита от перена-пряжения	STD	Стандартная защита от перенапряжения 6 кВ
	SRG10	Защита от перенапряжения 10 кВ
Тип разъ-ема для монтажа	32–48	Шпигот 32–48 мм
	62	Шпигот 62 мм
	76	Шпигот 76 мм

Виды оптик для различного применения

DN10

DN11

DM10

DM11

DM12

DW10

DX10

DM50

DW50

DS50

DX50

DX51


Optics+BL1

Optics+BL2

DM70

DX70

DM30

DM31

DPL1

DPR1


Аварийно-эвакуационные светильники

Аварийно-эвакуационные светильники

ONTEC S
Стр. 171

ONTEC G
Стр. 172

ONTEC S

IP65 | 220В | EL1 | EL2 | EL3

Информация о продукте

Тип	ST – стандартная версия, AT – автотест, DATA, DATA 2 – для централизованной системы управления аварийным освещением CB – центральная батарея
Источник света	2 LED, 7 LED, 14 LED
Источник питания	210–250 В AC, 50–60 Гц
Источник питания (для CB)	210–250 В AC, 5–60 Гц; 184–254 В DC
Мощность	1 Вт, 2 Вт, 5 Вт
Световой поток	ST, AT, DATA, DAT2: 128 лм, 218 лм, 522 лм CB: 193 лм, 235 лм, 470 лм
Класс защиты	IP65
Класс электробезопасности	II
Материал	Корпус: PC/ABS, рассеиватель: PC прозрачный
Цвет	RAL 9003
Тип	Постоянного / непостоянного действия
Автономность	1 час, 2 часа, 3 часа
Температура окружающей среды	От +10 °C до +40 °C От –15 °C до +55 °C (только CB)
Тест раскаленной проволокой	+850 °C
Гарантия	24 месяца

Изображение продукта




Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Комментарий
919993101088	ONTEC S M1 01 CB1	Светильник ONTEC S M1 01 CB1 для центральной батареи (1 универсальная пиктограмма в комплекте)
919993101089	ONTEC S M1 301 M ST	Светильник ONTEC S M1 01 со встроенной батареей на 3 часа с ручным тестированием (1 универсальная пиктограмма в комплекте)
919993101090	DIFFUSER ONTEC S	«Флаг» для светильника ONTEC S (1 универсальная пиктограмма в комплекте)
919993101091	RECESSED MOUNTING SET FOR ONTEC S	Монтажные аксессуары для встраиваемого монтажа светильника ONTEC S
919993101092	PICTOGRAM "EXIT"	Пиктограмма «ВЫХОД»

ONTEC G

IP20 220В CE

EL1 EL3

Информация о продукте

Тип	ST – стандартная версия, AT – автотест, DATA, DATA 2 – для централизованной системы управления аварийным освещением CB – центральная батарея
Источник света	8 LED
Источник питания	210–250 В AC, 50–60 Гц
Источник питания (для CB)	210–250 В AC, 5–60 Гц; 184–254 В DC
Мощность	1 Вт
Яркость	>300 кд/м²
Класс защиты	IP20
Класс электробезопасности	II
Материал	Корпус: PC/ABS, рассеиватель: PC прозрачный
Цвет	RAL 9003
Тип	Постоянного / непостоянного действия
Автономность	1 час, 3 часа
Температура окружающей среды	О т +10 °C до +35 °C От –15 °C до+55 °C (только CB)
Тест раскаленной проволокой	+850 °C
Гарантия	24 месяца

Изображение продукта

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Комментарий
919993101119	ONTEC G E1B 301 M ST	Светильник ONTEC G E1B 301 M ST постоянного действия со встроенной батареей на 3 часа с ручным тестированием (1 универсальная пиктограмма в комплекте)
919993101121	ONTEC G E1E 01 CB1	Светильник ONTEC G E1E 01 CB1 для центральной батареи (1 универсальная пиктограмма в комплекте)

Системы управления освещением

Interact

Платформа Интернета вещей для освещения

Interact – надежная масштабируемая платформа Интернета вещей для систем освещения. Interact собирает, хранит и обрабатывает данные о работе системы освещения, окружающей среде и об использовании пространства, а также предоставляет инструменты для удаленного мониторинга, обслуживания и управления освещением на всех «подключенных» объектах.

Interact обеспечивает среду разработки и ИТ-безопасность, предоставляя открытые API-интерфейсы для интеграции с другими системами и разработки новых приложений/решений.

Преимущества платформы **Interact**

- Обеспечивает управление безопасностью, аутентификацией и авторизацией для пользователей и устройств
- Поддерживает сбор, хранение, ведение и анализ данных
- Делает возможной аналитику реального времени, аналитику по историческим данным и упреждающую аналитику
- Обеспечивает доступ к новым возможностям благодаря периодическим обновлениям.



Возможности **Interact**

Управление освещением

С помощью ПО для управления освещением можно полностью контролировать освещение на нескольких этажах, в нескольких зданиях или на нескольких объектах — из любой точки и в любой момент. Интуитивно понятная приборная панель позволяет получить аналитические данные по использованию освещения и удаленно изменять настройки и режимы работы системы освещения.

Оптимизация энергопотребления

Повышение энергоэффективности — одна из основных задач, стоящих перед современным предприятием. С помощью Interact вы будете контролировать потребление электроэнергии на всех объектах, регулировать уровень освещения с помощью интеллектуальных датчиков для достижения максимальной экономии энергопотребления, не жертвуя безопасностью. Данные, собираемые в этой сетевой системе освещения, дают полную картину того, что необходимо для снижения выбросов CO_2 и сокращения затрат на освещение в одном здании или в рамках целого комплекса объектов. Функции экономии энергии при дневном свете и обнаружения присутствия позволяют уменьшить уровень освещенности и снизить другие затраты электроэнергии, когда они не требуются, а анализ использования пространства дает возможность закрыть зоны или этажи, которые не задействованы.

Сценарии

Сценарии позволяют удаленно создавать световые сцены и режимы работы освещения с учетом зонирования, расписаний и видов деятельности. Вы можете создавать расписания и собственные программы регулирования яркости для комфортной работы сотрудников, дополнительно предоставив им возможность индивидуальной настройки освещения из приложения на смартфоне. Создайте более продуктивную атмосферу в офисе, используя различные световые схемы для повышения концентрации внимания или мозгового штурма. Или поднимите производительность и эксплуатационную безопасность на предприятии с помощью адаптации параметров освещения под задачу, время суток или сменный график работы.

Биоадаптивное освещение

Биоадаптивное освещение помогает максимально эффективно использовать самый ценный ресурс компании – ваших сотрудников. Правильно выбранные уровень интенсивности освещения и цветовая температура способствуют хорошему самочувствию, помогают зарядить коллектив энергией и хорошим настроением. Это достигается за счет синхронизации освещения с циркадным ритмом.



Навигация в помещениях

Сверхточное позиционирование внутри помещений (IPS) на основе технологий, интегрированных в светодиодные светильники, открывает новые возможности, повышает продуктивность сотрудников, их безопасность и воспринимаемый уровень комфорта. С функцией навигации в помещениях Interact Indoor Navigation сотрудники смогут лучше ориентироваться в здании, строить маршруты, находить нужные помещения, в случае офисов – свободные места и переговорные, получать инструкции и планировать последовательность работ наиболее эффективным образом и многое другое.

Управление пространством

Функция управления пространством позволяет анализировать и визуализировать данные о перемещении людей и использовании пространства, собранные с помощью датчиков присутствия. Пользователи могут создавать тепловые карты для различных областей и временных интервалов. Тепловые карты помогают понять, насколько эффективно используется пространство, и снизить затраты за счет более эффективного управления офисным пространством или экономии от ABC-анализа на складе.

Управление активами освещения

Качественные, надежные световые решения необходимы для обеспечения непрерывности операций и безопасности в промышленных помещениях. Веб-панель управления имеет вкладку удаленной диагностики, которая предупреждает о сбоях и отключении питания для оперативного реагирования. Вы можете выполнять упреждающее обслуживание на основе данных о производительности в реальном времени, а также получать автоматическое обновление программного и микропрограммного обеспечения.

interact

Применение **Interact** на складах и промышленных предприятиях

Хотите создать интеллектуальный складской комплекс или производственное предприятие?

Interact позволяет достичь максимальной экономии электроэнергии, оптимизировать процессы и снизить операционные расходы, а также повысить производительность труда. Специально разработанные приложения для систем освещения в промышленности не только позволяют более эффективно управлять освещением, но и обеспечивают дополнительные ценности, такие как анализ собранных данных и их визуализация, централизованное управление освещением на всех объектах, предотвращение сбоев и планирование технического обслуживания.

Оптимизируйте энергопотребление

Освещение под разные виды работ

Разные виды деятельности требуют разной интенсивности света в зависимости от задачи и времени суток. Во время работы склада обеспечивайте включение освещения на 100 % при обнаружении деятельности. Когда площадка не используется и охранник осматривает помещения, достаточно лишь 10% интенсивности освещения.



Планируйте свое освещение

Используйте регуляторы яркости для снижения освещенности, когда нет необходимости в освещении на полную мощность. Составляйте график поведения освещения под ваши эксплуатационные потребности и минимизируйте энергопотребление с помощью Interact.

Обеспечивайте бесперебойную работу и безопасность труда



Дефекты, простои и аварии

Внеплановое ТО может вызывать производственный простой, что серьезно сказывается на вашем бизнесе. Кроме того, неисправление дефектов освещения может увеличивать риск аварии.

Планируйте ТО эффективно

Обеспечивайте бесперебойную работу и безопасность труда благодаря диагностическому ТО. Например, записывайте наработку светового оборудования и планируйте его замену до возникновения проблемы.

Максимизируйте производительность

благодаря анализу использования пространства.

Позволяйте сотрудникам работать по-умному

Работа, отнимающая много времени, может снизить производительность ваших сотрудников. Так, сборка заказов составляет почти 60 % годовых операционных расходов склада, из которых более 50 % тратится на перемещение между полками с товарами.

Создавайте эффективные методы работы

Получайте уникальную информацию из данных для принятия обоснованных решений, улучшающих повседневную работу, с помощью приборной панели Interact. Только представьте эффект для вашего бизнеса от улучшения в 1 %.

Interact превратит любой офис в умный

Стимулируйте производительность труда и сократите объем потерянного времени с помощью программного обеспечения и системной архитектуры Interact – помогите сотрудникам найти свободную переговорную или рабочее место и предоставьте им возможность индивидуальным образом настроить освещение.

Изучите аналитику присутствия, чтобы посмотреть, где и как люди предпочитают работать, откройте новые возможности экономии электроэнергии, эффективного использования пространства, а также повышения производительности труда сотрудников.

Достаточно установить светильники Philips со встроенными датчиками Интернета вещей и воспользоваться программным обеспечением и аналитическими возможностями Interact, чтобы повысить эффективность эксплуатации здания и оптимизировать пространство для создания экологичного и устойчивого умного офиса.

interact Pro

Умный выбор умного освещения

Какие преимущества бизнес может получить от умного освещения?

Умное освещение позволяет автоматизировать освещение, персонализировать егонастройки и собирать данные для оптимизации деятельности предприятия. Таким образом, оно позволяет повысить комфорт, улучшить самочувствие и производительность, одновременно повышая энергоэффективность и способствуя достижению целей в области устойчивого развития.

С новой системой Interact использовать преимущества интеллектуального освещения стало проще, чем когда-либо. Это экономичное беспроводное решение для каждого этапа пути вашего клиента к умному освещению: от использования отдельных источников света с управлением из приложения до получения большего количества преимуществ с добавлением шлюза. Система является полностью масштабируемой, поэтому ее всегда можно модернизировать позже, когда бизнес-требования изменятся, без необходимости замены источников освещения, что позволяет малым и средним предприятиям модернизировать свою систему освещения с интеллектуальной до суперинтеллектуальной.

Работает всегда, когда работаете вы

- Оптимально для проектов любого масштаба.
- Нет ограничения по количеству точек освещения – оптимально для офиса, промышленных объектов, складов, школ и многих других областей применения.
- Работает с широким спектром ламп и светильников Philips Interact Ready, интеллектуальных датчиков и выключателей для обеспечения всех потребностей в области применения.

Одна система, три уровня – и каждый обеспечивает оптимальное решение для потребностей всех клиентов





Шаг 1:
Начните с малого и заложите основу

- Установите умные светильники и лампы с датчиком присутствия или дневного света.
- Просто подключите светильники и лампы Philips Interact Ready к интуитивно понятному приложению Interact Pro через Bluetooth-соединение.
- Добавьте датчики, выключатели и соединительные блоки для источников света сторонних производителей.
- Настройка простая и понятная: не требуется дополнительная проводка или доступ к Интернету в здании.
- Снижение трудозатрат и затрат на материалы с общей экономией до 80% (в расчете на проект, включающий 100 осветительных приборов: 10% трудозатраты, 35% затраты на материалы, 35% затраты на ввод в эксплуатацию).[1]
- Примеры затрат, которые можно исключить:
  - Работы: протяжка проводов, работы за навесным потолком, штукатурка, перекраска, штробление, трубная проводка.
  - Материалы: провода, соединители, кабельные желоба, трубки.
- Сэкономьте до 75% энергии за счет перехода на светодиодные источники освещения с расширенными функциями управления освещением, такими как функция затемнения для отдельных зон, которая позволяет датчикам автоматически настраивать освещение в соответствии с графиком использования помещения и уровнями естественного освещения.

Шаг 2:
Масштабирование с добавлением шлюза для получения дополнительных преимуществ

- Получите доступ к преимуществам и функциональности облачных сервисов, включая регулярные обновления функций.
- Создайте график освещения и управляйте зонами освещения через смартфон для удобства пользователя и экономии электроэнергии.
- К шлюзу могут подключаться несколько пользовательских устройств (мобильные и стационарные) для изменения настроек и графика освещения.
- Получите удаленный доступ к информации об использовании освещения, энергопотреблению и адаптации зон освещения в реальном времени для оптимизации бизнес-операций.
- Информационная панель с указанием срока службы и состояния установленных осветительных приборов для эффективного обслуживания после установки, обеспечения надлежащей работы системы и предотвращения ее сбоев.
- Получите наглядный обзор всех установленных проектов и пользователей.

Примечание
[1] По сравнению с существующими системами на основе опроса монтажных организаций.
[2] При переходе на светодиодные источники освещения с расширенными функциями управления освещением.
Источник: Центр Building Energy Exchange, 2017.

Шаг 3 смотри на следующей странице



Предоставьте своей компании конкурентное преимущество и станьте сертифицированным системным интегратором корпоративного уровня*.

Шаг 3:
Используйте весь потенциал Интернета вещей

- Получите доступ к данным о размещении, состоянии оборудования и условиях окружающей среды.
- Оптимизируйте условия на рабочих местах, повысьте безопасность и производительность, а также вовлеченность сотрудников – даже при работе с несколькими площадками.
- Откройте для себя дополнительные возможности экономии электроэнергии и подключитесь к другим приложениям Интернета вещей благодаря интеграции с системой управления зданием.
- Сведите к минимуму бесполезное освещение с помощью инструментов поиска пути и бронирования рабочих столов/комнат в режиме реального времени.

Обзор функций

	Базовый	Расширенный	Корпоративный
Управление от датчика/выключателя	✓	✓	✓
Световые сцены	✓	✓	✓
Управление из приложения (Собственник)	✓	✓	✓
Управление из приложения (Сотрудники)		✓	✓
Создание графиков работы освещения		✓	✓
Отчет об энергопотреблении		✓	✓
Удаленное управление		✓	✓
Диагностика (удаленная)		✓	✓
Обновление «по воздуху»		✓	✓
Информационные панели для нескольких участков с данными об энергопотреблении и размещении			✓
IoT приложения для организации пространства: Space Management (веб), Workspace (моб.) и Kiosk			✓
Мобильное приложение для управления комфортом и рабочими местами			✓
Интеграция с системой управления зданием			✓
Обратная связь и мониторинг для нештатных ситуаций			✓

*Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем Signify.

Структурные элементы системы

Базовый уровень

Приложение Interact Pro

Расширенный уровень		
		
Приложение Interact Pro	Беспроводной шлюз Interact (LCN 1840/05)	Портал Interact Pro

Корпоративный уровень			
			
Беспроводной шлюз Interact (LCN 1850/05)	Мост сопряжения с системой управления зданием (LCN 1860/05)	Сетевое программное обеспечение Interact	Мобильное приложение для управления комфортом и рабочими местами

interact ready. Светильники, сенсоры, лампы, выключатели

					
Выключатели	Сенсоры	Аксессуары	Светильники для офиса	Светильник для складов / индустрии	Лампы

Емкость системы (уровни Базовый и Расширенный)

Параметр	Макс кол-во
В одном проекте	
Кол-во сегментов (Базовый) / шлюзов (Расширенный)	10
Графики работы освещения	16
Учетные записи собственников	Несколько
Учетные записи пользователей (Расширенный)	Несколько
В одном сегменте сети освещения	
Светоточки (светильники или умные лампы)	200
Zigbee устройства (суммарно выключатели и дискретные сенсоры)	50
Выключатели, не более	50
Дискретные сенсоры, не более	30
Группы и зоны	64
Сцены	128



Светильники								
Тип	Семейство	Драйвер	SNH210	SNS210	SNS441	SC1500	Применение	Описание
Излучающие вниз	LuxSpace 2 Compact	WIA	-	-	-	-	Офисы	стр. 17
	LuxSpace 2 Mini	WIA	-	-	-	-	Офисы	стр. 20
	CoreLine Downlight	WIA	-	-	-	-	Офисы	стр. 23
	GreenSpace	WIA	-	-	-	-	Офисы	стр. 27
Встраиваемые	GreenPerform	WIA	-	-	-	-	Офисы	стр. 37
	CoreLine	WIA	-	-	-	-	Офисы	стр. 39
	FlexBlend	SR	-	✓	-	✓	Офисы	стр. 41
	CoreLine Panel	WIA	-	-	-	-	Офисы	стр. 43
	SlimBlend	SR	-	✓	-	✓	Офисы	стр. 45
	PowerBalance	SR	-	✓	-	✓	Офисы	стр. 47
	TrueLine	SR	-	✓	-	✓	Офисы	стр. 49
Накладные и подвесные	GreenPerform	WIA	-	-	-	-	Офисы	стр. 53
	CoreLine	WIA	-	-	-	-	Офисы	стр. 55
	SlimBlend	SR	-	✓	-	✓	Офисы	стр. 57
	TrueLine	SR	-	✓	-	✓	Офисы	стр. 61
	KeyLine	WIA	-	-	-	-	Офисы	стр. 63
Встраиваемые акцентные	CoreLine Recessed Spot	WIA	-	-	-	-	Офисы	стр. 67
	GreenSpace Accent Cardanic/ Elbow	WIA	-	-	-	-	Офисы	стр. 69
	LuxSpace Accent	WIA	-	-	-	-	Офисы	стр. 71
Реечные	GreenPerform Batten	WIA	-	-	-	-	Индустрия/Склады	стр. 77
Магистральные системы	CoreLine Trunking	SR	-	-	✓	-	Индустрия/Склады	стр. 83
	Maxos Fusion	SR	-	-	✓	-	Индустрия/Склады	стр. 87
Пылевлагозащищенные	CoreLine Waterproof	WIA	-	-	-	-	Индустрия/Склады	стр. 101
	Pacific LED Gen5	SR	-	-	✓	-	Индустрия/Склады	стр. 103
	CoreLine Wall-mounted	WIA	-	-	-	-	Индустрия/Склады	стр. 111
Для высоких и средних пролетов	BY570P	SR	✓	-	-	-	Индустрия/Склады	стр. 117
	GreenPerform HighBay Elite	SR	✓	-	-	-	Индустрия/Склады	стр. 121
	GentleSpace GEN3	SR	✓	-	-	-	Индустрия/Склады	стр. 125

Базовые компоненты		
Изображение	Код заказа	Модель
	913701037703	LCN1840/05 Беспроводной шлюз (Расширенный)
	913700394203	LCN1850/05 Беспроводной шлюз (Корпоративный)
	913700396403	LCN1860/05 Мост сопряжения с системой управления зданием (Корпоративный)
	913703090309	DDNP1501 Блок питания для LCN1860/05

Сенсоры

Изображение	Модель	Присутствие	Дневной свет	Температура Влажность Шум Подсчет людей	Применение	ИК-приемник	Сервисная кнопка	Bluetooth для настройки	Тип Питание
	SNS210	✓	✓		Офисы	✓		✓	Встроенный SR шина
	SNH210	✓	✓		Склады Индустрия	✓		✓	Встроенный SR шина
	SNS410				Офисы Склады Индустрия			✓	Встроенный SR шина
	OCC SENSOR IA CM IP42 WH	✓			Офисы		✓		Дискретный Батарея
	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	✓	✓		Офисы		✓		Дискретный Батарея
	OCC SENSOR IA CM IP65 WH	✓			Склады Индустрия		✓		Дискретный Батарея
	OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH	✓	✓		Склады Индустрия		✓		Дискретный Батарея
	SC1500 (MSB+)	✓	✓	✓	Офисы	✓		x	Встроенный SR шина

Выключатели Zigbee

Изображение	Код заказа	Модель
	913701055803	UID8480/10 ZGP 4-кнопочный выключатель, диммирование, 2 сцены
	913701055703	UID8470/10 ZGP 2-кнопочный выключатель, диммирование

Аксессуары

Изображение	Код заказа	Модель
	913700396703	IRT9015/00 ИК-пульт для локализации устройств и сервисных функций
	913701047003	Interact Ready RF DALI Connector

Программное обеспечение

Мобильное приложение Interact Pro	
Установщик • Управление проектами и пользователями • Создание и изменение конфигурации: сегменты, помещения, группы, зоны, световые сцены • Добавление светоточек и аксессуаров (ZGB сенсоры и выключатели) • Настройка устройств по Bluetooth • Передача управления собственнику	**Собственник / Управляющая компания** • Управление световыми сценами со смартфона • Создание расписаний • Просмотр и выгрузка отчетов энергопотребления • Управление доступом пользователей

Портал Interact Pro	
Портал Interact Pro имеет удобный пользовательский интерфейс и предлагает широкий набор возможностей • Приборная панель с доступом ко всем проектам (объектам) • Статус и состояние системы в реальном времени • Полная информация о каждом подключенном устройстве • Удаленный доступ ко всем настройкам системы освещения • Отчеты использования освещения и энергопотребления • Готовая к будущим обновлениям и новым возможностям платформа	**Поставщик услуг / Установщик** • Сокращение издержек за счет уменьшения количества выездов на объект • Гарантия предоставления качественного сервиса заказчику • Полная информация о состоянии системы позволяет давать заказчику профессиональные рекомендации • Быстрое выявление проблем в работе системы и прогнозирование возможных сбоев в работе устройств • Точное определение нужных компонентов для замены **Собственник** • Доступ к информации с любого устройства на большом экране • Управление световыми сценами и создание расписаний • Просмотр и выгрузка отчетов энергопотребления • Управление доступом пользователей к управлению освещением через мобильное приложение

Роли и функции пользователей

Поставщик услуг – прямой партнер Signify

Основное контактное лицо для клиента. Проектирует установку и подготавливает ее на портале Установщика. Управляет своими проектами. Добавляет аккаунты Собственников в проекты, назначает Установщиков. Предоставляет первую линию поддержки своим клиентам.

Установщик – исполнитель, субподрядчик

Устанавливает систему освещения. Выполняет настройку системы через приложение и вводит в эксплуатацию. Предоставляет техническую помощь на объекте заказчику от имени Поставщика услуг.

Собственник – арендодатель, управляющая компания

Основное контактное лицо для клиента. Проектирует установку и подготавливает ее на портале Установщика. Управляет своими проектами. Добавляет аккаунты Собственников в проекты, назначает Установщиков. Предоставляет первую линию поддержки своим клиентам

Пользователь – сотрудник, арендатор

Управляет системой освещения (сцены, диммирование). Имеет доступ к определенным группам светильников, определенных Собственником.

Приложение Interact Pro доступно в Google Play (Android) и App Store (iOS)



Внимание!
Только Поставщик услуг запрашивает доступ на портал!

interact Pro

Базовый и Расширенный уровни



Удобная навигация и аналитика на основе внутренней системы позиционирования (IPS)

Преимущества системы **Interact Indoor Navigation**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Превосходная производительность, доказанная на практике
- Высокая точность позиционирования:
  - 30 см (VLC/в руках)
  - 2–3 м (BLE/в кармане)
- Точное направление движения
- Отсутствие задержек

СТОИМОСТЬ

- Нет батарей
- Не требует отдельной инфраструктуры
- Единый процесс установки, ввода в эксплуатацию и обслуживания
- Окупаемость за счет экономии электроэнергии и увеличения прибыли





Как это **работает?**

Расположение светильников заносится в базу данных, которая хранится в облаке.

LED-светильники передают закодированный сигнал (VLC-код) вместе со световым потоком и/или сигнал Bluetooth, который считывается камерой смартфона.

Облачное программное обеспечение Interact выполняет аутентификацию устройства в облаке и возвращает в мобильное приложение точные координаты (широта/долгота), ориентацию в пространстве и этаж здания.

На мобильное устройство устанавливается пользовательское приложение, позволяющее сотрудникам или посетителям легко ориентироваться на этаже бизнес-центра.

Собственник здания или сервисная компания получает доступ к порталу, на котором может просматривать аналитику и выгружать отчеты, основанные на данных о местонахождении активных пользователей мобильного приложения.



Программное обеспечение Interact (SDK для iOS/Android) выполняет аутентификацию в облаке и предаёт в мобильное приложение географические координаты (широта, долгота), направление и этаж

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ, ОФИСЫ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, КОВОРКИНГИ
Удобная навигация на этаже офисного здания или паркинга
Быстрый поиск и прокладка маршрута до автомобиля, нужного сотрудника, конференц-зала, оргтехники или кафетерия
Отображение на экране смартфона релевантной информации о конкретной локации – инструкций пользования оргтехникой, меню в кафе
Вызов сотрудника сервисной службы или службы безопасности
Использование сервисов, привязанных к местоположению, – бронирование рабочего места, чек-ин, управление климат-контролем и локальным освещением
Для собственника или сервисной компании: доступ к данным об использовании пространства в виде температурных карт и отчетов на портале с удобным пользовательским интерфейсом

ЛОГИСТИКА И ФУЛФИЛМЕНТ
Обновление заказа по комплектовочной ведомости на основе местонахождения сборщика
Предоставление сборщику кратчайшего маршрута к следующему товару
Предоставление сборщику инструкций, релевантных для данного местонахождения
Использование температурных карт для ABC-анализа
Валидация корректного места формирования заказа и/или фиксация местонахождения товара

С Interact вы можете:

Объединять светильники
в группы

Получить доступ к данным,
собираемым сенсорами

Использовать преимущества платформы Интернета вещей Interact и программного обеспечения обладающих кибербезопасностью мирового уровня

Использовать приборную панель для наглядного отображения информации об энергопотреблении и визуализации других данных с одного или нескольких объектов

Предоставить сотрудникам возможность эффективнее выполнять свою работу с помощью приложения для персонализации и управления пространством внутри офиса

Интегрировать освещение Interact с другими сервисами и системами, такими как BMS и HVAC

Узнайте больше о преимуществах системы Interact:
www.interact-lighting.com


WC

Dynalite

Интеллектуальная система управления освещением

PHILIPS
dynalite

Основываясь на опыте реализации более 30 000 проектов, наша компания создала ряд крупнейших в мире систем сетевого управления освещением с использованием уникального интеллектуального решения Philips Dynalite. Эта проверенная и надежная технология применима в любой сфере и не зависит от масштабов проекта.

Преимущества системы Philips Dynalite

Оборудование Dynalite позволяет не только включать или выключать свет, но и создавать световые сценарии в соответствии с Вашими задачами.

Энергосбережение

Сбор и управление данными

Интеграция

Индивидуальный подход к удобному управлению

Масштабируемость

Гибкость

РАСПРЕДЕЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

Вы можете удаленно создавать различные конфигурации освещения, управлять и контролировать все светильники и компоненты системы, а также формировать отчеты о состоянии оборудования в режиме реального времени.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И КОНФИГУРАЦИИ

Сеть DyNet легко развертывается, а ее настройка отличается простотой и логичностью.

ГИБКОСТЬ В ПРОЕКТИРОВАНИИ

Программное обеспечение Envision позволяет оперативно корректировать сценарии работы системы. Это особенно важно, когда необходима модернизация уровней или методов управления Dynalite.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Благодаря умной системе управления Вы пользуетесь освещением только по мере необходимости. Естественный свет используется максимально. Специальные датчики автоматически регулируют освещение в зависимости от времени дня. Такой подход оптимизирует экологические показатели и минимизирует затраты на электроэнергию и обслуживание здания.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Philips Dynalite предлагает весьма гибкий подход к любым изменениям в системе. Например, изменение охватываемых площадей или смена вида деятельности персонала. Все функции доступны через пользовательский интерфейс, а выходные каналы легко перенастраиваются без изменений в системе кабелей. Компоненты могут использоваться как в небольших помещениях, так и на огромных площадях в количестве нескольких тысяч единиц.

ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

Широкая номенклатура устройств интеграции и сетевых шлюзов Philips Dynalite позволяет встраивать сеть DyNet в другие системы, например BMS (Building Management System).

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ЛАМП

Плавный пуск системы Philips Dynalite и технология ограничения сетевого напряжения защищают лампы от повышенных пусковых токов и перепадов напряжения, значительно увеличивая срок службы ламп.

ИДЕАЛЬНОЕ ДИММИРОВАНИЕ СВЕТОДИОДОВ

Продвинутая технология регулировки интенсивности светового потока исключает слепящий эффект и пульсации от светодиодных ламп и светильников.

ОБОРУДОВАНИЕ PHILIPS DYNALITE

В номенклатуру оборудования входят:
- контроллеры для осветительных приборов и другого светотехнического оборудования;
- различные виды пользовательских интерфейсов (панелей управления), которые позволяют контролировать всю систему;
- устройства интеграции, которые используются для включения Dynalite в другие системы;
- полный набор программных продуктов Envision и сетевых аксессуаров.

Основным программным компонентом Philips Dynalite является сетевой протокол DyNet на основе архитектуры распределенного управления. Этот подход позволяет системе работать без сбоев, которые обычно происходят в централизованных системах управления с единого пульта.

Топология системы Dynalite



Более подробную информацию о Philips Dynalite и решениях на ее основе можно найти по адресу **www.dynalite.org**
Также Вы всегда можете обратиться за консультацией к профессионалам Signify.

Пиктограммы и их значения

IP65 Степень защиты от пыли и влаги

IK08 Класс ударопрочности

220В Напряжение питания

Ex Взрывозащита

PoE Power over Ethernet

Работа при высоких температурах

CE Соответствие европейским нормам электромагнитной совместимости

F Для установки на поверхность из нормально воспламеняемых материалов

Класс защиты от поражения электрическим током:

Класс защиты I

Класс защиты II

Класс защиты III

EL1 Аварийное питание 1 час (EL1)

EL2 Аварийное питание 2 часа (EL2)

EL3 Аварийное питание 3 часа (EL3)

Управление / Тип ПРА:

interact ready. Беспроводное управление; подключение к системе Interact Pro 2

DALI Диммирование по протоколу DALI

1-10V Диммирование по протоколу 1–10 В

ELV Диммирование по переднему / заднему фронту

ЭмПРА Электромагнитная ПРА

www.lighting.philips.ru
https://www.signify.com

Тел: +7 495 937 93 30